



Prostě skvělé LED

Stropní svítidlo DN060B

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Úspora energie
- Příjemné rozptýlené světlo

Vlastnosti

- K dispozici výběr z několika velikostí a světelných výkonů
- K dispozici výběr z několik barev světla
- Moderní, nenápadný design

Aplikace

- Chodby
- Toalety
- Čekárny

Specifikace

Typ	DN060B
Typ stropu	Sádkartonový strop
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Výkon (±10 %)	9, 18 W
Vyzařovací úhel	135°
Světelný tok	800 lm (4000 K) , 1800 lm (4000 K)
Náhradní teplota chromatičnosti	3000, 4000 K
Index barevného podání	>80

Střední doba života	30 000 hodin
L70B50	
Střední doba života	20 000 hodin
L80B50	
Střední doba života	10 000 hodin
L90B50	
Průměrná okolní teplota	25 °C
Rozsah provozní teploty	0 až +35 °C

Stropní svítidlo DN060B

Předřadník	vestavěný
Napájecí napětí	220–240 V, 50–60 Hz
Materiál	Tělo: polykarbonát
	Reflektor: ocel
	Difuzér: PMMA
Barva	Bílá (WH)
Optický kryt	Opálový

Připojení	Zasunovací konektor (PI) nebo konektor sochranou proti napínání (PIP)
Údržba	Optický modul utěsněn na celou dobu životnosti; vnitřek svítidla není třeba čistit
Montáž	Uchycení pomocí odpružených upevňovacích prvků
	Možnost prodrátování
Příslušenství	ne

Versions



LED Module, system flux 1800 lm



LED Module, system flux 800 lm

Detaily o výrobku



Downlight-DN060B-DP.jpg

Stropní svítidlo DN060B

Application Conditions

Rozsah okolní teploty 0 až +35 °C

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02

IP kód IP20

Controls and Dimming

Regulovatelné Ne

Operating and Electrical

Vstupní napětí 220 až 240 V V

General Information

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída I

Předřadník -

Vyměnitelnost světelného zdroje Ne

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční index barevného podání >80

Mechanical and Housing



Barva WH

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční náhradní teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	100 lm/W	1800 lm
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	100 lm/W	1800 lm
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	89 lm/W	800 lm
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	89 lm/W	800 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počáteční příkon
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	18 W
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	18 W
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	9 W
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	9 W



Stropní svítidlo DN060B

