



# Eine einfach gute LED-Leuchte

## Downlight DN060B

Die LEDINAIRE-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten.

### Vorteile

- Qualität und Zuverlässigkeit von Philips
- Energieersparnisse
- Diffuses, komfortables Licht

### Merkmale

- Mehrere Baugrößen und Lichtstromniveaus erhältlich
- Mehrere Lichtfarben erhältlich
- Modernes, unaufdringliches Design

### Anwendung

- Korridore
- Toiletten
- Wartezimmer

### Spezifikationen

Typ	DN060B
Deckentyp	Gipskartondecke
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Leistung (+/-10%)	9, 18 W
Abstrahlungswinkel	135°
Lichtstrom	800 lm (4000 K) , 1800 lm (4000 K)
Farbtemperatur	3000, 4000 K
Farbwiedergabeindex	>80

Nutzlebensdauer	30.000 hours
L70B50	
Nutzlebensdauer	20.000 Stunden
L80B50	
Nutzlebensdauer	10.000 Stunden
L90B50	
Durchschnittliche	25°C
Umgebungstemperatur	

## Downlight DN060B

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0 bis +35°C
<b>Treiber</b>	Integriert
<b>Netzspannung</b>	220–240V/50–60Hz
<b>Material</b>	Gehäusekörper: Polycarbonat Reflektoren: Stahl Diffusor: PMMA
<b>Farbe</b>	Weiß (WH)

<b>Optische Abdeckung</b>	Opal
<b>Anschluss</b>	Schnellsteckverbinder (PI) oder mit Zugentlastung (PIP)
<b>Wartung</b>	Optisches Modul auf Lebenszeit abgedichtet; keine interne Reinigung erforderlich
<b>Installation</b>	Befestigung durch Befestigungsfedern Durchgangsverdrahtung möglich
<b>Zubehör</b>	Nein

### Versions



LED Module, system flux 1800 lm

### Produktdetails



Downlight-DN060B-DP.jpg



## Downlight DN060B

