



# Utmerket LED-belysning

## Downlight DN060B

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære LED-armaturer som har den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Stabil, energieffektiv og rimelig.

### Fordeler

- Philips' kvalitet og pålitelighet
- Energibesparelse
- Behagelig indirekte lys

### Funksjoner

- Stort utvalg av størrelser og lysnivåer
- Stort utvalg av lysfarger
- Moderne og diskret design

### Søknad

- Korridorer
- Toaletter
- Venterom

### spesifikasjoner

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Type                      | DN060B                            |
| Taktype                   | Gipstak                           |
| Lyskilde                  | Ikke-utskiftbar LED-modul         |
| Effekt (+/-10 %)          | 9, 18 W                           |
| Spredningsvinkel          | 135 °                             |
| Lysytelse                 | 800 lm (4000 K), 1800 lm (4000 K) |
| Korrelert fargetemperatur | 3000, 4000 K                      |
| Fargegjengivelse          | >80                               |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Medianlevetid L70B50                 | 30 000 timer       |
| Medianlevetid L80B50                 | 20 000 timer       |
| Medianlevetid L90B50                 | 10 000 timer       |
| Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur | 25 °C              |
| Driftstemperatur                     | 0 til 35 °C        |
| Driver                               | Innebygd           |
| Nettspenning                         | 220–240V / 50–60Hz |

## Downlight DN060B

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Materialer    | Innfatning: polykarbonat                              |
|               | Reflektor: stål                                       |
|               | Indirekte belysning: PMMA                             |
| Farge         | Hvit (WH)                                             |
| Optisk deksel | Opal                                                  |
| Tilkobling    | Push-in-kobling (PI) eller med strekkavlastning (PIP) |

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedlikehold | Den optiske modulen er forseglet for livstid, og trenger ikke å rengjøres på innsiden |
| Montering   | Festes ved hjelp av fjærfester<br>Gjennomkobling mulig                                |
| Tilbehør    | Nei                                                                                   |

### Versions



LED Module, system flux 1800 lm -  
Power supply unit - Symmetrical -  
10°

### Produkt detaljer



Downlight-DN060B-DP.jpg

