



# StoreFlux: iluminación de acentuación LED poderosa que combina a la perfección con la arquitectura del negocio

## Borde StoreFlux gen3

The StoreFlux gridlight can be equipped with up to three LED modules with a special reflector system to deliver top-quality light that makes your shop and merchandise look great. The combination of multiple LED sources with high lumen packages in one luminaire creates sparkling light effects. StoreFlux offers low maintenance compared with CDM and high efficiency compared to halogen.

### Beneficios

- Iluminación de acentuación de gran calidad gracias a la característica de luz reflectora PerfectAccent
- Recuperación rápida en comparación con las luminarias CDM debido a la gran eficacia del sistema
- Eficiente y de bajo mantenimiento gracias a la tecnología LED

# Borde StoreFlux gen3

## Características

- Multiple accent light sources in one luminaire (1, 2, or 3 LED modules)
- High lumen packages: up to 3900 lm per module (up to 3 head version)
- BK and WH finish options
- Ease of installation and maintenance (separate installation frame; replaceable LED light engines and reflectors)
- Rimless variant available (requires ZD51xB CFRM-RML installation frame accessory)
- 0,5m Wieland cable GST18 Male with locking device option
- +-30° tilting angle

## Aplicaciones

- Ventas; moda
- Hotelería

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	GD601B (borde, versión de 1 cabezal) GD602B (borde, versión de 2 cabezales) GD603B (borde, versión de 3 cabezales)	<b>Índice de fallas del controlador</b>	1% por 5000horas
<b>Fuente de luz</b>	Módulo LED no reemplazable	<b>Temperatura ambiente promedio</b>	+25°C
<b>Potencia (por cabezal)</b>	LED11S: 16,5 W LED12S: 12,5 W LED20S: 20 W LED17S: 16 W LED27S: 25 W LED39S: 39 W	<b>Intervalo de temperaturas de operación</b>	+10 a +35°C
<b>Ángulo de haz de luz</b>	LED12S/17S/27S/39S: 29 y 35°, LED11S/20S: 10°	<b>Controlador</b>	Individual
<b>Flujo luminoso (a 3000 K)</b>	LED11S: 1100 lm LED12S: 1200 lm LED20S: 2000 lm LED17S: 1700 lm LED27S: 2700 lm LED39S: 3900 lm	<b>Tensión de red</b>	230 o 240V/50-60Hz
<b>Temperatura de color correlacionada</b>	2700, 3000 o 4000 K y CrispWhite	<b>Graduación de luz</b>	DALI
<b>Índice de reproducción de color</b>	80 90 (color de la luz 930) >95 (CRW)	<b>Material</b>	Carcasa: aluminio, acero Vidrio frontal: acrílico
<b>Vida útil media L70B50</b>	70000 horas	<b>Color</b>	Blanco (WH-WH) Negro (BK-BK)
<b>Vida útil media L80B50</b>	50000 horas	<b>Cubierta óptica</b>	Acrílico
<b>Vida útil media L90B50</b>	25000 horas	<b>Conexión</b>	Conector con fijación a presión; a presión de 3 polos con conexión en bucle (CU3); a presión de 5 polos con conexión en bucle (CU5)
		<b>Opciones de cable</b>	Cable de 0,5 m con 3 polos Wieland/Adels, conector (CW); cable de 0,5 m con 3 polos Wieland/Adels, conector y bloqueo (CW-L); cable de 1 m con conector BST14 DALI externo (CIKBST2)
		<b>Mantenimiento</b>	Motores de luz y controlador reemplazables
		<b>Instalación</b>	Fijación por medio de sujetadores de resorte
		<b>Observaciones:</b>	Unidad óptica con inclinación de 30° Rotación de 360° de la unidad óptica

## Borde StoreFlux gen3

### Versions



StoreFlux3 - LED Module, system  
flux 1700 lm

### Detalles del producto



IPDP\_GD601Bi\_0003-Detail  
photo



IPDP\_GD601Bi\_0005-Detail  
photo

