



StoreFlux sans collerette – puissant éclairage d'accentuation LED s'intégrant parfaitement à toutes les architectures intérieures

StoreFlux gen3 rimless

Jusqu'à quatre modules LED peuvent équiper la grille lumineuse StoreFlux. Son système spécial de réflecteur émettant une lumière de la plus haute qualité augmentera l'attractivité de votre boutique et des produits présentés. Cette version sans collerette, avec ses sources LED au flux lumineux très élevé, permettra une expérience client incomparable au sein de vos magasins. StoreFlux nécessite peu de maintenance comparé aux solutions CDM et bénéficie d'une grande efficacité par rapport aux solutions à halogène.

Avantages

- Éclairage d'accentuation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur signé PerfectAccent
- Intégration parfaite dans les plafonds grâce à son design élégant.
- Efficacité et maintenance réduite grâce à la technologie LED

StoreFlux gen3 rimless

Fonctions

- Plusieurs sources de lumière d'accentuation dans un seul luminaire (modules à 1, 2, 3 ou 4 LED)
- Flux lumineux élevé : jusqu'à 3 900 lm par module (version jusqu'à 3 têtes)
- Variantes sans colerette ; différentes combinaisons de couleurs RAL possibles
- Facilité d'installation et de maintenance (cadre d'installation séparé)

Application

- Commerces ; mode
- Hôtellerie

Descriptions

Type	GD611B (sans colerette, version 1 module) GD612B (sans colerette, version 2 modules) GD613B (sans colerette, version 3 modules) GD614B (sans colerette, version 4 modules en ligne) GD615B (sans colerette, version 4 modules en carré)	Median useful life	25,000 hours
Light source	Module LED non-remplaçable	L90B50	
Puissance (par module)	LED11S: 16,5 W LED12S: 12,5 W LED20S: 20 W LED17S: 16 W LED27S: 25 W LED39S: 39 W	Driver failure rate	1% per 5000 hours
Faisceau	LED12S/17S/27S/39S: 29 and 35°, LED11S/20S: 10°	Average ambient temperature	+25 °C
Luminous flux (at 3000 K)	LED11S: 1100 lm LED12S: 1200 lm LED20S: 2000 lm LED17S: 1700 lm LED27S: 2700 lm LED39S: 3900 lm	Operating temperature range	+10 to +35 °C
Correlated Color Temperature	2700, 3000 or 4000 K and CrispWhite	Driver	Separate
Color Rendering Index	80 90 (light color 930) >95 (CRW)	Mains voltage	230 or 240 V / 50-60 Hz
Median useful life L70B50	70,000 hours	Dimming	DALI
Median useful life L80B50	50,000 hours	Material	Housing: aluminum, steel Front glass: acrylic
		Color	White (WH-WH) Housing, heads and rim can have different color combinations (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
		Optical cover	Acrylic
		Connection	Push-in connector; 3-pole push-in with loop-through (CU3); 5-pole push-in with loop-through (CU5)
		Cable options	0.5 m cable with 3-pole Wieland / Adels plug (CW); 0.5 m cable with 3-pole Wieland / Adels plug & lock (CW-L); 1 m cable with external BST14 DALI connector (C1KBST2)
		Maintenance	drivers remplaçables
		Installation	Directement dans le plafond, après avoir installé le cadre d'adaptation
		Accessories	Cadre d'adaptation (ZD51*B CFRM-RML) à commander impérativement séparément
		Remarks:	Optical unit tiltable over 30° 360° rotation of the optical unit

StoreFlux gen3 rimless

Détails sur le produit

Vue du bas excepté les ballasts



Vue du haut excepté les ballasts



Vue latérale du système de rotation



Accessoires

Installation frame

Ordercode 10025600



Installation frame

Ordercode 10026300



Ordercode 10027000



StoreFlux gen3 rimless

