



StoreFlux – krachtige LED-accentverlichting die perfect past bij de winkelarchitectuur.

StoreFlux gen3 rimless

De StoreFlux 'gridlight' (inbouwarmatuur voor systeemplafonds) kan worden uitgerust met maximaal vier LED-modules met een speciaal reflectorsysteem voor het leveren van topkwaliteit licht waaronder uw winkel en de uitgestalde producten er geweldig uitzien. De combinatie van meerdere LED-lichtbronnen met hoge lichtopbrengst in één armatuur zorgt voor sprankelende lichteffecten. StoreFlux vergt slechts weinig onderhoud in vergelijking met CDM-oplossingen en levert een hoog rendement in vergelijking met halogeenlampen.

Voordelen

- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement
- Efficiënt en gering onderhoud dankzij LED-technologie

Kenmerken

- Meerdere accentlichtbronnen in één armatuur (1, 2, 3 of 4 LED-modules)
- Hoge lichtopbrengst: tot 3900 lm per module (tot 3-kops uitvoering)
- Uitvoeringen met en zonder rand; verschillende combinaties van RAL-kleuren mogelijk

Toepassing

- Kledingzaken
- Horecabranche

StoreFlux gen3 rimless

Specificaties

Type	GD611B (randloos, 1-kops uitvoering)
	GD612B (randloos, 2-kops uitvoering)
	GD613B (randloos, 3-kops uitvoering)
	GD614B (randloos, 4-kops uitvoering in lijn)
	GD615B (randloos, 4-kops uitvoering in carré)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Vermogen (per kop)	LED11S: 16,5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Bundelhoek	LED12S/17S/27S/39S: 29° en 35°
	LED11S/20S: 10°
Lichtstroom (bij 3000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur	2700, 3000 or 4000 K en CrispWhite
Kleurweergave-index	80
	90 (lichtkleur 930)
	>95 (CRW)
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur

Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur
Uitvalpercentage driver	1% per 5000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Bereik van bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +35 °C
Driver	Afzonderlijk
Netspanning	230 of 240 V / 50-60 Hz
Dimmen	DALI
Materiaal	Behuizing: aluminium, staal
	Front: acrylaat
Kleur	Wit (WH-WH)
	Behuizing, koppen en montagerand kunnen verschillende kleurcombinaties hebben (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Optische kap	Acrylaat
Aansluiting	Insteeconnector; 3-polig met doorlusmogelijkheid (CU3); 5-polig met doorlusmogelijkheid (CU5)
Snoermogelijkheden:	0,5 m snoer met 3-polige Wieland / Adels-steker (CW); 0,5 m snoer met 3-polige Wieland / Adels-steker & vergrendeling (CW-L); 1 m snoer met externe BST14 DALI-connector (CIKBST2)
Onderhoud	Vervangbare lichtmodule en driver
Installatie	Direct in het plafond na montage van het installatieframe
Accessoires	Installatieframes (ZD51*B CFRM-RML) moeten afzonderlijk worden besteld
Opmerkingen:	Optische unit kantelbaar over 30°
	360° rotatie van de optische unit

Productgegevens

Onderaanzicht zonder drivers




Bovenaanzicht zonder drivers



StoreFlux gen3 rimless

Productgegevens

Zijaanzicht van rotatiesysteem



Accessoires

Installation frame

Ordercode 10025600



Installation frame

Ordercode 10026300



Ordercode 10027000

