

Κλασικοί λαμπτήρες **LEDbulb** για διακοσμητικό φωτισμό

Classic filament LEDbulbs

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Οφέλη

- Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Χαρακτηριστικά

- Παραδοσιακή σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Νήμα LED μεγάλης διάρκειας ζωής
- Καλή απόδοση χρωμάτων (CRI> 80) για ζωντανά χρώματα
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Τέλειοι για διακοσμητικές εγκαταστάσεις
- Σπίτι: καθιστικό, υπνοδωμάτιο
- Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

Classic filament LEDbulbs

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted




LEDclassic A60 E27 smoky POS2



LEDclassic T32 E27 smoky POS2



Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDclassic giant 28W E27 G200
GOLD ND



25W E27 G200



LED double layers 25W E27

Classic filament LEDbulbs

Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDbulb, Classic 30W E27 others
Transparent Amber Mushroom 820
GOLD DIM



LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND




LEDbulb G93 E27 smoky



25W E27 T65

Classic filament LEDbulbs

Versions






25W E27 A160



LED Crystal giant 35W E27 smoky
DIM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

Classic filament LEDbulbs

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm





Product	D	C
LED double layers 20W E27 smoky DIM	202 mm	293 mm

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm
LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

Classic filament LEDbulbs

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	103 mm	366 mm




Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Product	D	C
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm
LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	125 mm	177 mm
LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm
LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	125 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	125 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Classic filament LEDbulbs

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

Product	D	C
LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	202 mm	188 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	806 lm
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	806 lm
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	2700 K	827	806 lm
64811400	LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	4000 K	840	806 lm

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1.521 lm
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	4000 K	840	1.521 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1.055 lm
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	250 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	300 lm
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	2700 K	827	1.055 lm
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	1.055 lm
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K	865	1.521 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	2.000 lm
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K	865	2.000 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 μοίρα(ες)	1800 K	818	200 lm
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	-	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	300 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	470 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 μοίρα(ες)	1800 K	818	300 lm
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-	1800 K	818	100 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 μοίρα(ες)	1800 K	818	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
			θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)		
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	-	1800 K	818	270 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	10,5 W	100 W
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	7 W	60 W	76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	7 W	60 W	76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	7 W	60 W	76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
64811400	LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	7 W	60 W	31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W	31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	6,5 W	20 W
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	10,5 W	100 W	31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W	31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	5,5 W	40 W
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W	75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W	31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 W	25 W	31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W	75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 W	11 W
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	4,5 W	28 W	31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W	31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	8,5 W	75 W	31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	7 W	26 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	45 °C	76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	45 °C
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	-	45 °C	64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	45 °C

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
64811400	LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	45 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	50 °C
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	50 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	50 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-20 έως +40 °C	40 °C
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	-20 έως +40 °C	40 °C
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	-20 έως +45 °C	35 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20 έως +45 °C	45 °C
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	-20 έως +45 °C	45 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	50 °C
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	50 °C
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	50 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	55 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	55 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	-20 έως +45 °C	45 °C
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	-20 έως +45 °C	30 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20 έως +45 °C	45 °C
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	-20 έως +45 °C	35 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-20 έως +40 °C	40 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20 έως +45 °C	45 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	-20 έως +45 °C	45 °C
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-20 έως +40 °C	40 °C
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	-20 έως +45 °C	45 °C
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-20 έως +45 °C	45 °C
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	-20 έως +45 °C	35 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Όχι
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	Όχι
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	Όχι
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	Όχι
64811400	LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Όχι
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Όχι
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Όχι
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Όχι
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Όχι
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	Όχι
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	Όχι
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Όχι
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	Όχι
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Όχι
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Όχι
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Όχι
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Όχι
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Όχι
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Όχι
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Ματ	G93
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	Ματ	G93
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	Ματ	G93
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	Ματ	G120
64811400	LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Ματ	G120
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Ματ	G120
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Ματ	G120
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Ματ	A60
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Γκριζο	A60
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	Γκριζο	T32
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Κεχριμπαρένιο	G93
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Κεχριμπαρένιο	G200
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	Κεχριμπαρένιο	G200
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Ματ	G120
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	Ματ	G120

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Ματ	G120
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Ματ	G120
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Ματ	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Ματ	G120
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Γκριζο	G200
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	Γκριζο	Διπλής στρώσης
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Κεχριμπαρένιο	T65
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	Κεχριμπαρένιο	Άλλα
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Γκριζο	ST64
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Κεχριμπαρένιο	A160
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Κεχριμπαρένιο	A160
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Γκριζο	G93
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Γκριζο	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Γκριζο	A160
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	Γκριζο	Κρύσταλλο









Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	7 kWh
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	7 kWh
64817600	LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4	7 kWh
64811400	LED classic 60W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	7 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	11 kWh
66516600	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	11 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	9 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh











Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	5 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	9 kWh
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	9 kWh
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	11 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 kWh

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	7 kWh
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	7 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
31386600	LEDclassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	6 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 kWh
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	7 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	7 kWh
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	7 kWh



Classic filament LEDbulbs



Classic filament LEDbulbs

