PHILIPS

Lighting



Lampade Classic LEDbulbs per illuminazioni decorative

Classic filament LEDbulbs

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Vantaggi

- Circa il 90% di risparmio energetico
- Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche

Caratteristiche

- Design tradizionale con forma classica
- Progettate per la visibilità, sia accese che spente
- Idoneità perfetta e finiture di alta qualità
- Elevata resa cromatica (CRI> 80) per colori naturali
- Rispetto dell'ambiente: non contiene mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione

- Perfette per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Hotel, ristoranti e bar

Classic filament LEDbulbs

Versions




CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



LEDbulb Classic E27 G120




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2




LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A


Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm




Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Classic filament LEDbulbs


Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm



Product	D	C
LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	125 mm	177 mm



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	125 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	125 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	125 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata nominale	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	806 lm
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	806 lm
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	-	2700 K	827	806 lm
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1.521 lm

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	2700 K	827	1.055 lm
76477700	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	1.055 lm
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	1.055 lm
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K	865	1.521 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	2.000 lm
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K	865	2.000 lm
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 °	2700 K	827	650 lm
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	-	2700 K	827	2.000 lm
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K	840	2.000 lm
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K	840	2.452 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	7 W	60 W
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	7 W	60 W
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	7 W	60 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W
76477700	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	8,5 W	75 W
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	8,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	10,5 W	100 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 W	120 W
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	45 °C

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	45 °C
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	45 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	50 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	50 °C
76477700	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	50 °C
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	50 °C
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	50 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	60 °C
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	No
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	No
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	No
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	No
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	No
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	No
76477700	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	No
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	No
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	No
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	No
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	No
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Solo con dimmer specifici
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	No
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	No
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Smerigliata	G93
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	Smerigliata	G93
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	Smerigliata	G93
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	Trasparente	G93
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Smerigliata	G120
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Smerigliata	G120
76477700	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Smerigliata	G120
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	Smerigliata	G120
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Smerigliata	G120

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Smerigliata	G120
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Smerigliata	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Smerigliata	G120
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Crown Mirror	A60
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Trasparente	A67
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Trasparente	A67
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Trasparente	A67


Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
76471500	LED classic 60W G93 E27 CW FR ND 1PF/4	7 kWh
76473900	LED classic 60W G93 E27 CDL FR ND 1PF/4	7 kWh
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	7 kWh


Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	11 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	9 kWh
76477700	LED classic 75W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	9 kWh
76479100	LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4	9 kWh


Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
76495100	LED classic 100W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	11 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 kWh
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 kWh
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	8 kWh
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 kWh
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 kWh
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 kWh



Classic filament LEDbulbs





© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.