

Źródło światła LED Classic do oświetlenia dekoracyjnego

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Korzyści

- Energooszczędność ok. 90%
- Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany
- Doskonały zamiennik klasycznych lamp konwencjonalnych

Cechy

- Klasyczne wzornictwo i kształt
- Zaprojektowane żeby zwracać uwagę
- Doskonała jakość światła
- Wysoki współczynnik oddawania barw

Zastosowanie

- Restauracje, hotele
- Przestrzeń prywatne

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Wersje



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A



LEDclassic G93 G95 E27 POS2



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93




LEDclassic A60 E27 smoky POS2




LEDclassic T32 E27 smoky POS2



Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDclassic giant 28W E27 G200
GOLD ND

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Wersje



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM




LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



LEDbulb G93 E27 smoky




25W E27 T65




25W E27 A160

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Rysunki techniczne




Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm







Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Rysunki techniczne



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm





Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Rysunki techniczne



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm


Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Rysunki techniczne



Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	E27
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsytu światła (Nom)	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2 452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	4000 K	840	2 452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 452 lm
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	-	2700 K	827	806 lm
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	2700 K	827	1 055 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 055 lm
75963600	LED classic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	330 °	1800 K	818	250 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	2700 K	827	3 452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	3 452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	3 452 lm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	-	4000 K	840	2 000 lm
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	2700 K	827	1 521 lm
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 521 lm
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	2700 K	827	1 055 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-	1800 K	818	100 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach	Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W	75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W	75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 W	25 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	4,5 W	28 W
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	7 W	60 W	76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W	76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W	76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 W	120 W
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 W	11 W
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	60 °C
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	45 °C
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	-	45 °C
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	50 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	50 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Od -20°C do +40°C	40 °C
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	Od -20°C do +40°C	40 °C
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Od -20°C do +45°C	35 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Od -20°C do +45°C	45 °C
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	Od -20°C do +45°C	45 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	55 °C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	55 °C
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	-	60 °C
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	55 °C
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	55 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	50 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	55 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Od -20°C do +45°C	45 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Od -20°C do +45°C	45 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Od -20°C do +40°C	40 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Od -20°C do +45°C	45 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Od -20°C do +45°C	45 °C
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Od -20°C do +40°C	40 °C
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Od -20°C do +45°C	45 °C
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Od -20°C do +45°C	45 °C

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nie
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nie
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Nie
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nie
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Nie
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	Nie
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Nie
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Nie
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Nie
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	Nie
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Tylko z niektórymi ściemniaczami
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	Nie
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Nie
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Nie
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Nie
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Nie
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Nie
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Nie
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Nie
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Nie
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Nie
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Nie
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Nie
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus



Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matowy	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Matowy	G93
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	Przezroczyste	G93
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Matowy	A60
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Matowy	A60
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	dymny	A60
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	dymny	T32
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Bursztynowy	G93
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Bursztynowy	G200
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	Bursztynowy	G200
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matowy	A95
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matowy	A95

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Matowy	A95
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matowy	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Matowy	A67
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Matowy	A60
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Matowy	A60
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Matowy	G120
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Matowy	G120
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	dymny	G200
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Bursztynowy	T65
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	dymny	ST64
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Bursztynowy	A160
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Bursztynowy	A160
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	dymny	G93
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	dymny	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	dymny	A160











Certyfikaty i zastosowania

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
74245700	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	7 kWh
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	9 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	9 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	5 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 kWh
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 kWh
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 kWh
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	11 kWh
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	11 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	9 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	7 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 kWh
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	7 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	7 kWh



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

