



Lâmpadas de LED clássicas para iluminação decorativa

Lâmpadas de LED com filamento clássicas

Com um design tradicional, as lâmpadas de LED com filamento clássicas combinam as formas familiares das lâmpadas incandescentes convencionais com os benefícios da tecnologia LED de longa duração, além de permitirem uma luz branca quente decorativa e bonita e economia de quase 90% em custos de energia quando comparadas às lâmpadas padrão.

Benefícios

- Cerca de 90% de economia de energia
- Vida útil prolongada que reduz a necessidade de substituição
- Fácil substituição de lâmpadas convencionais clássicas

Características


- Design tradicional com forma clássica
- Projetadas para serem vistas, são bonitas ligadas e desligadas
- Ajuste perfeito e acabamento de alta qualidade
- Alta renderização de cor (CRI > 80) para cores vivas
- Ecológicas: não contêm mercúrio ou outras substâncias perigosas

Aplicação


- Perfeito para instalações decorativas
- Aplicações domésticas
- Hospitalidade: restaurantes e hotéis

Lâmpadas de LED com filamento clássicas

Versions




LEDbulb E27 A60 400lm




LEDbulb E27 ST64 400lm

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	64 mm	142 mm



Product	D	C
LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDBR	60 mm	106 mm

Lâmpadas de LED com filamento clássicas

Informações gerais

Casquilho	E27
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2500 K
Color rendering index (CRI)	80
Código da cor	825
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso	400 lm

Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada	50 ^º a 60 ^º Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	4 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Potência equivalente	35 W

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Âmbar transparente
-----------------------	-----------------------

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
929001941586	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDBR	52 °C
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	50 °C

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
929001941586	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDBR	A60
929001941686	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	ST64

