

Philips Lâmpadas LED clássic

Lâmpadas LED clássica

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Benefícios

- Poupança de energia de cerca de 90 %
- A longa duração reduz a necessidade de substituição
- Tecnologia ecológica: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Características

- Design tradicional com uma forma clássica
- Concebidas para serem vistas, são bonitas ligadas e desligadas
- Encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Elevada restituição cromática (CRI > 80) para cores vivas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação

- Perfeita para instalações decorativas
- Aplicações domésticas
- Hotelaria: restaurantes e hotéis

Lâmpadas LED clássica

Versions



LEDclassic G93 G95 E27 POS2



LEDbulb Classic E27 G120




LEDclassic A60 E27 smoky POS2




LEDclassic T32 E27 smoky POS2



Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDclassic giant 28W E27 G200
GOLD ND



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A

Lâmpadas LED clássica

Versions



MZD LEDCLA 120W A67 E27 827
FR ND



25W E27 G200



LED double layers 25W E27



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM




LEDbulb,Classic 30W E27 others
Transparent Amber Mushroom 820
GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic ST64 E27 smoky POS2




LEDclassic A67 E27 CL-POS2A

Lâmpadas LED clássica


Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



LEDbulb G93 E27 smoky



25W E27 T65







25W E27 A160



LED Crystal giant 35W E27 smoky
DIM

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm





Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

Lâmpadas LED clássica

Desenho dimensional



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm





Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED double layers 20W E27 smoky DIM	202 mm	293 mm

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Lâmpadas LED clássica

Desenho dimensional



Product	D	C
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	103 mm	366 mm





Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Product	D	C
LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	125 mm	177 mm

Lâmpadas LED clássica

Desenho dimensional



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 mm	140 mm

Product	D	C
LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	202 mm	188 mm

Lâmpadas LED clássica

Informações gerais

Casquilho	E27
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada	Código da cor	Fluxo Luminoso
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2.000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	2.452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	4000 K	840	2.452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2.452 lm
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1.521 lm
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	330 °	1800 K	818	250 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	2700 K	827	3.452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	3.452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	3.452 lm
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	2.000 lm
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	-	4000 K	840	2.000 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	2.000 lm
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K	865	2.000 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	-	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	300 °	1800 K	818	470 lm
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 °	2700 K	827	650 lm

Lâmpadas LED clássica

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada	Código da cor	Fluxo Luminoso
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	-	2700 K	827	2.000 lm
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K	840	2.000 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K	840	2.452 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-	1800 K	818	100 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	-	1800 K	818	270 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente	Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W	76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W	76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 W	120 W
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W	76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W	76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W	31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 W	25 W	31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	6,5 W	20 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W	31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	4,5 W	28 W	31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	5,5 W	40 W
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W	78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W

Lâmpadas LED clássica

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 W	120 W
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Potência equivalente
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 W	11 W
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	7 W	26 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Ampla intervalo de temperatura ambiente	T-máxima na caixa (Nom)
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	60 °C
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	45 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	50 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-20 a +40 °C	40 °C
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	-20 a +40 °C	40 °C
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	-20 a +45 °C	35 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	-20 a +45 °C	45 °C
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	-20 a +45 °C	45 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	55 °C
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	55 °C
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	-	60 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	55 °C

Order Code	Full Product Name	Ampla intervalo de temperatura ambiente	T-máxima na caixa (Nom)
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	55 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	-20 a +45 °C	45 °C
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	-20 a +45 °C	30 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	-20 a +45 °C	45 °C
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	-20 a +45 °C	35 °C
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	-	55 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-20 a +40 °C	40 °C
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	-	60 °C
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	60 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	-20 a +45 °C	45 °C
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	60 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	-20 a +45 °C	45 °C
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-20 a +40 °C	40 °C
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	-20 a +45 °C	45 °C
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-20 a +45 °C	45 °C
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	-20 a +45 °C	35 °C

Lâmpadas LED clássica

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Não
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Não
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Não
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Não
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Não
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Não
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Não
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	Não
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Apenas com reguladores específicos
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Apenas com reguladores específicos
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	Não
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Não
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Não
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Não
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Não
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Não
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Não
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Não
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Não
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Apenas com reguladores específicos

Order Code	Full Product Name	Regulável
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	Apenas com reguladores específicos
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Apenas com reguladores específicos
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	Apenas com reguladores específicos
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Apenas com reguladores específicos
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Não
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Não
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Não
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Apenas com reguladores específicos
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Não
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Não
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Não
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Apenas com reguladores específicos
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Apenas com reguladores específicos
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	Apenas com reguladores específicos

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Fosca	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Fosca	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Fosca	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Fosca	A67
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Fosca	G93
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Fosca	G120
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	fumado	A60
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	fumado	T32
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	Âmbar	G93
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Âmbar	G200
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	Âmbar	G200

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Fosca	A95
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Fosca	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Fosca	A95
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Fosca	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Fosca	A67
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Fosca	G120
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Fosca	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Fosca	G120
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	fumado	G200
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	fumado	Camadas duplas
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Âmbar	T65


Lâmpadas LED clássica

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	Âmbar	Outros
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Espelho de coroa	A60
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	fumado	ST64
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Transparente	A67
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Âmbar	A160











Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Âmbar	A160
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	fumado	G93
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	fumado	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	fumado	A160
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	fumado	Cristal

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	11 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
75967400	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
31547100	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	4 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
31384200	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	5 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 kWh
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 kWh
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 kWh
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	7 kWh
31372900	LED double layers 20W E27 smoky DIM	7 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
31386600	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	6 kWh
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	8 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	3 kWh
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 kWh
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 kWh
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	7 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	7 kWh
31374300	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	7 kWh



Lâmpadas LED clássica



Lâmpadas LED clássica

