

经典 LED 灯泡，专为装饰照明而设计

经典灯丝 LED 灯泡

经典灯丝 LED 灯泡采用经典复古设计，完美融合了经典白炽灯的外观和 LED 技术，给人一种似曾相识的感觉。温馨的暖白光精美绝伦，为您的房间营造独特的氛围。新型 LED 技术可提供持久照明，又能节约能源，与传统灯泡相比，可节省大约 90% 的能源成本。

优点

- 节能 90% 左右
- 使用寿命很长，可减少更换需求
- 轻松取代经典传统灯具

特点

- 经典外观，尽显复古典雅
- 生来就瞩目，明灭皆靓丽
- 完美配搭，高品质工艺
- 高显色 (CRI > 80)，颜色鲜艳
- 环保：不含汞或其他有害物质

应用


- 经典卓越，是装饰照明的理想之选
- 家用
- 酒店照明：餐厅和酒店

经典灯丝 LED 灯泡

Versions



二维绘图



Product	D	C
LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825 CL_GNDCN	64 mm	142 mm
LEDClassic 4-34W ST64 E27 825 CL_G ND CN	64 mm	142 mm

经典灯丝 LED 灯泡

应用

能耗 kWh/1000 h	- kWh
能效标签 (EEL)	Not applicable

控制调光

可调光	否
-----	---

运营和电气

输入频率	50 至 60 Hz
电压 (标称)	220-240 V
启动时间 (标称)	0.5 s

基本信息

底盖	E27
标称寿命 (标称)	15000 h
切换循环	20000X

照明科技

颜色代码	825
相关色温 (标称)	2500 K
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

机械和壳体

灯泡外观	透明 琥珀色
灯泡外形	ST64

运营和电气

Order Code	Full Product Name	瓦数相当	功率 (额定) (标称)
929001941610	LEDClassic 4-34W ST64 E27 825 CL_G ND CN	34 W	4 W
929001941810	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825 CL_GNDCN	48 W	5.5 W

照明科技

Order Code	Full Product Name	光通量 (标称)
929001941610	LEDClassic 4-34W ST64 E27 825 CL_G ND CN	400 lm

Order Code	Full Product Name	光通量 (标称)
929001941810	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825 CL_GNDCN	600 lm

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929001941610	LEDClassic 4-34W ST64 E27 825 CL_G ND CN	50 °C
929001941810	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825 CL_GNDCN	55 °C



经典灯丝 LED 灯泡

