



Philips ClassicStreet: Geçmişten ilham aldı, gelecek için tasarlandı

ClassicStreet

20. yüzyıl sokak fenerlerinin akıllarda kalan güzelliğini hatırlatan Philips ClassicStreet, zarif tasarım ile eski aydınlatma armatürlerinin ince ayrıntılarını bir araya getirir, ayrıca tümü günümüzün kentsel aydınlatma gereksinimlerini de karşılamaktadır. LED kullanılarak tasarlanan ClassicStreet, LEDGINE - O (Optimize Edilmiş) platformu ve uygulamaya özel optik sistemleri sayesinde sokak aydınlatması ve yol aydınlatması için olağanüstü düzeylerde aydınlatma ve enerji performansı sunar. Özel destek ve direklerinin yanı sıra hafif kavisli tasarımı, şehirleri güzelleştiren çağdaş bir görünüm yaratırken sıcak ve farklı gece ve gündüz ortamları oluşturur. Geleneksel mimari yapıların yanı sıra daha modern kentsel ortamlar için de uygundur. Bu çağdaş sokak aydınlatması çözümü, hem bağımsız hem de Signify'ın Interact uygulaması gibi gelişmiş kontrol ve aydınlatma yazılımı uygulamalarıyla eşleştirilmesini sağlayan Philips System Ready (SR) soketi sayesinde geleceğe hazırdır. ClassicStreet armatürleri, karanlık gökyüzünün güzelliğini bozmayan özel ışık tariflerimize sahiptir. Ayrıca, Signify Service etiket uygulaması sayesinde ClassicStreet armatürü benzersiz bir şekilde tanımlanabilir. Basitçe direk kapağının içine veya doğrudan aydınlatma armatürünün üzerine yerleştirilmiş bir QR kodu okutarak aydınlatma armatürünün kurulum bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Bu, bakım ve programlama işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirir ve de sahip olduğunuz aydınlatmalar ve yedek parçalardan oluşan bir dijital kitaplık oluşturmanıza olanak tanır.

Faydaları

- Geleneksel sokak fenerlerinden ilham alınarak geliştirilen benzersiz çağdaş tasarım
- LEDGINE - O (Optimize Edilmiş Platform) özelliği ve özel optik sistemleri sayesinde aydınlatma ve enerji performansında sınıfının en iyisi
- Geleneksel ve tarihi mimari yapıların yanı sıra daha modern ortamlar için de uygundur
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren, bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

Özellikler

- Üstten monte edilen ve askılı modeller mevcuttur
- Philips'in tüm standart ve gelişmiş genel aydınlatma sistemleri ile uyumlu
- Rahat ve verimli aydınlatma düzeyleri sunmak için optimize edilmiş optikler
- Philips Service Tag

Uygulama

- Şehir merkezleri
- Yollar ve caddeler
- Konut alanları
- Parklar ve plazalar

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif

ÜRÜN BİLGİLERİ




ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Ürün ailesi kodu	BDP794

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı sayısı	20
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Siyah
----------------	-------

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
------------------------------	------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu	Değiştirilebilen ışık kaynağı
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Hayır
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	Hayır
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	Hayır
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Evet
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Evet
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Evet
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Evet
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Optik kapak tipi
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 nötr beyaz	4000 K	Buzlu cam
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 sıcak beyaz	3000 K	Buzlu cam
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 nötr beyaz	4000 K	Buzlu cam
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 nötr beyaz	4000 K	Düz cam

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Optik kapak tipi
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 nötr beyaz	4000 K	Düz cam
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 nötr beyaz	4000 K	Düz cam
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 nötr beyaz	4000 K	Düz cam
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	52° - 7° x 151°	830 sıcak beyaz	3000 K	Buzlu cam

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	70	3.348 lm	Dağılım, simetrik 50
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	80	3.172 lm	Dağılım, simetrik 50
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	70	3.348 lm	Dağılım, simetrik 50
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	70	2.898 lm	Dağılım, simetrik 50

Order Code	Full Product Name	Renk oluşturma dizini (CRI)	Işık Akısı	Optik sistem türü dış mekan
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	70	2.993 lm	Dağılım, geniş 10
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	70	3.796 lm	Dağılım, geniş 10
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	70	4.320 lm	Dağılım, geniş 10
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	80	3.250 lm	Dağılım, geniş 10

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Hayır
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Hayır
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Hayır
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Hayır
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Hayır
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Hayır
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Hayır

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	IK08	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	IK09	6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	IK09	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	IK08	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Yok
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Yok
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Yok

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	10%
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Yok
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Yok

