



TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna

TrueLine, wersja podwieszana

Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego się w architekturę wnętrza obiektu, nad którym pracują. Potrzebują linii świetlnej o subtelnym wzornictwie zapewniającej wysoki poziom natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Projektanci poszukują opraw umożliwiających oszczędzanie energii, a jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoki poziom natężenia oświetlenia zgodny z normami oświetlenia biurowego. Z kolei pracownicy biurowi oczekują komfortowych dla wzroku warunków oświetleniowych, które umożliwią wzrost efektywności ich pracy. Rozwiązanie TrueLine pozwala spełnić wszystkie te wymagania. Oprawa TrueLine jest dostępna w wersjach do wbudowania, nabudowania i do zwieszenia.

Korzyści

- Najbardziej jednolita powierzchnia świecenia
- Niezwykle wysoka skuteczność oprawy liniowej
- Wymiary obudowy oprawy cenione przez architektów

Cechy

- Skuteczność świetlna do 149 lm/W
- Zgodność z normami oświetlenia biurowego
- Samodzielne lub do montażu liniowego
- Dostępne też wersje do wbudowania
- Bezpośrednie i pośrednie światło
- Jednorodna powierzchnia świecenia
- Przyszłościowy charakter rozwiązania: PoE

Zastosowanie

- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Sklepy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa.
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Wersje



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK




TrueLine-SP530 L2810 Alu




TrueLine Suspended-U3

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



TrueLine, wersja podwieszana

Więcej o produkcie



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Więcej o produkcie



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Rodzina produktów
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 jednostka	SP532P
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	1 jednostka	SP534P
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 jednostka	SP532P
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	1 jednostka	SP534P
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	1 jednostka	SP530P
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	1 jednostka	SP532P
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP533P
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednostka	SP532P
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP530P
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP532P
97226100	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	1 jednostka	SP530P
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP531P
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP530P
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP532P
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP532P
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP532P
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP530P
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP533P
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP532P
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP532P
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	1 jednostka	SP532P
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednostka	SP533P
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP534P
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP533P
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP532P
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP533P
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP532P
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP532P
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP533P
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP532P
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednostka	SP532P
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	1 jednostka	SP532P
97235300	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	1 jednostka	SP530P
97230800	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	1 jednostka	SP530P
97229200	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	1 jednostka	SP530P
97234600	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	1 jednostka	SP530P
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 jednostka	SP530P
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	1 jednostka	SP534P
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	2 jednostki	SP532P
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	1 jednostka	SP531P
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	1 jednostka	SP533P
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	1 jednostka	SP530P
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 jednostki	SP530P
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 jednostki	SP532P
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	1 jednostka	SP531P
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 jednostka	SP532P
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 jednostka	SP533P
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	1 jednostka	SP533P
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 jednostka	SP530P
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 jednostka	SP532P

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu	Rodzina produktów
		zasilającego	
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	1 jednostka	SP533P
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 jednostka	SP530P
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	1 jednostka	SP532P
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	1 jednostka	SP530P
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	1 jednostka	SP530P
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	1 jednostka	SP532P
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	1 jednostka	SP530P
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 jednostka	SP531P
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	1 jednostka	SP532P
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	1 jednostka	SP532P
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 jednostka	SP531P
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	1 jednostka	SP530P
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 jednostka	SP532P
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	1 jednostka	SP532P
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130BK	1 jednostka	SP532P
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 jednostka	SP532P
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130AL	1 jednostka	SP532P
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	1 jednostka	SP532P
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 jednostka	SP534P
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	1 jednostka	SP532P
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	1 jednostka	SP532P
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	1 jednostka	SP532P
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	2 jednostki	SP533P
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 jednostka	SP532P
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	1 jednostka	SP530P
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	1 jednostka	SP532P

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(K)	(lm/W)	(lm)	
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000	138	4 700	Szeroki rozsył światła
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	4000	131	3 400	Odbłyśnik asymetryczny
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000	138	2 900	Szeroki rozsył światła
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	4000	132	4 300	Odbłyśnik asymetryczny
97282700	SP530P LED17S/940 PSD	4000	139	1 700	Szeroki rozsył światła
97284100	LE2PI5 SM2 L570 BK	3000	132	2 450	Szeroki rozsył światła
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000	115	4 100	Szeroki rozsył światła
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000	138	2 900	Szeroki rozsył światła
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000	139	5 000	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura	Skuteczność światlna	Strumień Świetlny	Typ optyki
		Barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)		
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła
97226100	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	4000 K	149 lm/W	2 500 lm	Szeroki rozsył światła
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Szeroki rozsył światła
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Szeroki rozsył światła
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Szeroki rozsył światła
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Szeroki rozsył światła
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4 950 lm	Szeroki rozsył światła
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Szeroki rozsył światła
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła
97268100	SP533P LED33S/930 PSD	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura	Skuteczność światlna	Strumień Świetlny	Typ optyki
		Barwowa (Nom)	(znamionowa) (Nom)		
	PI5 SM2 L1410 WH				
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Odbłyśnik asymetryczny
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	116 lm/W	2 400 lm	Szeroki rozsył światła
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	132 lm/W	2 100 lm	Szeroki rozsył światła
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5 400 lm	Szeroki rozsył światła
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4 950 lm	Szeroki rozsył światła
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła
97235300	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	Szeroki rozsył światła
97230800	SP530P LED40S/940 POE	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny Typ optyki	
	U3 SW2 L1170 ALU				
97229200	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
97234600	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	4000 K	143 lm/W	4 300 lm	Szeroki rozsył światła
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Odbłyśnik asymetryczny
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	4000 K	104 lm/W	750 lm	Szeroki rozsył światła
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Szeroki rozsył światła
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Szeroki rozsył światła
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył światła
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8 600 lm	Szeroki rozsył światła
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Szeroki rozsył światła
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny Typ optyki	
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Szeroki rozsył światła
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Szeroki rozsył światła
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Szeroki rozsył światła
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Szeroki rozsył światła
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył światła
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9 800 lm	Szeroki rozsył światła
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Szeroki rozsył światła
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	4000 K	125 lm/W	750 lm	Szeroki rozsył światła
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	3000 K	124 lm/W	1 050 lm	Szeroki rozsył światła
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył światła
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Szeroki rozsył światła
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa		Skuteczność świetlna (znamionowa)		Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła		
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Szeroki rozsył światła		
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła		
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła		
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła		
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła		
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła		
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła		
97242100	SP532P LED29S/940 PSD	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła		

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 do 240 V	34 W
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	220 do 240 V	26 W
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 do 240 V	21 W
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	220 do 240 V	32,5 W
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	220 do 240 V	12,2 W

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa		Skuteczność świetlna (znamionowa)		Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
	LF2 PI5 SM2L1410AL						
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Odbłyśnik asymetryczny		
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła		
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła		
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła		
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła		
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła		
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła		
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła		

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	220 do 240 V	18,6 W
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	35,5 W
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 do 240 V	21 W
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	36 W
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97226100	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	51 do 54 V	16,8 W
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	14,4 W
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	30,5 W
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	57 W
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	26,5 W
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	44 W
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	24,5 W
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	29,5 W
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	38,5 W
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	60 W
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	220 do 240 V	26,5 W
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 do 240 V	29,5 W
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	31 W
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	21 W
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	16,4 W
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	28 W
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	21 W
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	48 W
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	46,5 W
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	36,5 W
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 do 240 V	48 W
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	220 do 240 V	34 W
97235300	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	51 do 54 V	21 W
97230800	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	51 do 54 V	28 W
97229200	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	51 do 54 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97234600	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	51 do 54 V	30 W
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	220 do 240 V	28,5 W
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	220 do 240 V	38,5 W
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	220 do 240 V	57 W
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	220 do 240 V	7,2 W
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	220 do 240 V	11 W
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	220 do 240 V	23 W
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	220 do 240 V	40 W
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	220 do 240 V	71 W
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	220 do 240 V	29 W
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 do 240 V	52 W
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 do 240 V	39,5 W
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	220 do 240 V	69 W
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 do 240 V	28 W
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 do 240 V	44 W
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	220 do 240 V	58 W
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	220 do 240 V	36 W
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	220 do 240 V	71 W
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	220 do 240 V	44 W
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	220 do 240 V	6 W
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	220 do 240 V	8,5 W
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	220 do 240 V	37,5 W
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	220 do 240 V	46 W
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	220 do 240 V	67 W
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	220 do 240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	220 do 240 V	14,4 W
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	220 do 240 V	24,5 W
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	220 do 240 V	22 W
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	220 do 240 V	21 W
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130BK	220 do 240 V	26,5 W
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 do 240 V	21 W
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SMTTL1130AL	220 do 240 V	26,5 W
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	220 do 240 V	21 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie	
		Napięcie wejściowe	energii
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 do 240 V	32,5 W
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	220 do 240 V	34 W
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	220 do 240 V	26,5 W
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	220 do 240 V	29 W
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	220 do 240 V	33 W
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	220 do 240 V	34 W
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	220 do 240 V	28 W
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	220 do 240 V	47,5 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Aluminium
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Aluminium
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Czarny RAL 9004
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Czarny RAL 9004
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biały, RAL 9003
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97226100	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Aluminium
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Biały, RAL 9003
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biały, RAL 9003
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biały, RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Biały, RAL 9003
97235300	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Aluminium
97230800	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Aluminium
97229200	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Aluminium
97234600	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Aluminium
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Czarny RAL 9004
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Biały, RAL 9003
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Biały, RAL 9003
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Czarny RAL 9004
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Aluminium
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Aluminium
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Aluminium
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Aluminium
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Czarny RAL 9004
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Czarny RAL 9004
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Czarny RAL 9004
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Aluminium
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Aluminium
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Biały, RAL 9003
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Biały, RAL 9003
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Biały, RAL 9003
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Czarny RAL 9004
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Czarny RAL 9004
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Czarny RAL 9004

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Czarny RAL 9004
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Czarny RAL 9004
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130BK	Czarny RAL 9004
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130AL	Aluminium
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Aluminium
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Aluminium
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Aluminium
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Aluminium
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Aluminium
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Aluminium
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Aluminium

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
97252000	SP532P LED47S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97272800	SP534P LED34S/940 PSD LE1 PI5SM2L1130ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97240700	SP532P LED29S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97274200	SP534P LED43S/940 PSD LE1 PI5SM2L1410ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97282700	SP530P LED17S/940 PSD LE2PI5 SM2 L570 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97284100	SP532P LED24S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97270400	SP533P LED41S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97246900	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97236000	SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97254400	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97226100	SP530P LED25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa III
97237700	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97233900	SP530P LED43S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97265000	SP532P LED77S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97250600	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97260500	SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97227800	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97267400	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97258200	SP532P LED49S/930 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97264300	SP532P LED77S/930 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97251300	SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97268100	SP533P LED33S/930 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97273500	SP534P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97266700	SP533P LED24S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97239100	SP532P LED21S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97269800	SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97245200	SP532P LED29S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97261200	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97271100	SP533P LED54S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97259900	SP532P LED49S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97262900	SP532P LED66S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97256800	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97235300	SP530P LED31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Klasa bezpieczeństwa III
97230800	SP530P LED40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Klasa bezpieczeństwa III
97229200	SP530P LED40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Klasa bezpieczeństwa III
97234600	SP530P LED43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Klasa bezpieczeństwa III
97231500	SP530P LED40S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97276600	SP534P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC
97317600	SP532P LED66S/TW9 SIA PI3 U4 L1450 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97281000	SP531P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2 L570 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97285800	SP533P LED12S/930 PSD LE2 PI5 SM2L570 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97292600	SP530P LED30S/930 PSD LF1 PI5 L2250 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97318300	SP530P LED50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97319000	SP530P LED86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97293300	SP531P LED30S/930 SRD U4LF1PI3 L2290 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97296400	SP532P LED72S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97297100	SP533P LED48S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97299500	SP533P LED82S/940 PSD PI5 SM2 L2250 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97305300	SP530P LED38S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97309100	SP532P LED58S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97310700	SP533P LED66S/930 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97294000	SP530P LED50S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97298800	SP532P LED98S/940 SRD U4 PI5 SM2L2290 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97306000	SP530P LED62S/940 SRD U4 PI5 SM2L2850 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97280300	SP530P LED7S/940 PSD LE2 PI5 SM2L570 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97283400	SP532P LED10S/930 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97295700	SP530P LED50S/930 PSD PI5 SM2 L2250 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97307700	SP531P LED62S/930 PSD PI5 SM2L2810 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97308400	SP532P LED94S/940 PSD PI5 SM2L2810 WH	Klasa bezpieczeństwa I
97255100	SP532P LED47S/940 PSD PI5 SM2 L1410 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97238400	SP531P LED15S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97228500	SP530P LED34S/940 PSD PI5 SM2 L1130 BK	Klasa bezpieczeństwa I
97243800	SP532P LED29S/930 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Klasa bezpieczeństwa I
97244500	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410BK	Klasa bezpieczeństwa I
97249000	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130BK	Klasa bezpieczeństwa I
97241400	SP532P LED29S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97248300	SP532P LED36S/940 PSD LF2 PI5SM TTL1130AL	Klasa bezpieczeństwa I
97242100	SP532P LED29S/940 PSD LF2 PI5 SM2L1410AL	Klasa bezpieczeństwa I
97275900	SP534P LED43S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97253700	SP532P LED47S/940 PSD LF1 PI5SW2L1410ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97247600	SP532P LED36S/940 PSD LF1 PI5SW2L1130ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97315200	SP532P LED36S/TW9 DIA LF1 PI5 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97316900	SP533P LED33S/TW9 DIA LF1 PI5 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97257500	SP532P LED47S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97232200	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU	Klasa bezpieczeństwa I
97263600	SP532P LED66S/940 SRD U4 PI3 SM2L1450ALU	Klasa bezpieczeństwa I

