



Universal T8 LEDtube -valaistus on nyt entistäkin helpompaa ja yksinkertaisempaa

MASTER LEDtube Universal T8

Uusi Philips MASTER LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistusprojektia. Valaistus ei perustu enää virtalähdetekniikkaan, vaan Philips MASTER LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia valoputkia! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Hyödyt

- Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta
- Pidempi käyttöikä takaa pienemmät ylläpitokustannukset perinteisiin lampuihin verrattuna.
- Helpoin ja nopein tapa päivittää olemassa olevat valaisimet LED-tekniikkaan, täysin turvallinen tuote ja asennusprosessi

MASTER LEDtube Universal T8

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa olemassa olevien T8-lamppujen tilalle sekä sähkömagneettista (EM) / elektronista liitäntälaitetta (HF) käyttäviin asennuksiin että verkkoliitäntäasennuksiin
- Energiansäästö loisteputkiin verrattuna
- Pitkä käyttöikä
- InstantFit-tekniikka takaa paremman liitäntälaitteiden yhteensopivuuden
- Ei elohopeaa


Käyttökohteet

- Toimistot, myymälät, opetustilat, vähittäiskaupat
- Varastot ja teollisuuslaitokset

Versions



Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

MASTER LEDtube Universal T8

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL) A++

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Jännite (nim.) 220–240 V

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Yleistä tietoa

Kanta G13

Nimelliskäyttöikä (nim.) 60000 h

Nimellinen käyttöikä (h) 60000 h

Kytkenäjäjakso 50000X

Valon tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (nim.) 83

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

Lämpötila

T-ympäristö (maks.) 45 °C

T-Ympäristö (min.) -20 °C

T-kotelo, maksimi (nim.) 45 °C

T-varastointi (maks.) 65 °C

T-varastointi (min.) -40 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 kWh
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 kWh

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 W
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 W
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 W

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	840	4000 K	2500 lm	2500 lm
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	2500 lm	2500 lm
70533900	Master LEDtube Universal	840	4000 K	3700 lm	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	865	6500 K	3700 lm	3700 lm

MASTER LEDtube Universal T8

