



illuminazione LEDtube Universal T8 oggi più semplice che mai

MASTER LEDtube Universal T8

La nuova soluzione Philips MASTER LEDtube Universal T8 consente di semplificare notevolmente i progetti di illuminazione poiché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: un design esclusivo consente a Philips MASTER LEDtube Universal T8 di essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.

Vantaggi

- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata più prolungata rispetto alle lampade tradizionali
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi di illuminazione esistenti con la tecnologia LED attraverso un processo di installazione e un prodotto completamente sicuri

Caratteristiche

- Sostituzione delle lampade T8 esistenti in installazioni sia con reattori EM/HF che linea elettrica
- Risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti
- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda
- Tecnologia InstantFit per la più ampia compatibilità con i reattori
- Assenza di mercurio

MASTER LEDtube Universal T8


Applicazione

- Uffici, negozi, scuole, punti vendita
- Impianti industriali e magazzini

Versions



Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

MASTER LEDtube Universal T8

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A++

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Attacco G13

Durata nominale (Nom) 60000 h

Durata specificata (ore) 60000 h

Ciclo di commutazione on/off 50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom) 83

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Temperatura

Temp. ambiente (Max) 45 °C

Temp. ambiente (Min) -20 °C

Temp. massima involucro (Nom) 45 °C

Temp. di stoccaggio (Max) 65 °C

Temp. di stoccaggio (Min) -40 °C

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	16 kWh
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	24 kWh
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 kWh
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	16 W
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 W
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	24 W
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 W
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 W

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	830	3000 K	2300 lm	2300 lm
70537700	Master LEDtube Universal	840	4000 K	2500 lm	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	830	3000 K	2300 lm	2300 lm
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	2500 lm	2500 lm

MASTER LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	830	3000 K	3400 lm	3400 lm
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	840	4000 K	3700 lm	3700 lm
70535300	Master LEDtube Universal	865	6500 K	3700 lm	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
	1500mm UO 24W865 T8				

