



Universal T8 LEDtube aydınlatması, artık daha da kolay ve basit

MASTER LEDtube Universal T8

Yeni Philips MASTER LEDtube Universal T8, aydınlatma projenize kolaylık ve basitlik sağlar. Bunun nedeni, sürücü teknolojisini eşleştirmenize artık gerek olmamasıdır: benzersiz bir tasarım sayesinde, Philips MASTER LEDtube Universal T8, elektromanyetik balastlarda veya HF elektronik balastlarda ya da şebeke güç bağlantısında çalışan aydınlatma armatürlerine doğrudan takılabilir. Çalıştırması oldukça kolaydır ve iki tür tüp bulundurmanıza artık gerek yoktur! Tamamen güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER LEDtube Universal T8, yüksek enerji tasarrufu ve daha az bakım masrafı ile kullanım ömrü boyunca değeri en üst düzeye çıkarmak konusunda standart floresan lambalara en uygun alternatiftir.

Faydaları

- Az enerji tüketimi sayesinde enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
- Geleneksel lambalara oranla daha uzun kullanım ömrü sayesinde düşük bakım maliyeti
- Tamamen güvenli ürün ve kurulum süreciyle, mevcut aydınlatma armatürlerinden LED teknolojisine geçiş için en hızlı ve en kolay yol

Özellikler

- EM/HF balastlardaki ve şebeke güç bağlantısı kurulumundaki mevcut T8 lambaların değiştirilmesi
- Floresan lambalara kıyasla enerji tasarrufları
- Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına kadar değişen atmosferler yaratın
- En yüksek balast uyumluluğu için InstantFit teknolojisi
- Cıva içermez

MASTER LEDtube Universal T8


Uygulama

- Ofis, dükkan, eğitim, perakende
- Endüstriyel tesisler ve depolar

Versions



Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

MASTER LEDtube Universal T8

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL) A++

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Voltaj (Nom) 220-240 V

Başlangıç Saati (Nom) 0,5 s

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G13

Nominal Kullanım Ömrü (Nom) 60000 h

Anahtar Döngüsü 50000X

Işık Teknik Ayrıntıları

Renksel Geriverim İndeksi (Nom) 83

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom) 70 %

Sıcaklık

Ortam Sıcaklığı (Maks) 45 °C

Ortam Sıcaklığı (Min) -20 °C

Muhafaza Maksimum (Nom) 45 °C

Depolama (Maks) 65 °C

Depolama (Min) -40 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	16 kWh
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	24 kWh
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 kWh
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler


Order Code	Full Product Name	Güç (Nominal) (Nom)
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	16 W
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	16 W
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	16 W

Order Code	Full Product Name	Güç (Nominal) (Nom)
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	24 W
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	24 W
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	24 W

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	830	3000 K	2300 lm
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	840	4000 K	2500 lm
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	2500 lm
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	830	3000 K	3400 lm
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	840	4000 K	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	865	6500 K	3700 lm



MASTER LEDtube Universal T8

