



StreetSaver – spara pengar och njut av kvalitet

StreetSaver andra generationen

För att uppfylla EU-förordningarna som fastställdes 2015 måste kommuner byta ut alla kvicksilverbaserade lampor mot lampor utan kvicksilver. Kommunerna har dock ofta begränsade budgetar för att hantera detta omfattande arbete, särskilt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet. Samtidigt måste man spara energi och bevara nattmiljön genom att minska spilljuset – många kvicksilverlösningar har en genomskinlig kupa, som släpper ut ljuset i alla riktningar. StreetSaver är en högkvalitativ lösning som är ett perfekt LED-alternativ till de kvicksilverbaserade armaturerna – och viktigast av allt, den är mycket prisvärd.

Fördelar

- Prisvärd LED-stolptoppslösning med bra ljusprestanda
- Hög produktkvalitet och robust design
- Lång livslängd tack vare medelhög effekt och 4 KV överspänningskydd

Funktioner

- Genomtänkt LED-design
- Armaturhus i aluminium och plant glas i polykarbonat
- Anslutning direkt i stolpens nedre del tack vare dess 6 m långa kabel

Användning

- Parker och shoppingcenter, gångvägar
- Shoppingcenter, parkeringsplatser
- Bostadsområden

specifikationer

StreetSaver andra generationen

Typ	BPP008
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt	27W
Spridningsvinkel	Inte tillämpligt
Ljusflöde	2500 lm (4000 K) 2300 lm (3000 K)
Ljusutbyte	93 lm/W (4000K) 85 lm/W (3000K)
Korrelerad färgtemperatur	3000 eller 4000K
Färgåtergivningindex	> 70, 4000 K > 80, 3000 K
Nominell livslängd – L70B50	50000 timmar vid 35 °C
Temperaturintervall vid drift	-40°C < T
Driftdon	Inbyggt (integrerat i LED-modul)
Nätspänning	220–240V/50–60Hz

Ingående ström	2.56A
Dimning	Nej
Optik	Symmetrisk
Optik	Optik för bred väg
Optisk kupa	Opaliserad polykarbonatkupa/kåpa
Material	Armaturhus: pressgjutet aluminium Optikskydd: polykarbonat, opal
Färg--	Armaturtak: mörkgrått, ungefär RAL 7043 (GR)
Anslutning	6 m kabel
Underhåll	Inget underhåll behövs
Installation	Stolptopp Ø 60 mm Fördragen med 6 m lång kabel möjliggör anslutning direkt i stolpens nedre del Rekommenderad montagehöjd: 3–6m Projicerad yta: 0,115 m ²
Kommentarer	Armaturen levereras färdig att installeras, tack vare den 6 m långa kabeln som möjliggör direkt anslutning i kopplingsboxen på stolpens nedre del

Versions



LED modul 2500 lm

Produktinformation

StreetSaver_G2-DPP.tif



StreetSaver andra generationen

Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Överspänningskydd (vanlig/ differentiell)	Armatyr med överspänningskydd upp till 4 kV differentiell impedans och 4 kV vanlig impedans

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Allmän information

Armaturens ljusfördelning	-
CE-märkning	CE märkning
Ljuskällans färg	Neutralvit
Optikavskärmning/optiktyp	AC-MLO
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Optiktyp	symmetrisk

Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0

Mekanik och armaturhus

Färg	Aluminium och grå
------	----------------------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Färgtemperatur	Init. Färgåtergivningsindex	Initialt ljusflöde
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2500 lm	31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2300 lm

