



Philips TrueForce LED - Ideaal voor HPI/SON/HPL vervanging in hooghangende toepassingen.

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce LED-lampen voor industrie en detailhandel bieden u een snelle en rendabele oplossing voor het vervangen van HID-lampen in hooghangende toepassingen. De Philips TrueForce LED biedt de voordelen van LED, zoals energierendement en een lange levensduur. Bovendien zijn de lampen verkrijgbaar tegen een lage initiële investering. Dankzij een uniek lampontwerp en compatibiliteit, kunt u HID-lampen direct vervangen door Philips TrueForce LED-lampen zonder de armaturen of VSA's te vervangen. Meerdere bundelhoekopties en een hoge kleurweergave-index verbeteren de lichtverdeling en creëren tegelijk een comfortabele, veilige en productieve omgeving.

Voordelen

- Directe verbetering en eenvoudig te installeren - minder tijdrovend en veiliger bij werkzaamheden op hoogte.
- Snel terugverdiend (<2 jaar) en hoge energiebesparingen tot 65% vergeleken met bestaande conventionele systemen.
- Lage initiële kosten.

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Kenmerken

- Oplossing voor directe lampvervanging zonder de armatuur of VSA te wijzigen.
- Hoog energierendement met gericht licht.
- Lange levensduur van 50.000 uur voor operationele efficiëntie.
- Helder wit licht van 4000 K, CRI 80 voor beter zichtbare kleur
- Productgewicht < 1,3 kg

Toepassing

- Industrieel: fabrieken, magazijnen, distributiecentra.
- Detailhandel: supermarkten, winkelcentra
- Overig: transportknooppunten, congrescentra, sporthallen, gemeentehuizen

Waarschuwingen en veiligheid


- Voor de EM-uitvoering is een EM-voorschakelapparaat vereist. Zie de installatiehandleiding of vraag advies aan een vertegenwoordiger van Philips Lighting.

Versions



E40 Others

Maatschets



Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	210 mm	250 mm

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

