



Paras LED-ratkaisu perinteisten SOX-lamppujen korvaamiseen

MASTER - LED HID SOX

Philips TrueForce LED Public (tie- ja piha-aluevalaistuksen SOX-ratkaisu) on helppo ja lyhyen takaisinmaksuajan takaava LED-ratkaisu SOX-järjestelmien korvaamiseen. Nämä LED-lamput kuluttavat vähemmän energiaa ja niiden käyttöikä on pidempi kuin perinteisillä HID-lampuilla. Alkuinvestointi jää pieneksi, joten säästöjä alkaa kertyä saman tien. Oikean lampun koon, kannan ja valonjaon ansiosta TrueForce LED SOX -lamppu on helppo jälkiasentaa perinteiseen SOX-järjestelmään. Valon laatu paranee ja käyttömukavuus ja turvallisuus parantuvat ilman, että valaisimia tarvitsee vaihtaa tai tinkiä valotehosta.

Hyödyt

- Kustannussäästöt takaavat nopean takaisinmaksun
- Pieni alkuinvestointi
- Parempi valonlaatu takaa miellyttävyyden ja turvallisuuden

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas ja pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia
- Sama lampun koko ja kanta kuin perinteisissä SOX-lampuissa eli suora korvaavuus
- Korvaa perinteiset lamput suoraan LED-lampuilla valaisinta vaihtamatta
- CRI 80 takaa miellyttävän valkoisen valon

Käyttökohteet

- Tiet ja kadut
- Tunnelit

MASTER - LED HID SOX

Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Philips Lighting -myyntiedustajalta.

Versions




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



LEDTForce SOX Tshape B22

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	52 mm	312 mm
MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	52 mm	425 mm
MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	52 mm	425 mm

MASTER - LED HID SOX

Yleistä tietoa

Kanta	B22
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	230 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	840
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-30...+45 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T-muoto
-------------------	---------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	4 000 lm
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	5 000 lm
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	2 500 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 W
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 W


Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	65 °C
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	67 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	63 °C

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	28 kWh
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	36 kWh
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	18 kWh



MASTER - LED HID SOX

