



# Tạo bầu không khí ấm áp, thân thiện với ánh sáng chất lượng vượt trội

## MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot MV ExpertColor tạo ra không gian đầm ấm và thư thái cho các khách sạn, nhà ở và nhà hàng – một không gian tràn ngập ánh sáng đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot LV và đèn LED Spot Par.

### Lợi ích

- Tạo bầu không khí ấm áp và thoải mái
- Giúp vật phẩm trang trí, vật dụng nội thất và vải tường nổi bật tuyệt vời
- Giải pháp nâng cấp đơn giản mang lại hiệu quả năng lượng và giá trị bền vững

### Tính năng

- Phổ màu tùy chỉnh tái hiện màu ánh sáng của đèn halogen
- Thiết kế không viền với nắp kính khía rãnh V đẹp mắt
- Khả năng tái hiện màu sắc CRI97, R9 tốt nhất so với các sản phẩm cùng hạng >85
- Điều chỉnh độ sáng sâu và mượt
- Có thể thay thế bóng đèn halogen GU10 sử dụng điện áp điện lưới

## MASTER LEDspot ExpertColor MV


### Ứng dụng

- Khách sạn: phòng khách, hành lang, sảnh, quầy lễ tân, nhà hàng, quán bar, quán cà phê
- Nhà ở: phòng khách, phòng ngủ, hành lang
- Bán lẻ: triển lãm, tủ trưng bày, cửa hiệu, phòng thay đồ

### Phiên bản



### Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	50 mm	54 mm
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	50 mm	54 mm

# MASTER LEDspot ExpertColor MV

## Phê duyệt và Ứng dụng

Tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	6 kWh
Nhãn hiệu quả năng lượng (EEL)	A+

## Điều khiển và thay đổi độ sáng

Tính năng làm mờ	Có
------------------	----

## Thông số vận hành và điện

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Công suất tương đương	50 W
Công suất (Định mức) (Danh định)	5,5 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

## Thông tin chung

Đầu đèn-Đế đèn	GU10
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật tắt	50000X

## Thông số kĩ thuật ánh sáng

Chỉ số Hoàn Màu (Danh định)	97
Quang thông tại cuối thời hạn sử dụng danh định (Danh định)	70 %

## Cơ khí và bộ vỏ

Hình dạng bóng đèn	PAR16
--------------------	-------

## Nhiệt độ



Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C
--------------------------------	-------

## Thông số kĩ thuật ánh sáng (1/2)


Order Code	Full Product Name	Góc chùm sáng (Danh định)	Mã màu	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông (Danh định)
929001347008	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	24 °	927	2700 K	385 lm
929001347108	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	24 °	930	3000 K	405 lm
929001347308	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	36 °	927	2700 K	385 lm
929001347408	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	36 °	930	3000 K	405 lm

## Thông số kĩ thuật ánh sáng (2/2)

Order Code	Full Product Name	Cường độ sáng (Danh định)
929001347008	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D	1000 cd
929001347108	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D	1000 cd
929001347308	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	800 cd
929001347408	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	800 cd




120°



180°


# MASTER LEDspot ExpertColor MV

## Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10  
927 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10  
930 25D




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10  
927 36D




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10  
930 36D


## Sơ đồ chùm tia



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10  
927 25D




MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10  
930 25D



MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10  
927 36D

# MASTER LEDspot ExpertColor MV

## Sơ đồ chùm tia



**MASTER LEDspot ExpertColor MV 50W GU10**  
930 36D

