



Μια απλή και ευέλικτη λύση για τη σχεδίαση σύγχρονων φωτεινών γραμμών σε επαγγελματικούς χώρους και καταστήματα

PlainView, κρεμαστό

Οι λύσεις για φωτεινές γραμμές είναι πάντα στη μόδα. Συνεπώς, γνωρίζουμε ότι η δυνατότητα να παρέχουμε καινοτομία σε αυτόν τον τομέα είναι ζωτικής σημασίας. Το PlainView είναι ένα φωτιστικό με σύγχρονη και ευχάριστη όψη, το οποίο προσφέρει ξεκούραστο φωτισμό υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σχεδιαστικό στοιχείο. Οι προδιαγραφές των φωτιστικών είναι υψηλής ποιότητας και προσφέρουν ευελιξία με διαφορετικές επιλογές για πακέτα φωτεινής ισχύος. Χάρη στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά του, το PlainView προσφέρει τον ιδανικό φωτισμό στους χώρους που δεν προορίζονται για εργασία, στο εσωτερικό των επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στους χώρους υποδοχής και τις εισόδους των καταστημάτων.

Οφέλη

- Καθαρό και ομοιόμορφο φως
- Χρήση σε πολλές εφαρμογές
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Αξιόπιστο φωτιστικό με μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Παράθυρο εξαγωγής για ομοιογενές φως
- Μπορεί να δημιουργεί ανεξάρτητες και συνεχείς φωτεινές γραμμές, ενώ διατίθεται σε χωνευτές και κρεμαστές παραλλαγές
- Οι ίδιες μονάδες χρησιμοποιούνται για τις ανεξάρτητες και τις συνεχείς φωτεινές γραμμές, για ευελιξία και ευκολότερη εγκατάσταση
- Παρέχει την ποιότητα Philips

Εφαρμογή

- Γραφείο – περιοχές κυκλοφορίας και κοινόχρηστοι χώροι
- Κλάδος εκπαίδευσης – περιοχές κυκλοφορίας και κοινόχρηστοι χώροι
- Καταστήματα – γενικός φωτισμός σε καταστήματα
- Κλάδος υγείας – περιοχές κυκλοφορίας και κοινόχρηστοι χώροι

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Φωτιστικό διάχυσης φωτισμού	100°
Βασικό χρώμα του φωτιστικού	White
Σύνδεση	Push-in connector 3-pole (PI) Push-in connector 5-pole (PI) (Push-in connector 5-pole (PI))
Ρύθμιση έντασης	Όχι, Ναι
Διάταξη οδήγησης	Power supply unit with DALI interface (PSD) Power supply unit (PSU)
Αρχική συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Αρχική ισχύς εισόδου	40 W, 50 W
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	90, 95 lm/W

Αρχική φωτεινή ροή	3800 lm, 4800 lm
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Ρεύμα εκκίνησης (A)	19, 22 A
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Υλικό	Περιβλήμα: aluminum
Υλικό	Ανακλαστήρας: -
Οπτικό σύστημα	No -
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	-
Περίοδος εγγύησης	5 years

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν



PlainView_Suspended-
SP140P-1DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-2DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-3DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-4DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-5DPP.tif



PlainView_Suspended-
SP140P-7DPP.tif

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP40

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
--------------	--------------

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30
Αντικαπαστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Τύπος οπτικού συστήματος	No

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <3
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥80
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Χρώμα	White
-------	-------

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	1%
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	-
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	1%
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	-

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	Ναι
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	Όχι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	Ναι
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	Όχι

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
38021299	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	90 lm/W	3800 lm	40 W
38022999	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	90 lm/W	3800 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
38025099	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	95 lm/W	4800 lm	50 W
38026799	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	95 lm/W	4800 lm	50 W

