



Ευέλικτη και προσιτή εργαλειοθήκη καταστημάτων

Κρεμαστό GreenSpace Accent

Χάρη στη σειρά GreenSpace Accent, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν τώρα να κάνουν τη μετάβαση από CDM σε LED και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ποιότητας φωτός του Philips PerfectAccent, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας – όλα αυτά με μια εύλογη αρχική επένδυση. Το GreenSpace Accent Pendant μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν κοινό προσαρμογέα 3C ή σε στήριγμα οροφής με διασύνδεση ράγας για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Το καλώδιο μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος για να ταιριάζει απόλυτα με το ύψος εγκατάστασης του φωτιστικού. Για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων, το GreenSpace Accent, κρεμαστό διατίθεται με ειδικές αποχρώσεις φωτός και συνταγές LED, για να εκτίθενται τα ρούχα και τα νωπά τρόφιμα σε προσφορά υπό το καλύτερο δυνατό φως. Ρίξτε μια ματιά στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat και Fresh Food Champagne.

Οφέλη

- Καθαρή και στιβαρή σχεδίαση
- Πλήρης κάλυψη εφαρμογών καταστημάτων
- Ευελιξία φωτισμού που ξεπερνά το CDM

Χαρακτηριστικά

- Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε συμπαγές περίβλημα
- Υψηλή ποιότητα φωτός την οποία επιτρέπουν οι ανακλαστικές Philips PerfectAccent
- Συμπεριλαμβάνονται αποχρώσεις φωτός για μόδα και συνταγές LED για τρόφιμα
- Το καλώδιο μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος και να τοποθετηθεί σε ράγα ή στο ταβάνι

Κρεμαστό GreenSpace Accent

Εφαρμογή

- Καταστήματα τροφίμων
- καταστήματα μόδας
- Χώροι φιλοξενίας

Χαρακτηριστικά

Δυνατότητες στόχευσης από τον οριζόντιο άξονα	τα °
Δυνατότητες στόχευσης από τον κατακόρυφο άξονα	τα °
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Φωτιστικό διάχυσης φωτισμού	24°, 30°, 38°
Βασικό χρώμα του φωτιστικού	Black, silver, white
Σύνδεση	Flying leads/wires (Flying leads/wires)
Ρύθμιση έντασης	Yes, Όχι, Ναι
Διάταξη οδήγησης	Power supply unit with DALI interface (PSD) Power supply unit (PSU)
Αρχική συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	2700, 3000, 4000 K
Αρχική ισχύς εισόδου	14.4, 16.6, 23.5, 25.5, 27, 30, 41 W
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	66.66666666666667, 70.37037037037037, 90, 95.1219512195122, 102.40963855421685, 105.88235294117646, 110.63829787234043, 114.58333333333333, 114.8936170212766, 118.05555555555556, 119.14893617021276, 125 lm/W
Αρχική φωτεινή ροή	1650, 1700, 1800, 1900, 2600, 2700, 2800, 3900 lm

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Ρεύμα εκκίνησης (A)	18.6, 20.4 A
Χρώμα πηγής φωτός	-, 827 warm white, 830 warm white, 840 neutral white, crisp white, fresh meat, premium white with CRI ≥90
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Υλικό	Στήριγμα:
Υλικό	Κιβώτιο οργάνων:
Υλικό	Περιβλημα: aluminum
Υλικό	Ανακλαστήρας: polycarbonate aluminum coated
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	70000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	50000 h
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	25000 h
Οπτικό σύστημα	MB Medium beam, vWB Very wide beam, wB Wide beam
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Περιβλημα με γωνία κλίσης	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου: Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση:
Τύπος	PT320C PT320T
Περίοδος εγγύησης	5 years

Versions



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Track Mounted



GSA Pendant Ceiling Mounted

Κρεμαστό GreenSpace Accent

Λεπτομέρειες για το προϊόν



GreenSpace_Accent_Pendant-
PT320T_C-1DPP.tif



GreenSpace_Accent_Pendant-
PT320T_C-2DPP.tif



GreenSpace_Accent_Pendant
PT320T_BBS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant
PT320T-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant
PT320T_RPS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant
PT320T_BCS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant
PT320T_SOS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant-
PT320C-DPP.tif

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
--------------	--------------

Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	PM
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	650/5
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	-
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	1%
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	-
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	-
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	-
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	1%
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	1%
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	1%
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	-
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	1%

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	Όχι
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	Όχι
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	Ναι
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	Όχι
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	Όχι
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Όχι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	Όχι
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Ναι
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Ναι
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Ναι
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	Όχι
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	Ναι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Σύστημα ελέγχου	Τύπος οπτικού συστήματος	Κωδικός ονομασίας σειράς
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-	-	MB	PT320T
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	-	-	MB	PT320C
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	-	-	MB	PT320T
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	-	-	WB	PT320T

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Σύστημα ελέγχου	Τύπος οπτικού συστήματος	Κωδικός ονομασίας σειράς
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	-	-	WB	PT320T
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-	-	MB	PT320T
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	-	-	WB	PT320C
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	-	-	VWB	PT320T

Κρεμαστό GreenSpace Accent

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Σύστημα ελέγχου	Τύπος οπτικού συστήματος	Κωδικός ονομασίας σειράς
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	-	-	MB	PT320T
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	-	-	MB	PT320T
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	-	-	WB	PT320C

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Σύστημα ελέγχου	Τύπος οπτικού συστήματος	Κωδικός ονομασίας σειράς
39155300	PT320T LED27S/ PW930 PSD-VLC WB SI	-	-	WB	PT320T

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED
39145400	PT320T LED17S/8 27 PSU MB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	114,58333333333333 lm/W
39147800	PT320C LED17S/8 40 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W
39153900	PT320T LED27S/8 30 PSD- VLC MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
41167100	PT320T LED27S/ PC930 PSU MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	90 lm/W
41168800	PT320T LED39S/ PC930 PSU MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	95,1219512195122 lm/W
39146100	PT320T LED17S/8 30 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W
39148500	PT320C LED17S/ PW930 PSU WB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	102,40963855421685 lm/W

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED
39151500	PT320T LED19S/F MT PSD- VLC VWB BK	(0.40, 0.33)	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W
39152200	PT320T LED27S/8 27 PSD- VLC MB BK	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W
39154600	PT320T LED27S/8 40 PSD- VLC MB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
39149200	PT320C LED17S/C RW PSU WB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥95	66,66666666666667 lm/W
39155300	PT320T LED27S/ PW930 PSD-VLC WB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Κρεμαστό GreenSpace Accent

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	1800 lm	14.4 W
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	2700 lm	23.5 W
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	2700 lm	30 W
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	3900 lm	41 W
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	1700 lm	14.4 W
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	1700 lm	16.6 W
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	1900 lm	27 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	2600 lm	23.5 W
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	2800 lm	23.5 W
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	1700 lm	25.5 W
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	2700 lm	25.5 W

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	White
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	White
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	White
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	White
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	White
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Black

Order Code	Full Product Name	Χρώμα
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	Black
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Black
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Black
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Black
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	Silver
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	Silver

