



Een flexibele en betaalbare oplossing voor de detailhandel.

GreenSpace Accent Pendant

Dankzij de Philips GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu eenvoudig overstappen van CDM naar LED en profiteren van de Philips PerfectAccent lichtkwaliteit met aanzienlijke energiebesparingen en dat alles voor een redelijke initiële investering. De Philips GreenSpace Accent Pendant kan met een railinterface eenvoudig en snel op een reguliere 3C-adapter of aan een plafond worden geïnstalleerd. De kabel kan op maat worden gemaakt om perfect te passen bij de installatiehoogte van het armatuur. Voor de detailhandel in fashion & food is de Philips GreenSpace Accent Pendant ook verkrijgbaar met speciale LED-lichtvarianties om het aangeboden voedsel- of kledingassortiment in het allerbeste licht te presenteren. Neem eens een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over Philips CrispWhite, Philips PremiumWhite en Philips GreenSpace Accent FreshFood verlichting.

Voordelen

- Pure en robuuste vormgeving.
- Voor alle detailhandelstoepassingen.
- Flexibiliteit in licht, CDM voorbij.

Kenmerken

- Geïntegreerde driver in een compacte behuizing.
- Hoge lichtkwaliteit dankzij de Philips PerfectAccent-reflectors.
- Inclusief lichtvarianten voor Fashion & Food.
- Op maat te maken kabel en installeerbaar op rail of plafond.

GreenSpace Accent Pendant

Toepassing


- Supermarkten, kruidenierswinkels en delicatessenzaken
- Modewinkels en kledingzaken
- Horeca, hotels, cafe's, restaurants

Specificaties


Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	+10 °C tot +40 °C
Beam angle	120 °
Color	24°, 30°, 38°
	Black, silver, white
	Vrije kabeluiteinden/draden (Vrije kabeluiteinden/draden)
	Ja, nee
	Voedingsunit met DALI interface (PSD)
	Voedingsunit (PSU)
	2700, 3000, 4000 K
	14.4, 17, 20, 23, 26.5, 27, 32.5, 46 W
	64, 83, 85, 100, 117, 118 lm/W
	1700, 1900, 2700, 3900 lm
	50 tot 60 Hz
	220 tot 240 V

	18.6, 20.4 A
	-, 827 warmwit, 830 warmwit, 840 neutraalwit, eerste klas wit met CRI ≥90, helderwit, vers vlees
	Nee
Material of Bracket	Bracket:
Material of Gear box	Gear box:
Material	Housing: aluminium
Material of Reflector	Reflector: polycarbonaat met aluminiumcoating
	70000 h
	50000 h
	25000 h
	Brede bundel, middelbrede bundel, zeer brede bundel
	Polycarbonaat
Tilt angle housing	Standard tilt angle posttop: Standard tilt angle side entry:
Type	PT320C
	PT320T
	5 jaar


Versions



GSA Pendant Track Mounted




GSA Pendant Track Mounted




GSA Pendant Ceiling Mounted

GreenSpace Accent Pendant

Productgegevens



GreenSpace_Accent_Pendant-PT320T_C-1DPP.tif



GreenSpace_Accent_Pendant-PT320T_C-2DPP.tif



GreenSpace_Accent_Pendant PT320T_BBS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant PT320T-DPP.TIF




GreenSpace_Accent_Pendant PT320T_RPS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant PT320T_BCS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant PT320T_SOS-DPP.TIF



GreenSpace_Accent_Pendant-PT320C-DPP.tif

GreenSpace Accent Pendant

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK02
Ingress protection code	IP 20

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
-----------------	---------------

Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse I
Type lichtkap/lens	Polymethylmetha crylaat schaal/ lichtkap
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	-
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	1%
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	-
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	-
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	-
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	1%
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	1%
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	1%
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	-
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	1%

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	Nee
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	Nee
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	Ja
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	Nee
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	Nee
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	Nee
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Ja
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Ja
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Ja
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	Nee
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	VSA	Optiektype	Product Family Code
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-	-	Middelbrede bundel	PT320T
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	-	-	Middelbrede bundel	PT320C

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	VSA	Optiektype	Product Family Code
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	-	-	Middelbrede bundel	PT320T
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	-	-	Brede bundel	PT320T

GreenSpace Accent Pendant

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	VSA	Optiektype	Product Family Code	Order Code	Full Product Name	Lampvoet	VSA	Optiektype	Product Family Code
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	-	-	Brede bundel	PT320T	39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	-	-	Middelbrede bundel	PT320T
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-	-	Middelbrede bundel	PT320T	39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	-	-	Middelbrede bundel	PT320T
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	-	-	Brede bundel	PT320C	39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	-	-	Brede bundel	PT320C
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	-	-	Zeer brede bundel	PT320T	39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	-	-	Brede bundel	PT320T

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initiële LED-armatuur	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)	Initiële LED-armatuur
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	114,58333333333333 lm/W	39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	(0.40, 0.33)	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W	39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W	39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	90 lm/W	39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥95	66,66666666666667 lm/W
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	95,1219512195122 lm/W	39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W						
39148500	PT320C LED17S/PW930	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	102,40963855421685 lm/W						

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

GreenSpace Accent Pendant

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	1800 lm	14.4 W
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	2700 lm	23.5 W
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	2700 lm	30 W
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	3900 lm	41 W
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	1700 lm	14.4 W

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	1700 lm	16.6 W
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	1900 lm	27 W
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	2600 lm	23.5 W
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	2800 lm	23.5 W
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	1700 lm	25.5 W
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	2700 lm	25.5 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	White
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	White
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	White
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	White
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	White
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	Black

Order Code	Full Product Name	Kleur
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	Black
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	Black
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	Black
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	Black
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	Silver
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	Silver

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Gemiddelde levensduur	Gemiddelde levensduur
		L80B50	L90B50
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	-	-
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	-	-
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	-	-
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	50000 h	25000 h
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	50000 h	25000 h
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	-	-
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Gemiddelde levensduur	Gemiddelde levensduur
		L80B50	L90B50
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	-	-
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	-	-
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	-	-
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	-	-
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	50000 h	25000 h

GreenSpace Accent Pendant

