



Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε ποιότητα

TrueFashion

Το TrueFashion είναι η σειρά προβολών LED που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ελαχιστοποίησης των διαστάσεων και παρουσίασης εξειδικευμένων καταστημάτων. Πρώτον, αυτά τα μικροσκοπικά σποτ με καθαρές και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες προσφέρουν μοντέρνο σχεδιασμό και συνδυάζονται άψογα στο εσωτερικό του καταστήματός σας για μια εξατομικευμένη εμφάνιση. Δεύτερον, παρέχει εφέ ανάδειξης υψηλής ποιότητας χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO), η οποία παρέχει δέσμη υψηλότερης κεντρικής έντασης χωρίς απώλεια φωτισμού για μεγιστοποίηση της αναλογίας αντίθεσης και βελτιστοποίηση του εφέ ανάδειξης. Ειδικά σε απαιτητικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σποτ στενής δέσμης (12°) και σποτ (18°), η διαφορά μεταξύ του OptiAccent με τεχνολογία Chip-on-Board και των οπτικών συστημάτων με ανακλαστήρα είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Το OptiAccent μειώνει επίσης την άμεση θάμβωση 5 φορές περισσότερο για να προσφέρει ανώτερη οπτική άνεση. Τέλος, το TrueFashion φροντίζει επίσης τα φάσματα φωτός: οι ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις LED της Philips βελτιώνουν τα χρώματα (κορεσμός) και τα λευκά, ενώ προσφέρουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (>CRI90). Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το TrueFashion εξασφαλίζει μια ανώτερη εμπειρία φωτισμού για διάφορες εφαρμογές του καταστήματός σας.

Οφέλη

- Υψηλή επίδραση και δραματικό εφέ ανάδειξης
- Διακριτική και ευέλικτη εγκατάσταση φωτισμού
- Έντονα λευκά, καθαρά μαύρα, ζωηρά χρώματα
- Αυξημένη οπτική άνεση

Χαρακτηριστικά

- Μικροσκοπική κεφαλή σποτ με διάμετρο 66 mm για το Mini μέγεθος και 80 mm για το Compact μέγεθος
- Τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO) για μεγιστοποίηση της κεντρικής έντασης (έως και 40%), που εξαλείφει την απώλεια φωτισμού/φωτοστέφανο σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό οπτικό σύστημα LED με τεχνολογία Chip-on-Board και ανακλαστήρα, προσφέροντας έτσι υψηλής αντίθεσης τονισμό αντίθετα με ένα μονότονο και ασαφές εφέ φωτισμού (μόνο σε Compact)
- Αποχρώσεις LED της Philips: PremiumWhite και PremiumColor, CRI>90 και 3000K (ρωτήστε τον υπεύθυνο πωλήσεων για διαφορετικά αιτήματα)
- Λείο φινιρίσμα με βαφή πούδρας σε Λευκό ή Μαύρο χρώμα (ρωτήστε τον υπεύθυνο πωλήσεων για διαφορετικά αιτήματα)
- Σποτ με εξαιρετικά στενή δέσμη 6° με κεντρική δέσμη Candela 64K
- Πλήρες εύρος διάχυσης φωτισμού: 6° / 12° /18° /24° /30° /36° (6° στο TrueFashion Highlight και 12°, 24°, 36° μόνο στο Compact)

Εφαρμογή

- Μόδα
- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Καταστήματα τροφίμων και Πολυκαταστήματα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη από το σημείο που φτάνει το χέρι
- Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις

Versions



ST714T BK 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



ST705T BK TrueFashion2 mini



ST705T WH TrueFashion2 mini











ST715T BK TrueFashion2 compact

Versions



ST704T BK 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	≥90
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.422, 0.386) SDCM <2
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST714T
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST714T
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST705T
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	ST715T
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST715T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST715T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	ST715T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST715T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST715T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική)	Τύπος οπτικού συστήματος				Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική)	Τύπος οπτικού συστήματος	
Order Code	Full Product Name	(ονομ.)	Φωτεινή ροή	Γωνία δέσμης	Order Code	Full Product Name	(ονομ.)	Φωτεινή ροή	Γωνία δέσμης
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°	01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 18°	01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 18°
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°	01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°	01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 30°

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική)	Τύπος οπτικού συστήματος	
		(ονομ.)	Φωτεινή ροή	Γωνία δέσμης
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 30°
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 18°
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21 W
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	29 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	27 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	21 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	29 W
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	27 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	29 W
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26,5 W
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	26,5 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	21 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	21 W
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	21 W
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	21 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Όχι
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Όχι
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Όχι
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Όχι
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Όχι
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Όχι

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική)	Τύπος οπτικού συστήματος	
		(ονομ.)	Φωτεινή ροή	Γωνία δέσμης
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 30°
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 12°
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 18°
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 24°
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	111 lm/W	2.900 lm	Γωνία δέσμης 36°
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W	1.800 lm	Γωνία δέσμης 30°

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	21 W
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	29 W
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	27 W
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	27 W
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	29 W
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26,5 W
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	26,5 W
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21 W
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	29 W
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	27 W
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	26,5 W
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21 W
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	21 W
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	21 W

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Όχι
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Όχι
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Όχι
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Όχι
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Όχι
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Όχι
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Όχι
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Ναι
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Όχι
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Όχι
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Ναι
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Όχι
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Ναι
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Όχι
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Όχι
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Όχι
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Όχι
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Όχι
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Όχι
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Μαύρο
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Μαύρο
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Μαύρο
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Μαύρο
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Λευκό
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Λευκό
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Λευκό
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Λευκό
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Λευκό
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Λευκό
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Λευκό
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Λευκό
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Λευκό
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Λευκό
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Λευκό
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Λευκό
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Λευκό
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Λευκό
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Λευκό
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Λευκό
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Μαύρο
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Μαύρο
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Μαύρο
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Μαύρο
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Μαύρο
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Λευκό
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Λευκό

