



# La meilleure qualité d'éclairage dans des projecteurs miniaturisés pour les boutiques de mode

## TrueFashion

TrueFashion est une gamme de projecteurs LED répondant aux besoins spécifiques des magasins de vêtements. Ces projecteurs de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l'intérieur de votre magasin. Cette gamme de projecteurs offre la meilleure qualité d'éclairage à l'aide de lentilles innovantes qui optimisent les contrastes dans le magasin.

TrueFashion garantit une expérience d'éclairage supérieure, grâce aux teintes de lumière Philips, spécialement développées pour mettre en valeur les couleurs et les blancs. TrueFashion facilite les déploiements de concepts à l'international avec les certifications dédiées. En outre, nous proposons un soutien logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale. La mode évolue rapidement vers un nouvel équilibre entre le shopping en ligne et hors ligne. TrueFashion crée une expérience de shopping optimale pour attirer et intéresser le client, tout en apportant le futur connecté de l'éclairage au sein des boutiques, avec le concept de vitrines dynamiques et le pilotage des versions motorisées EasyAim.

## Avantages

- Qualité de l'éclairage optimale à l'aide d'optiques à microlentilles Fresnel. Celles-ci suppriment la lumière diffuse et l'éblouissement pour créer un faisceau optimal doté de contrastes bien définis pour mettre en valeur le concept du magasin et la présentation des collections
- TrueFashion est une famille de projecteurs miniaturisés, conçus pour se fondre dans la conception du magasin. Les surfaces fermées et les détails subtils créent un aspect contemporain et réduisent l'accumulation de la poussière, tandis que les optiques encastrées minimisent l'éblouissement pour se concentrer pleinement sur la marchandise
- Entièrement préparé pour la certification internationale afin de soutenir les plans d'expansion mondiale, Philips Lighting peut vous aider avec une logistique spécifique et une présence locale à l'échelle mondiale
- Prêt pour les propositions connectées ; version motorisée EasyAim et vitrine dynamique

## Fonctions

- Dimension réduite au diamètre de 66 mm pour la version Mini et 80 mm pour la version Compact
- Teintes de lumières Philips Fashion : PremiumWhite IRC 90, 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K
- Réflecteurs et optiques à microlentilles Fresnel pour un faisceau parfaitement net
- Faisceau très intensif 6° avec une intensité du faisceau central de 62 kcd pour les applications en vitrine
- TrueFashion EasyAim pour le pilotage à distance des projecteurs motorisés dans les vitrines avec de grande hauteur et Vitrine Dynamique pour attirer l'oeil des clients dans la rue

## Application

- Mode
- Commerces
- Hôtellerie
- Détaillants alimentaires et grands détaillants

## Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être monté hors de portée de main
- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les plus récentes de l'IEE ou aux règlements nationaux.

## Descriptions

Accessoires	Volet coupe-flux ST710Z
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 °
Diffusion du faisceau du luminaire	6°
Couleur principale du luminaire	Blanc
Gradation	Oui
Driver	Alimentation avec interface DALI (PSD)

Température de couleur corrélée initiale	3000 K
Puissance initiale absorbée	17.6 W
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	66 lm/W
Flux lumineux initial	1150 lm
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Courant d'appel (A)	5 A
Matériau	Boîtier: aluminium

# TrueFashion

Optique	Faisceau 6°
Type	ST721T

Garantie	Sans
----------	------

## Versions



TrueFashion EasyAim - 3000 K

## Détails sur le produit



Truefashion-  
ST720T\_WH\_ST721T\_WH-1DPP.tif



Truefashion-  
ST720T\_WH\_ST721T\_WH-2DPP.tif

