



Prostě skvělé LED

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Osvědčená kvalita značky Philips
- Velká úspora energie
- Vhodné pro širokou škálu použití

Vlastnosti

- Moderní, nenápadný design
- Dvě varianty světelného toku a velikosti: 1100 lm (30 cm), 1700 lm (35 cm)
- Krytí IP44 ideální pro použití v interiéru
- Mléčný kryt pro homogenní osvětlení
- Volitelná detekce pohybu a čidlo denního světla

Aplikace

- Chodby
- Schodiště
- Vstupní prostory

Specifikace

Okolní teplota	-20 až +40 °C
Svítidlo – divergence svazku	120°
Hlavní barva svítidla	WH
Regulace	Ne
Předřadník	Power supply unit (PSU)
Počáteční příkon	19.5 W
Počáteční světelný tok	1700 lm

Montáž	Možnost prodrátování
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Materiál	Tělo: polypropylén
Optický kryt	Polymethyl methacrylate
Záruční lhůta	3let

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL060V

Versions



Detaily o výrobku



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo



Ledinaire Wall-mounted detail
product photo

