

Kostengünstiger Wechsel zu LED-Leuchten

Ledinaire Wandleuchte WL060V

Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau, hohe Energieeffizienz und einfache Installation aus.

Vorteile

- Hohe Energieeinsparung
- Einfache Installation

Merkmale

- Modernes, unaufdringliches Design
- Zwei Baugrößen: 30 cm (1.100 lm), 35 cm (1.700 lm)
- Opale Abdeckung für gleichförmiges Licht
- Optional: Mit Bewegungsmelder

Anwendung

- Korridore
- Treppenhäuser
- Öffentliche Bereiche


Ledinaire Wandleuchte WL060V

Versions

Ledinaire Wall-mounted-WL060V LED11S

Abmessungsskizzen

Produktdetails



Ledinaire wall-mounted WL060V

PSU

Ledinaire Wandleuchte WL060V

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Abstrahlungswinkel (120°)
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP44
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anwendungsbedingungen	
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	-
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	-
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	-
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	-

Lichttechnische Daten

Ledinaire Wandleuchte WL060V

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.100 lm
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	90 lm/W	1.700 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	90 lm/W	1.700 lm
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1.700 lm
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1.700 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	17 W
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	17 W

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer