



Seinään asennettava Philips Ledinaire WL060V – jokapäiväisiin valaistustarpeisiin

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Philips Ledinaire wall-mounted -tuoteportfolio tunnetaan laadukkaista yleisvalaisimistaan, jotka voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Nämä erittäin suositut LED-valaisimet tarjoavat korkeaa Philips-laatua erittäin kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset Ledinaire WL060V wall-mounted -yleisvalaisimet on suunniteltu monenlaisiin sisätilojen käyttökohteisiin, kuten käytäviin ja sisäänkäynteihin. Muotoilultaan nykyaikaisesta mallista on myös saatavilla kaksi koko- ja valovoimavaihtoehtoa, joilla voidaan luoda ulkoasultaan ja käyttötuntumaltaan yhtenäisen vaikutelman kaikkialle.

Hyödyt

- LED säästää energiaa
- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Kilpailukykyinen hinta
- Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin sisätiloissa

Ominaisuudet

- Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu
- Kaksi valovoima- ja kokovaihtoehtoa: 1100 lm 30 cm ja 1700 lm 35 cm
- Sisäkäyttöön soveltuva IP44-luokitus
- Opaalikupu takaa tasaisen valon
- Lisävarusteena liiketunnistin ja päivänvalotunnistin


Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Käyttökohteet

- Käytävät
- Portaat
- Julkisten tilojen sisäänkäynnit

Mittapiirros

Tuotetiedot



Ledinaire wall-mounted WL060V
PSU

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenkäytömerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	- °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Keilakulma 120°
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP44

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Upotettu ohjaus
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	-
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	-
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	-
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1 100 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Order Code	Full Product Name	Vastaava	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
		väri­lämpötila (nim.)		
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	90 lm/W	1 700 lm
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	90 lm/W	1 700 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
		väri­lämpötila (nim.)		
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1 700 lm
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 700 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	17 W
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	17 W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
96009199	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
96010799	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
95990399	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
95991099	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
96011499	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
96012199	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

