



Una solución LED simple para el reemplazo directo de lámparas HID con ahorros instantáneos y un bajo costo inicial

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – MH)

Las lámparas Philips TrueForce LED para industrias y comercios (gran altura - MH) te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. El diseño de la lámpara permite la renovación directa de las lámparas HID con lámparas LED TrueForce sin cambiar los sistemas o el dispositivo de control. La lámpara es compatible con transmisiones de 250 W y 400 W, lo que maximiza las posibilidades de hacer tales renovaciones. La lógica de arrancador inteligente elimina las fallas del arrancador y el arranque continuo, que pueden generar riesgos de sobrecalentamiento e interferencias electromagnéticas (EMI). Las múltiples opciones de ángulos de haz y el alto índice de reproducción de color mejoran la distribución de la iluminación al tiempo que crea un ambiente agradable, seguro y de gran productividad.

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – MH)

Beneficios

- Ahorro de costos con rápida recuperación
- Fácil implementación
- Baja inversión inicial

Características

- Gran eficiencia energética con direccionamiento de luz
- Vida útil prolongada de 50.000 horas
- Solución de reemplazo de lámpara directo sin cambiar el sistema o el dispositivo de control
- Compatible con sistemas de control de 250 W y 400 W
- Selección de 2 ángulos de haz y opciones de luz Arriba+Abajo o Abajo


Aplicaciones

- Industrial: fábricas, depósitos, centros de distribución
- Comercial: hipermercados, centros comerciales
- Otros: centros de transporte, centros de convenciones, centros deportivos

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
165HB/LED/740/ND WB DL 2/1	209,7 mm	245,7 mm

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – MH)

