



CoreLine Tempo Medium – Une solution de remplacement 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Tempo Medium

Le projecteur CoreLine Tempo Medium tient la promesse de la famille CoreLine de projecteurs innovants, faciles à utiliser et de qualité supérieure. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement le meilleur remplacement « lux par lux » pour les éclairages conventionnels et le remplacement direct des lampes à décharge 100 W et 150 W. Le projecteur CoreLine Tempo Medium propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation du projecteur à LED est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C'est une solution d'éclairage idéale pour les espaces extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.

CoreLine Tempo Medium

Avantages

- Les mêmes niveaux d'éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en réalisant des économies d'énergie
- Projecteurs de la gamme Tempo de qualité supérieure
- Facile à utiliser
- Option de gestion des actifs et/ou de commande d'éclairage sans fil


Fonctions

- Toutes les distributions lumineuses standard de la plateforme LEDGine-O, flux lumineux de 8000 lm et 12000 lm
- Options de traitement bord de mer et de protection spéciale piscine disponibles
- Longue durée de vie de 75 000 heures, protection contre les surtensions intégrée, protection supplémentaire contre les surtensions en option, haute résistance aux chocs IK08, IP66
- Installation plug and play avec câble de 1 m et connecteur IP66, support horizontal pour montage sur herse
- Prêt à être connecté à Interact Sports de loisir, et Interact City au moyen d'un connecteur SR

Application

- Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
- Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
- Ports, aéroports, parkings

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



CoreLine Tempo Medium

Détails sur le produit



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Informations générales

Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Nombre d'appareillages	1 unité
Code famille de produits	BVP125

Données techniques de l'éclairage

Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
------------------	------

Approbation et application

Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP66
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Non
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Non
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Non
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED80	Non
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Non
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Non
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120	Non
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	LED120	Non
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

CoreLine Tempo Medium

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Flux lumineux
		lumière du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)		
45588000	BVP125	9° - 41° x	740 blanc	4000 K	8'000 lm	
	LED80-4S/740	102°	neutre			
	PSU OFA52 ALU C1KC3					
45590300	BVP125	69° x 25°	740 blanc	4000 K	8'000 lm	
	LED80-4S/740		neutre			
	PSU S ALU C1KC3					
90518700	BVP125	9° - 41° x	730 blanc	3000 K	8'000 lm	
	LED80-4S/730	102°	chaud			
	PSU OFA52 ALU C1KC3					
90521700	BVP125	69° x 25°	730 blanc	3000 K	8'000 lm	
	LED80-4S/730		chaud			
	PSU S ALU C1KC3					
45587300	BVP125	9° - 41° x	740 blanc	4000 K	12'000 lm	
	LED120-4S/740	102°	neutre			

Order Code	Full Product Name	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire		Température de couleur		Flux lumineux
		lumière du luminaire	Température de couleur	corrélée (nom.)		
45589700	PSU OFA52 ALU C1KC3					
	BVP125	69° x 25°	740 blanc	4000 K	12'000 lm	
90515600	LED120-4S/740		neutre			
	PSU S ALU C1KC3					
90519400	BVP125	9° - 41° x	730 blanc	3000 K	12'000 lm	
	LED120-4S/730	102°	chaud			
90519400	PSU OFA52 ALU C1KC3					
	BVP125	69° x 25°	730 blanc	3000 K	12'000 lm	
55896000	LED120-4S/730		chaud			
	PSU S ALU C1KC3					
55896000	BVP125	9° - 41° x	740 blanc	4000 K	16'000 lm	
	LED160-4S/740	102°	neutre			
55897700	OFA52					
	BVP125	69° x 25°	740 blanc	4000 K	16'000 lm	
55897700	LED160-4S/740		neutre			
	S					

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asymétrique
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Symétrique
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asymétrique
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	Symétrique
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asymétrique

Order Code	Full Product Name	Type d'optique d'extérieur
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Symétrique
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Asymétrique
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	Symétrique
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	Asymétrique
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W
90521700	BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3	59 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	88 W
90519400	BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3	88 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W

CoreLine Tempo Medium

