PHILIPS

Lighting

Una excelente iluminación de áreas dentro de su presupuesto

Tango G3 - BVP38x

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, esta luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Beneficios

- La eficacia del sistema alcanza hasta 120 lm/w, lo que genera más del 50 % de ahorro energético en comparación con los proyectores convencionales. La función regulable ofrece mayor eficiencia energética: ilumina áreas cuando lo necesites.
- La vida útil alcanza las 50 000 horas a L70.
- La apertura sin herramientas reduce el tiempo de instalación y mantenimiento, y aumenta la eficacia operativa y la buena experiencia del usuario.
- ,Las opciones de haz óptico (ancho simétrico y medio asimétrico) satisfacen la mayoría de las necesidades de la aplicación de iluminación.
- Junto con la protección contra sobretensión de 15 KV/KA, el soporte de acero y la carcasa de aluminio fundido anticorrosivo proporcionan un brazo práctico para la instalación del luminario en entornos agresivos.

Tango G3 - BVP38x

Características

- Más ahorros de energía
- Larga duración
- Fácil instalación
- Flexibilidad
- Fiabilidad excelente

Aplicaciones

- Iluminación de áreas
- Áreas industriales
- Fachada
- Iluminación de carteleras
- Estacionamientos
- Puertos
- Aeropuertos
- Campos de prácticas
- Parques

Plano de dimensiones



Tango G3 - BVP38x

Información general	
Marca CE	Marca CE
Controlador incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Información técnica sobre la luz	
Color de la fuente de luz	757 blanco frío
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Índice de producción de color (IRC)	>70

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	580 W

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris

Aprobación y aplicación	
Código de protección de impacto mec.	IK08
Código de protección de ingreso	IP66

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	72.500 lm
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	70.000 lm
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	73.300 lm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.