



# Bütçeniz dahilinde, kusursuz alan aydınlatması

## Tango G3 - BVP38x

Enerji tasarrufu sağlayan Philips Tango G3 LED Projektör Aydınlatması, kapsamlı Alan aydınlatması uygulamaları için ideal çözümdür. LED ışık kaynağını, ısı emicisini ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan bu aydınlatma armatürü üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

### Faydaları

- Sistem verimliliği 120 lm/w'ye kadar ulaşarak geleneksel projektörlere kıyasla %50'den fazla enerji tasarrufu sağlar. Dim edilebilme özelliği, ihtiyaç duyduğunuz ışık alanlarında ek güç verimliliği sağlar.
- Ömrü L70'te 50.000 saate ulaşır.
- Araçsız açılım kurulum ve bakım süresini azaltır, çalışma verimliliğini ve olumlu kullanıcı deneyimini artırır.
- Optik ışın seçenekleri (simetrik geniş ve asimetrik orta) aydınlatma uygulamaları gereksinimlerinin büyük çoğunluğunu karşılar.
- 15KV/KA akım korumasının yanı sıra, paslanmaz döküm alüminyum muhafaza ve çelik bağlantı, aydınlatma armatürü zorlu ortamlarda kurulurken yeterli desteği sağlar.

### Özellikler


- Daha fazla enerji tasarrufu
- Uzun ömürlü
- Kurulumu kolay
- Esneklik
- Mükemmel güvenilirlik

## Tango G3 - BVP38x

### Uygulama

- Alan aydınlatma
- Endüstriyel alanlar
- Cephe
- İlan panosu aydınlatma
- Park yerleri
- Limanlar
- Havaalanları
- Sürüş sahaları
- Parklar

### Boyutlu çizim



#### Genel Bilgiler

CE işareti CE işareti

#### Işık Teknik Ayrıntıları

Optik kapak tipi Polikarbon mikro lensli optik

#### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Alüminyum ve gri

#### Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

### Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name                     | Tertibat dahildir |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01616806   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM | Evet              |
| 73068700   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM | Evet              |
| 01617006   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM | Evet              |
| 52071400   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM | Evet              |
| 01617306   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM | Evet              |
| 73070000   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM  | Evet              |

| Order Code | Full Product Name                      | Tertibat dahildir |
|------------|----------------------------------------|-------------------|
| 73029800   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GM  | Evet              |
| 73020500   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM  | Evet              |
| 73072400   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM   | Evet              |
| 01618506   | BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM | Evet              |
| 01619706   | BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM      | Hayır             |

### Işık Teknik Ayrıntıları

## Tango G3 - BVP38x

| Order Code | Full Product Name                           | İlişkili Renk         |                     | Renk<br>oluşturma<br>dizini (CRI) | Işık Akısı |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
|            |                                             | Işık kaynağı<br>rengi | Sıcaklığı<br>(Nom.) |                                   |            |
| 01616806   | BVP384 LED565/WW<br>490W 220-240V SWB<br>GM | 730 sıcak<br>beyaz    | 3000 K              | >70                               | 56.500 lm  |
| 73068700   | BVP384 LED565/WW<br>490W 220-240V AMB<br>GM | 730 sıcak<br>beyaz    | 3000 K              | >70                               | 56.500 lm  |
| 01617006   | BVP384 LED565/WW<br>490W 220-240V AWB<br>GM | 730 sıcak<br>beyaz    | 3000 K              | >70                               | 56.500 lm  |
| 52071400   | BVP384 LED614/NW<br>490W 220-240V SMB<br>GM | 740 nötr<br>beyaz     | 4000 K              | >70                               | 61.400 lm  |
| 01617306   | BVP384 LED614/NW<br>490W 220-240V AMB<br>GM | 740 nötr<br>beyaz     | 4000 K              | >70                               | 61.400 lm  |
| 73070000   | BVP384 LED614/NW<br>490W 220-240V NB<br>GM  | 740 nötr<br>beyaz     | 4000 K              | >70                               | 61.400 lm  |

| Order Code | Full Product Name                            | İlişkili Renk         |                     | Renk<br>oluşturma<br>dizini (CRI) | Işık Akısı |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
|            |                                              | Işık kaynağı<br>rengi | Sıcaklığı<br>(Nom.) |                                   |            |
| 73029800   | BVP384 LED614/CW<br>490W 220-240V SMB<br>GM  | 757 soğuk<br>beyaz    | 5700 K              | >70                               | 61.400 lm  |
| 73020500   | BVP384 LED614/CW<br>490W 220-240V SWB<br>GM  | 757 soğuk<br>beyaz    | 5700 K              | >70                               | 61.400 lm  |
| 73072400   | BVP384 LED614/CW<br>490W 220-240V NB<br>GM   | 757 soğuk<br>beyaz    | 5700 K              | >70                               | 61.400 lm  |
| 01618506   | BVP384 LED528/857<br>490W 220-240V SMB<br>GM | 857 gün ışığı         | 5700 K              | >80                               | 52.800 lm  |
| 01619706   | BVP384 LED504/857<br>480W DMX AMB GM         | 857 gün ışığı         | 5700 K              | >80                               | 50.400 lm  |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                     | Güç Tüketimi |
|------------|---------------------------------------|--------------|
| 01616806   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM | 490 W        |
| 73068700   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM | 490 W        |
| 01617006   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM | 490 W        |
| 52071400   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM | 490 W        |
| 01617306   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM | 490 W        |
| 73070000   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM  | 490 W        |

| Order Code | Full Product Name                      | Güç Tüketimi |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 73029800   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GM  | 490 W        |
| 73020500   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM  | 490 W        |
| 73072400   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM   | 490 W        |
| 01618506   | BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM | 490 W        |
| 01619706   | BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM      | 480 W        |

### Kontroller ve Dim Etme

| Order Code | Full Product Name                     | Dim Edilebilir |
|------------|---------------------------------------|----------------|
| 01616806   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM | Hayır          |
| 73068700   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM | Hayır          |
| 01617006   | BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM | Hayır          |
| 52071400   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM | Hayır          |
| 01617306   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM | Hayır          |
| 73070000   | BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM  | Hayır          |

| Order Code | Full Product Name                      | Dim Edilebilir |
|------------|----------------------------------------|----------------|
| 73029800   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GM  | Hayır          |
| 73020500   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM  | Hayır          |
| 73072400   | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM   | Hayır          |
| 01618506   | BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM | Hayır          |
| 01619706   | BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM      | Evet           |

## Tango G3 - BVP38x

