



绝佳照明体验，经济节能

Tango G3 - BVP38x

Tango G3 LED 投光灯，采用成熟的 LED 技术，打造全功率段的泛光照明产品，采用先进的 LED 光源，光学系统，驱动器和散热技术，壳体晶层坚固耐用，安全，外形设计流畅美观，性能优越。

优点

- 飞利浦全新设计 LED 投光灯，以高效成熟的 LED 技术，稳定可靠的性能，便捷的安装与维护，超值的性价比，为用户提供了完美的解决方案。50~400W 的功率范围和多种光学透镜轻松覆盖各类泛光照明应用。灯具壳体采用高压铸铝材料一体成型，标配的 500 小时抗盐雾喷涂及 10KV 抗浪涌保护器确保了优异的可靠性。轻量化的灯具设计实现现场安装及后续使用的安全性。

特点

- 节能长效，安装简便，灵活，坚固耐久

应用

- 广泛适用于泛光
- 工厂区域亮化
- 广告牌照明
- 停车场公共区域
- 港口码头、机场、高速交叉口道路照明


Tango G3 - BVP38x

Versions



BVP384

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>70
控制和调光	
可调光	否
审批和申请	
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66

一般信息

Order Code	Full Product Name	CE 标志	可燃性标志
911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	CE 标志	用于安装在常规可燃 表面
911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	CE 标志	用于安装在常规可燃 表面
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	CE 标志	用于安装在常规可燃 表面

Order Code	Full Product Name	CE 标志	可燃性标志
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	CE 标志	用于安装在常规可燃 表面
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	CE 标志	用于安装在常规可燃 表面
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	-	-

Tango G3 - BVP38x

Order Code	Full Product Name	CE 标志	可燃性标志
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	-	-
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	-	-
911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	-	-
911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	-	-
911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	-	-

Order Code	Full Product Name	CE 标志	可燃性标志
911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	-	-
911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	-	-
911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	-	-
911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	-	-
911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	-	-

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温			
		光源颜色	(标称)	光罩类型	光通量
911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯	72,500 lm
911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯	73,300 lm
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯	72,500 lm
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯	70,000 lm
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯	73,300 lm
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	730 暖白色	3000 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	56,500 lm
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	740 中性白色	4000 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	740 中性白色	4000 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm

Order Code	Full Product Name	相关色温			
		光源颜色	(标称)	光罩类型	光通量
911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	740 中性白色	4000 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	740 中性白色	4000 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm
911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	757 冷白色	5700 K	聚碳酸酯微透镜光学装置	61,400 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	580 W
911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	580 W
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	580 W
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	580 W
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	580 W
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	490 W
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	490 W
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	490 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	490 W
911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	490 W
911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	490 W
911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	490 W
911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	490 W
911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	490 W
911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	490 W
911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	490 W

Tango G3 - BVP38x

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	外壳颜色	Order Code	Full Product Name	外壳颜色
911401681607	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GC	灰色	911401615506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	铝和灰色
911401681807	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GC	灰色	911401615606	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	铝和灰色
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	灰色	911401615706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	铝和灰色
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	灰色	911401615806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	铝和灰色
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	灰色	911401615906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	铝和灰色
911401615006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	铝和灰色	911401616006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	铝和灰色
911401615206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	铝和灰色	911401616106	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	铝和灰色
911401615406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	铝和灰色	911401619906	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	铝和灰色

