



Coreline Bollard

Coreline Bollard

Coreline Bollard on ammattikäyttöön tarkoitettu pollari, joka opastaa pimeällä. Huomaamattoman muotoilunsa ansiosta se integroituu urbaaniin maisemaan.

Hyödyt

- Miellyttävä valo
- Helppo asennus
- Säästää energiaa perinteisiin valaisimiin verrattuna

Ominaisuudet

- Järjestelmän valontuotto 1 000 lm
- Korkeus 1 m
- IP65/IK10
- Saatavana lämpimän ja neutraalin valkoisena
- Saatavana symmetrisenä ja epäsymmetrisenä optiikkana
- Alustan ankkurilisävaruste

Käyttökohteet

- Avoimet tilat: puisto, aukiot ja leikkipuistot
- Kävely- ja pyörätiet
- Pysäköintialueet

Spesifikaatiot

Käyttölämpötila	-40 ... +50 °C
Valaisimen pääväri	Tummanharmaa
Liitäntälaitte	Tehonsyöttöyksikkö (PSU)
Vastaava alkuväri	3000 K, 4000 K
Ottoteho alussa	12 W, 13 W
LED-valaisimen tehokkuus alussa	80, 85 lm/W

Valovirta alussa	1000 lm
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Tulojännite	220-240 V
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen, neutraali valkoinen
Valonlähde	Ei
vaihdettavissa	
Optiikka	Epäsymmetrinen, symmetrinen
Optinen kupu	Polykarbonaatti

Coreline Bollard

Versions



LED Module 1000 lm

Lisätarvikkeet



Ordercode 38379400

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK10
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	6/8 kV
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Yleistä tietoa	
CE-merkintä	CE-merkintä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	O
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Lamppuperheen koodi	LED10
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Valonlähteiden määrä	1
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun värintoistoindeksi	>80
Valovirta alussa	1000 lm
Valon tekniset tiedot	
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Ylössuuntautuvan valovirran suhde	50
Mekaaniset tiedot ja runko	
Väri	Tummanharmaa

Yleistä tietoa

		Valaisimen valokeilan		
Order Code	Full Product Name	hajautus	Valonlähteen väri	Optiikan tyyppi
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	135°	Lämmin valkoinen	Epäsymmetrinen
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	135°	Neutraali valkoinen	Epäsymmetrinen
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	360°	Lämmin valkoinen	Symmetrinen
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	360°	Neutraali valkoinen	Symmetrinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alun vast. väriämpötila
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K

Order Code	Full Product Name	Alun vast. väriämpötila
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	3000 K
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	4000 K

