



Coreline Bollard

Coreline Bollard

Coreline Bollard je profesionálne stĺpkové svetidlo, ktoré v noci naviguje a vďaka jeho diskretnému dizajnu sa veľmi dobre začlení do väčšiny mestských prostredí.

Výhody

- Prijemné svetlo
- Jednoduchá montáž
- Šetrí energiu v porovnaní s bežnými svetelnými zdrojmi

Vlastnosti

- Výkon systému 1 000 lm
- Výška 1 m
- IP65/IK10
- Dostupné v teplej bielej a neutrálnej bielej
- Dostupné so symetrickou a asymetrickou optikou
- Príslušenstvo na ukotvenie podkladovej časti

Aplikácie

- Otvorené priestory: parky, námestia, ihriská
- Chodníky a cyklistické cesty
- Parkoviská

Špecifikácia

Teplota okolia	-40 až +50 °C
Hlavná farba svetidla	Tmavo šedá
Napájač	Power supply unit (PSU)
Počiatočná náhradná teplota chromatickosti	3000 K, 4000 K
Počiatočný príkon	12 W, 13 W
Počiatočná účinnosť	80, 85 lm/W
LED svetidla	
Počiatočný svetelný tok	1000 lm

Vstupná frekvencia	50 alebo 60 Hz
Vstupné napätie	220-240 V
Farba svetelného zdroja	Neutrálna biela, teplá biela
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Optika	Asymetrický, symetrický
Optický kryt	Polycarbonate

Coreline Bollard

Versions



LED Module 1000 lm

Príslušenstvo



Ordercode 38379400

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	6/8 kV

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Všeobecné informácie

Značka CE	CE mark
Typ optického krytu/šošovky	O
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	NO
Kód radu svetelného zdroja	LED10
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Počet svetelných zdrojov	1

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Poč. index podania farieb	>80
Počiatočný svetelný tok	1000 lm

Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Pomer svetla vyžarovaného nahor	50

Mechanické časti a teleso

Farba	Tmavo šedá
-------	------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Typ optiky
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	135°	Teplá biela	Asymetrický
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	135°	Neutrálna biela	Asymetrický
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	360°	Teplá biela	Symetrický
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	360°	Neutrálna biela	Symetrický

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	3000 K
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	4000 K

