



Đèn pha hiệu năng cao với kích thước nhỏ gọn

Tango Mini BVP280

Tango mini LED là đèn pha LED thông dụng có công năng đa dạng, chẳng hạn chiếu sáng sân bãi, bảng quảng cáo, mặt tiền, khu vực công nghiệp và các ứng dụng nói chung khác. Đèn pha Tango mini LED kết hợp nguồn sáng LED, hệ thống quang học, tản nhiệt và bộ điều khiển vào một bộ vỏ nhỏ gọn. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo sự hoạt động ổn định lâu dài. Tango mini LED ứng dụng công nghệ LED giúp tiết kiệm năng lượng và mang đến tuổi thọ cao hơn, đưa công nghệ chiếu sáng sân bãi lên một tầm cao mới.

Lợi ích

- Hiệu suất hệ thống. - Tiết kiệm năng lượng lên đến 40% so với các hệ thống HID/SON thông thường.
- Hoạt động ổn định tin cậy. - Sáng tức thì, tuổi thọ 50.000 giờ (L70B50 tại Ta35°C)
- Chất lượng tuyệt vời. - Chắc chắn, chống rung, bảo vệ khỏi sức gió, được phun sơn chống ăn mòn, cấp bảo vệ IP66.

Tính năng

- 3 thấu kính quang học. - Thích hợp cho ứng dụng chiếu sáng sân bãi
- Đèn tiết kiệm năng lượng. - Sản phẩm lý tưởng cho mục tiêu giảm chi phí điện năng.
- Tuổi thọ cao. - Tuổi thọ 50.000 giờ.

Ứng dụng

- Chiếu sáng công trình kiến trúc
- Chiếu sáng cảnh quan
- Biển quảng cáo
- Chiếu sáng an ninh
- Chiếu sáng bãi đỗ xe
- Công viên
- Công nghiệp

Tango Mini BVP280

Phiên bản



Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07
Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Tính năng làm mờ	Không
Thông tin chung	
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Thấu kính micro Polycarbonate
Bộ điều khiển kèm theo	Có
Ký hiệu ENEC	-
Ký hiệu dễ cháy	-
Mã dòng sản phẩm bóng đèn	-
Nguồn sáng thay thế được	Có
Số Bộ điều khiển	-
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Init. Chỉ số Hoàn Màu	70
Quang thông ban đầu	4500 lm
Thông số Kỹ thuật ánh sáng	
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng	-
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Nhôm và xám

Thông tin chung

		Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh		
Order Code	Full Product Name	đảm	Màu nguồn sáng	Loại chóa quang học
911401659704	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Trắng mát	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401659804	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM	90°	Trắng mát	Chùm sáng rộng đối xứng
911401660004	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM	57°	Trắng trung tính	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401660104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM	90°	Trắng trung tính	Chùm sáng rộng đối xứng
911401660604	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM	57°	Trắng mát	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401665004	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Trắng ấm	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401665504	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SMB GM	57°	Trắng ấm	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401665704	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SWB GM	90°	Trắng ấm	Chùm sáng rộng đối xứng
911401666104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM	100° x 50°	Trắng trung tính	Chùm sáng trung bình bất đối xứng

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu
911401659704	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB GM	5700 K	911401659804	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB GM	5700 K

Tango Mini BVP280

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu
911401660004	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB GM	4000 K
911401660104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB GM	4000 K
911401660604	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB GM	5700 K
911401665004	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB GM	3000 K

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu
911401665504	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SMB GM	3000 K
911401665704	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SWB GM	3000 K
911401666104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB GM	4000 K

