



絕佳照明體驗，經濟節能

Tango Mini BVP280

Tango mini LED 投光燈，外形小巧美觀，採用先進的 LED 光源，光學系統，驅動器和散熱技術，殼體晶層堅固耐用，安全，外形設計流暢美觀，性能優越。

优点

- 比傳統複金屬燈 HID/鈉燈 SON 節能 40%以上，安全可靠，高效長壽命 50000 小時 (L70@Ta35°C)，堅固，性能穩定，高光效，IP66 防護等級

特点

- 3 種主流配光，節能長效，外形美觀

应用

- 廣泛適用於泛光，工廠區域，亮化，看板，停車場公共區域，港口碼頭，機場，高速道路交流道照明，公園

Versions



BVP280

Tango Mini BVP280

應用	
機械衝擊保護規範	IK07
突波保護 (一般/差額)	Surge protection level until 10 kV
控制調光	
可調光	否
基本資訊	
CE 標誌	-
光學體蓋/鏡頭類型	PC-MLO
內附驅動器	是
易燃性標誌	NO
燈具系列代碼	-
光源可更換	是
裝置部件數量	-
初始性能	
初始顯色指數	70
初始光通量	4500 lm
照明科技	
側入標準傾斜角	-
柱頂標準傾斜角	-
機械和殼體	
色彩	ALU-GR

基本資訊

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	光學裝置類型
911401664904	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SMB MP1	57°	WW	對稱 中 光束
911401665104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB MP1	57°	NW	對稱 中 光束
911401665204	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB MP1	90°	NW	對稱 寬 光束
911401665304	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB MP1	100° x 50°	NW	不對稱 中 光束
911401665404	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB MP1	90°	CW	對稱 寬 光束
911401665604	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SWB MP1	90°	WW	對稱 寬 光束
911401665804	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB MP1	100° x 50°	WW	不對稱 中 光束
911401665904	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB MP1	57°	CW	對稱 中 光束
911401666004	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB MP1	100° x 50°	CW	不對稱 中 光束

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫
911401664904	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SMB MP1	3000 K
911401665104	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SMB MP1	4000 K
911401665204	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V SWB MP1	4000 K
911401665304	BVP280 LED45/NW 40W 220-240V AMB MP1	4000 K
911401665404	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SWB MP1	5700 K

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫
911401665604	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V SWB MP1	3000 K
911401665804	BVP280 LED45/WW 40W 220-240V AMB MP1	3000 K
911401665904	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V SMB MP1	5700 K
911401666004	BVP280 LED45/CW 40W 220-240V AMB MP1	5700 K

