



Luz branca flexível e ajustável

FlexCove G3

Opção sustentável e flexível com excelente desempenho óptico

Benefícios

- Eficiência energética
- Ótima diversidade
- Compatibilidade de dimerização

Características

- Eficiência de sistema de até 105 lm/W
- 3 opções de lúmen, 4 CCTs
- Branca ajustável de 1.000 ~ 4.000 K

Aplicação

- Hotel
- Varejo
- Restaurante

FlexCove G3

Versions



Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Nível de regulação máximo	1%
Adequado para uma comutação aleatória	No

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	24 V
-------------------	------

Informações gerais

Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Marca CE	CE
Proteção/Classe IEC	Não
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Não
Controlador incluído	Não
Marca de inflamabilidade	F
Teste de resistência do cabo	650/5
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Cromaticidade inicial	3
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de restituição cromática inicial	>80
Eficiência da luminária LED inicial	90 lm/W
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Dados mecânicos e de compartimento

Cor	WH
-----	----

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso inicial	Potência de entrada inicial
911401689303	LS160S LED4 827 IP20 L5000	400 lm	3.8 W
911401690103	LS162S LED12 827 IP20 L5000	1200 lm	12.8 W

