



動態 RGB LED 線性洗牆

UNIstrip G2 RGB

應用廣泛的大功率線性洗牆燈，適用於各種建築外立面的亮化，極佳的性價比

优点

- 絕佳品質，混光均勻，色彩純正，長壽命

特点

- 動態 RGB 調光，混光距離短，安全可靠，高防護等級 IP66
- 2 種配光類型，色彩一致性高，具備色彩校正功能

应用

- 建築外牆立面亮化

Versions



BCP280 G2 9xLED-HP/RGB 24V L313 NB

UNiStrip G2 RGB

適用條件

最高調光等級 0% (digital)

應用

機械衝擊保護規範 IK06

控制調光

可調光 是

基本資訊

CE 標誌 CE

光源色彩 RD/GN/BL (RGB)

光學護蓋/鏡頭類型 PC-S

內附驅動器 否

易燃性標誌 F

光源可更換 否

裝置部件數量 1

初始性能

初始相關色溫 - K

初始顯色指數 -

照明科技

側入標準傾斜角 -

柱頂標準傾斜角 -

機械和殼體

色彩 Aluminum and black

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401621003	BCP280 G2 9xLED-HP/RGB 24V L313 NB	-
911401621103	BCP280 G2 9xLED-HP/RGB 24V L313 WB	Wide beam angle 50°
911401621203	BCP280 G2 36xLED-HP/RGB 24V L1190 NB	-
911401621403	BCP280 G2 36xLED-HP/RGB 24V L1190 WB	Wide beam angle 50°

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始光通量
911401621003	BCP280 G2 9xLED-HP/RGB 24V L313 NB	570 lm	911401621203	BCP280 G2 36xLED-HP/RGB 24V L1190 NB	2280 lm
911401621103	BCP280 G2 9xLED-HP/RGB 24V L313 WB	570 lm	911401621403	BCP280 G2 36xLED-HP/RGB 24V L1190 WB	2280 lm

