



# StyleState LED 射灯

## StyleState 射灯

飞利浦 StyleState LED 射灯外观设计高雅独特，有多种尊贵明丽的色彩可供选择，并可以个性化定制色彩。设计紧凑，可以在天花板、墙壁、地板用导轨、铆接模块化等安装方式实现重点照明，氛围照明，陈列照明，实现动态照明效果。提供顶级光质量，无论光照效果，色彩还原性，光斑质量都引领行业。三种光束角可以满足不同配光要求。可以在灯具上定制 LOGO，独特的磁力吸附方案，透镜设计和子弹外形，彰显用户的个性和独有性

### 优点

- 紧凑优雅的外形设计，多种安装方式，可以灵活组合，更有品牌专属定制，实现在商业空间几乎任何区域和角度的照明，为客户全面营造舒适自然的高品质视觉空间。

### 特点

- 高显色指数 CRI90
- SDCM $\leq$ 3，高数值的中心光强和出色的光效，磁铁底座链接设计，系统性能持久可靠，寿命长达 50000 小时

### 应用

- 零售店
- 珠宝店
- 购物中心
- 美容院
- 高级餐厅