



FlexAccent G2 - Chất lượng ánh sáng xuất sắc

FlexAccent G2

FlexAccent G2 là sản phẩm LED chiếu sáng tạo điểm nhấn chức năng, cung cấp ánh sáng chất lượng cao, màu sắc nổi bật, thiết kế nhỏ gọn và tùy chọn chế độ theo nhu cầu. Sản phẩm cung cấp phổ màu tối ưu làm nổi bật hình thức bên ngoài của hàng hóa bằng công nghệ PremiumWhite CoB LED. FlexAccent G2 tạo nên hiệu ứng chiếu sáng vô cùng “trung thực” – là sản phẩm thay thế đích thực cho CDM-Elite với độ sáng 1000 lm đến 3500 lm/đầu. Sản phẩm có thể sử dụng trong trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng thời trang, v.v...

Lợi ích

- Chất lượng ánh sáng, ảnh hưởng tích cực đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng
- Thiết kế nhỏ gọn và đầy phong cách cho phép dễ dàng lắp đặt
- Đa dạng: nhiều gói quang thông, CCT và kiểu lắp đặt, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng

Tính năng

- 3 loại hình dạng: Thanh ray/Âm trần/Lưới
- Tùy chọn CRI cao, CRI 80 hoặc 90
- Ánh sáng “trung thực” (3000K) - PremiumWhite
- Độ tin cậy cao, 30.000 giờ (L70B50 tại 25°C)

Ứng dụng

- Trung tâm mua sắm/Cửa hàng bán lẻ/Cửa hàng thời trang

FlexAccent G2

Phiên bản



ST391T TW



ST391T



| Điều kiện ứng dụng | |
|--|------------------------------------|
| Dải nhiệt độ môi trường | -15 đến +35 °C |
| Cấp độ làm mờ tối đa | Không áp dụng |
| Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên | Không |
| Phê duyệt và Ứng dụng | |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK03 |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 |
| Điều khiển và thay đổi độ sáng | |
| Tính năng làm mờ | Không |
| Thông số vận hành và điện | |
| Điện áp đầu vào | 220 đến 240 V |
| Thông tin chung | |
| Góc chùm sáng của nguồn sáng | - ° |
| Ký hiệu CE | Ký hiệu CE |
| Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn II |
| Loại nắp thấu quang/thấu kính | Thấu kính |
| Bộ điều khiển kèm theo | Không |
| Ký hiệu ENEC | - |
| Ký hiệu dễ cháy | - |
| Thử nghiệm nguy hiểm cháy | Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây |
| Số Bộ điều khiển | 1 bộ |
| Loại chóa quang học | - |
| Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) | |
| Chất lượng màu sắc ban đầu | SDCM<4 |
| Dung sai quang thông | +/-10% |
| Cơ khí và bộ vỏ | |
| Màu | Trắng |

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. Nhiệt độ màu | Init. Chỉ số Hoàn Màu | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| 911401501641 | ST391T LED30/840 PSU-E WB TW | 4000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401501741 | ST391T LED30/840 PSU-E NB TW | 4000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401501841 | ST391T LED30/830 PSU-E MB TW | 3000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401501941 | ST391T LED20/940 PSU-E WB TW | 4000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401502041 | ST391T LED30/830 PSU-E WB TW | 3000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401502141 | ST391T LED20/940 PSU-E MB TW | 4000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401502241 | ST391T LED30/830 PSU-E NB TW | 3000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401502341 | ST391T LED30/840 PSU-E MB TW | 4000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401502441 | ST391T LED30/930 PSU-E NB TW | 3000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401502541 | ST391T LED30/940 PSU-E MB TW | 4000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401502641 | ST391T LED30/940 PSU-E NB TW | 4000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401502741 | ST391T LED30/930 PSU-E WB TW | 3000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401502841 | ST391T LED20/940 PSU-E NB TW | 4000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401502941 | ST391T LED30/930 PSU-E MB TW | 3000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401503041 | ST391T LED20/930 PSU-E WB TW | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401503141 | ST391T LED20/930 PSU-E MB TW | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401503241 | ST391T LED30/940 PSU-E WB TW | 4000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401503341 | ST391T LED20/930 PSU-E NB TW | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401503441 | ST391T LED20/840 PSU-E MB TW | 4000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401503541 | ST391T LED20/840 PSU-E WB TW | 4000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. | Init. Chỉ | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| | | Nhiệt độ màu | số Hoàn Màu | | |
| 911401503641 | ST391T LED20/840 PSU-E NB TW | 4000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401503741 | ST391T LED20/830 PSU-E WB TW | 3000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401503841 | ST391T LED20/830 PSU-E MB TW | 3000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401503941 | ST391T LED20/830 PSU-E NB TW | 3000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401508641 | ST391T LED10/830 PSU-E MB TW | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401508941 | ST391T LED10/830 PSU-E NB TW | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509041 | ST391T LED10/840 PSU-E NB TW | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509141 | ST391T LED10/840 PSU-E MB TW | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509241 | ST391T LED10/830 PSU-E WB TW | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509341 | ST391T LED10/930 PSU-E NB TW | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509441 | ST391T LED10/840 PSU-E WB TW | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509541 | ST391T LED10/930 PSU-E MB TW | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509641 | ST391T LED10/940 PSU-E WB TW | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509741 | ST391T LED10/940 PSU-E NB TW | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509841 | ST391T LED10/940 PSU-E MB TW | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401509941 | ST391T LED10/930 PSU-E WB TW | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401504041 | ST391T LED10/840 PSU-E NB | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401504141 | ST391T LED20/830 PSU-E NB | 3000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401504241 | ST391T LED10/830 PSU-E NB | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401504341 | ST391T LED10/830 PSU-E WB | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401504441 | ST391T LED10/840 PSU-E WB | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401504541 | ST391T LED10/840 PSU-E MB | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401504641 | ST391T LED10/830 PSU-E MB | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401504741 | ST391T LED20/830 PSU-E WB | 3000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401504841 | ST391T LED20/840 PSU-E WB | 4000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401504941 | ST391T LED20/840 PSU-E NB | 4000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401505041 | ST391T LED20/840 PSU-E MB | 4000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401505141 | ST391T LED20/830 PSU-E MB | 3000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401505241 | ST391T LED30/840 PSU-E NB | 4000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401505341 | ST391T LED30/840 PSU-E MB | 4000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401505441 | ST391T LED30/830 PSU-E NB | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401505541 | ST391T LED30/830 PSU-E WB | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401505641 | ST391T LED30/830 PSU-E MB | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401505741 | ST391T LED35/830 PSU-E NB | 3000 K | >80 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401505841 | ST391T LED30/840 PSU-E WB | 4000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401505941 | ST391T LED35/830 PSU-E MB | 3000 K | >80 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401506041 | ST391T LED35/840 PSU-E NB | 4000 K | >80 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401506141 | ST391T LED35/840 PSU-E MB | 4000 K | >80 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401506241 | ST391T LED35/830 PSU-E WB | 3000 K | >80 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401506341 | ST391T LED10/930 PSU-E NB | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401506441 | ST391T LED35/840 PSU-E WB | 4000 K | >80 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401506541 | ST391T LED10/930 PSU-E MB | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401506641 | ST391T LED10/930 PSU-E WB | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401506741 | ST391T LED10/940 PSU-E NB | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401506841 | ST391T LED10/940 PSU-E MB | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401506941 | ST391T LED20/930 PSU-E MB | 3000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401507041 | ST391T LED20/930 PSU-E NB | 3000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401507141 | ST391T LED10/940 PSU-E WB | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401507241 | ST391T LED20/940 PSU-E MB | 4000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. | Init. Chỉ | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| | | Nhiệt độ màu | số Hoàn Màu | | |
| 911401507341 | ST391T LED20/940 PSU-E NB | 4000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401507441 | ST391T LED20/930 PSU-E WB | 3000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401507541 | ST391T LED30/930 PSU-E MB | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401507641 | ST391T LED30/930 PSU-E NB | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401507741 | ST391T LED20/940 PSU-E WB | 4000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401507841 | ST391T LED35/930 PSU-E MB | 3000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401507941 | ST391T LED35/930 PSU-E WB | 3000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401508041 | ST391T LED35/940 PSU-E NB | 4000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401508141 | ST391T LED35/930 PSU-E NB | 3000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401508241 | ST391T LED30/940 PSU-E WB | 4000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401508341 | ST391T LED30/930 PSU-E WB | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401508441 | ST391T LED30/940 PSU-E MB | 4000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401508541 | ST391T LED30/940 PSU-E NB | 4000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401508741 | ST391T LED35/940 PSU-E MB | 4000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401508841 | ST391T LED35/940 PSU-E WB | 4000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401836097 | ST391T LED10/840 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836197 | ST391T LED10/840 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836297 | ST391T LED10/840 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836397 | ST391T LED10/830 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836497 | ST391T LED10/830 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836597 | ST391T LED10/930 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836697 | ST391T LED10/930 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836797 | ST391T LED10/940 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836897 | ST391T LED10/940 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401836997 | ST391T LED10/930 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837097 | ST391T LED10/940 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837197 | ST391T LED10/840 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837297 | ST391T LED10/830 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837397 | ST391T LED10/830 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837497 | ST391T LED10/840 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837597 | ST391T LED10/840 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837697 | ST391T LED10/940 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >90 | 86.96 lm/W | 1000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. | Init. Chỉ | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| | | Nhiệt độ màu | số Hoàn Màu | | |
| 911401837797 | ST391T LED10/930 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >90 | 86,96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837897 | ST391T LED10/940 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >90 | 86,96 lm/W | 1000 lm |
| 911401837997 | ST391T LED10/940 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >90 | 86,96 lm/W | 1000 lm |
| 911401838097 | ST391T LED10/930 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >90 | 86,96 lm/W | 1000 lm |
| 911401838197 | ST391T LED10/930 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >90 | 86,96 lm/W | 1000 lm |
| 911401838297 | ST391T LED10/830 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >80 | 86,96 lm/W | 1000 lm |
| 911401838397 | ST391T LED20/830 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401838497 | ST391T LED20/830 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401838597 | ST391T LED20/830 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401838697 | ST391T LED20/940 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401838797 | ST391T LED20/840 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401838897 | ST391T LED20/940 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401838997 | ST391T LED20/940 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839097 | ST391T LED20/840 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839197 | ST391T LED20/840 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839297 | ST391T LED20/840 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839397 | ST391T LED20/930 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839497 | ST391T LED20/830 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839597 | ST391T LED20/930 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839697 | ST391T LED20/830 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839797 | ST391T LED20/830 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >80 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839897 | ST391T LED20/930 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401839997 | ST391T LED20/930 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401840097 | ST391T LED20/940 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |
| 911401840197 | ST391T LED20/930 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >90 | 78,43 lm/W | 2000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. | Init. Chỉ | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| | | Nhiệt độ màu | số Hoàn Màu | | |
| 911401840297 | ST391T LED20/940 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401840397 | ST391T LED20/930 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401840497 | ST391T LED20/940 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >90 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401840597 | ST391T LED20/840 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401840697 | ST391T LED10/830 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >80 | 86.96 lm/W | 1000 lm |
| 911401840797 | ST391T LED20/840 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >80 | 78.43 lm/W | 2000 lm |
| 911401840897 | ST391T LED30/830 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401840997 | ST391T LED30/830 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841097 | ST391T LED30/840 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841197 | ST391T LED30/930 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841297 | ST391T LED30/830 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841397 | ST391T LED30/840 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841497 | ST391T LED30/940 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841597 | ST391T LED30/940 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841697 | ST391T LED30/840 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841797 | ST391T LED30/940 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841897 | ST391T LED30/930 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401841997 | ST391T LED30/830 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842097 | ST391T LED30/930 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842197 | ST391T LED30/930 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842297 | ST391T LED30/930 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842397 | ST391T LED30/830 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842497 | ST391T LED30/930 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >90 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842597 | ST391T LED30/840 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842697 | ST391T LED30/830 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >80 | 83.78 lm/W | 3100 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. | Init. Chỉ | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| | | Nhiệt độ màu | số Hoàn Màu | | |
| 911401842797 | ST391T LED30/840 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842897 | ST391T LED30/940 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401842997 | ST391T LED30/940 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401843097 | ST391T LED30/840 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >80 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401843197 | ST391T LED30/940 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >90 | 83,78 lm/W | 3100 lm |
| 911401843297 | ST391T LED35/840 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401843397 | ST391T LED35/830 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401843497 | ST391T LED35/830 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401843597 | ST391T LED35/840 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401843697 | ST391T LED35/840 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401843797 | ST391T LED35/830 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401843897 | ST391T LED35/940 PSU-E WB 1C WH | 4000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401843997 | ST391T LED35/830 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844097 | ST391T LED35/940 PSU-E NB 1C WH | 4000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844197 | ST391T LED35/830 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844297 | ST391T LED35/830 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844397 | ST391T LED35/930 PSU-E WB 3C WH | 3000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844497 | ST391T LED35/930 PSU-E WB 1C WH | 3000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844597 | ST391T LED35/940 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844697 | ST391T LED35/940 PSU-E MB 1C WH | 4000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844797 | ST391T LED35/930 PSU-E MB 1C WH | 3000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844897 | ST391T LED35/930 PSU-E MB 3C WH | 3000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401844997 | ST391T LED35/840 PSU-E MB 3C WH | 4000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401845097 | ST391T LED35/940 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >90 | 76,09 lm/W | 3500 lm |
| 911401845197 | ST391T LED35/840 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >80 | 76,09 lm/W | 3500 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. | Init. Chỉ | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| | | Nhiệt độ màu | số Hoàn Màu | | |
| 911401845297 | ST391T LED35/940 PSU-E NB 3C WH | 4000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401845397 | ST391T LED35/930 PSU-E NB 3C WH | 3000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401845497 | ST391T LED35/840 PSU-E WB 3C WH | 4000 K | >80 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 911401845597 | ST391T LED35/930 PSU-E NB 1C WH | 3000 K | >90 | 76.09 lm/W | 3500 lm |
| 91140187669 | RS391B LED20/830 PSU-E MB 9 GM | 3000 K | >80 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401876799 | RS391B LED20/830 PSU-E NB GM | 3000 K | >80 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 91140187689 | RS391B LED10/830 PSU-E MB 9 GM | 3000 K | >80 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 91140187699 | RS391B LED10/830 PSU-E WB 9 GM | 3000 K | >80 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 911401877099 | RS391B LED10/840 PSU-E NB GM | 4000 K | >80 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 911401877299 | RS391B LED10/840 PSU-E WB GM | 4000 K | >80 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 911401877399 | RS391B LED10/930 PSU-E NB GM | 3000 K | >90 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 911401877499 | RS391B LED10/930 PSU-E WB GM | 3000 K | >90 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 911401877799 | RS391B LED10/940 PSU-E MB GM | 4000 K | >90 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 911401877999 | RS391B LED20/830 PSU-E WB GM | 3000 K | >80 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 91140187809 | RS391B LED20/840 PSU-E NB 9 GM | 4000 K | >80 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401878199 | RS391B LED20/840 PSU-E MB GM | 4000 K | >80 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401878299 | RS391B LED20/840 PSU-E WB GM | 4000 K | >80 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401878399 | RS391B LED20/930 PSU-E NB GM | 3000 K | >90 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401878499 | RS391B LED20/930 PSU-E MB GM | 3000 K | >90 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401878599 | RS391B LED20/930 PSU-E WB GM | 3000 K | >90 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 91140187869 | RS391B LED20/940 PSU-E NB 9 GM | 4000 K | >90 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401878799 | RS391B LED20/940 PSU-E MB GM | 4000 K | >90 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 911401878899 | RS391B LED20/940 PSU-E WB GM | 4000 K | >90 | 76.92 lm/W | 2000 lm |
| 91140187899 | RS391B LED10/930 PSU-E MB 9 GM | 3000 K | >90 | 83.33 lm/W | 1000 lm |
| 91140189289 | RS391B LED30/930 PSU-E NB 9 GM | 3000 K | >90 | 76.92 lm/W | 3000 lm |
| 91140189309 | RS391B LED30/940 PSU-E MB 9 GM | 4000 K | >90 | 76.92 lm/W | 3000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Corr. Nhiệt độ màu | Init. Chỉ | | Hiệu suất đèn LED ban đầu | Quang thông ban đầu |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--|------------------------------|------------------------|
| | | | số Hoàn Màu | | | |
| 91140189349 9 | RS391B LED35/840 PSU-E WB GM | 4000 K | >80 | | 72.92 lm/W | 3500 lm |
| 91140189359 9 | RS391B LED35/930 PSU-E MB GM | 3000 K | >90 | | 72.92 lm/W | 3500 lm |
| 91140189369 9 | RS391B LED35/830 PSU-E MB GM | 3000 K | >80 | | 72.92 lm/W | 3500 lm |
| 91140189409 9 | RS391B LED35/930 PSU-E WB GM | 3000 K | >90 | | 72.92 lm/W | 3500 lm |
| 911401894199 9 | RS391B LED30/940 PSU-E NB GM | 4000 K | >90 | | 76.92 lm/W | 3000 lm |
| 91140189529 9 | RS391B LED35/830 PSU-E NB GM 9 | 3000 K | >80 | | 72.92 lm/W | 3500 lm |
| 911401897399 9 | RS391B LED30/930 PSU-E MB GM | 3000 K | >90 | | 76.92 lm/W | 3000 lm |
| 91140189479 9 | GD391B 1XLED30/940 PSU-E WB GM | 4000 K | >90 | | 76.92 lm/W | 3000 lm |
| 91140189699 9 | GD391B 1XLED35/840 PSU-E MB GM | 4000 K | >80 | | 72.92 lm/W | 3500 lm |

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Công suất đầu vào ban đầu | Order Code | Full Product Name | Công suất đầu vào ban đầu |
|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 911401501641 | ST391T LED30/840 PSU-E WB TW | 37 W | 911401509241 | ST391T LED10/830 PSU-E WB TW | 11.5 W |
| 911401501741 | ST391T LED30/840 PSU-E NB TW | 37 W | 911401509341 | ST391T LED10/930 PSU-E NB TW | 11.5 W |
| 911401501841 | ST391T LED30/830 PSU-E MB TW | 37 W | 911401509441 | ST391T LED10/840 PSU-E WB TW | 11.5 W |
| 911401501941 | ST391T LED20/940 PSU-E WB TW | 25.5 W | 911401509541 | ST391T LED10/930 PSU-E MB TW | 11.5 W |
| 911401502041 | ST391T LED30/830 PSU-E WB TW | 37 W | 911401509641 | ST391T LED10/940 PSU-E WB TW | 11.5 W |
| 911401502141 | ST391T LED20/940 PSU-E MB TW | 25.5 W | 911401509741 | ST391T LED10/940 PSU-E NB TW | 11.5 W |
| 911401502241 | ST391T LED30/830 PSU-E NB TW | 37 W | 911401509841 | ST391T LED10/940 PSU-E MB TW | 11.5 W |
| 911401502341 | ST391T LED30/840 PSU-E MB TW | 37 W | 911401509941 | ST391T LED10/930 PSU-E WB TW | 11.5 W |
| 911401502441 | ST391T LED30/930 PSU-E NB TW | 37 W | 911401504041 | ST391T LED10/840 PSU-E NB | 11.5 W |
| 911401502541 | ST391T LED30/940 PSU-E MB TW | 37 W | 911401504141 | ST391T LED20/830 PSU-E NB | 25.5 W |
| 911401502641 | ST391T LED30/940 PSU-E NB TW | 37 W | 911401504241 | ST391T LED10/830 PSU-E NB | 11.5 W |
| 911401502741 | ST391T LED30/930 PSU-E WB TW | 37 W | 911401504341 | ST391T LED10/830 PSU-E WB | 11.5 W |
| 911401502841 | ST391T LED20/940 PSU-E NB TW | 25.5 W | 911401504441 | ST391T LED10/840 PSU-E WB | 11.5 W |
| 911401502941 | ST391T LED30/930 PSU-E MB TW | 37 W | 911401504541 | ST391T LED10/840 PSU-E MB | 11.5 W |
| 911401503041 | ST391T LED20/930 PSU-E WB TW | 25.5 W | 911401504641 | ST391T LED10/830 PSU-E MB | 11.5 W |
| 911401503141 | ST391T LED20/930 PSU-E MB TW | 25.5 W | 911401504741 | ST391T LED20/830 PSU-E WB | 25.5 W |
| 911401503241 | ST391T LED30/940 PSU-E WB TW | 37 W | 911401504841 | ST391T LED20/840 PSU-E WB | 25.5 W |
| 911401503341 | ST391T LED20/930 PSU-E NB TW | 25.5 W | 911401504941 | ST391T LED20/840 PSU-E NB | 25.5 W |
| 911401503441 | ST391T LED20/840 PSU-E MB TW | 25.5 W | 911401505041 | ST391T LED20/840 PSU-E MB | 25.5 W |
| 911401503541 | ST391T LED20/840 PSU-E WB TW | 25.5 W | 911401505141 | ST391T LED20/830 PSU-E MB | 25.5 W |
| 911401503641 | ST391T LED20/840 PSU-E NB TW | 25.5 W | 911401505241 | ST391T LED30/840 PSU-E NB | 37 W |
| 911401503741 | ST391T LED20/830 PSU-E WB TW | 25.5 W | 911401505341 | ST391T LED30/840 PSU-E MB | 37 W |
| 911401503841 | ST391T LED20/830 PSU-E MB TW | 25.5 W | 911401505441 | ST391T LED30/830 PSU-E NB | 37 W |
| 911401503941 | ST391T LED20/830 PSU-E NB TW | 25.5 W | 911401505541 | ST391T LED30/830 PSU-E WB | 37 W |
| 911401508641 | ST391T LED10/830 PSU-E MB TW | 11.5 W | 911401505641 | ST391T LED30/830 PSU-E MB | 37 W |
| 911401508941 | ST391T LED10/830 PSU-E NB TW | 11.5 W | 911401505741 | ST391T LED35/830 PSU-E NB | 46 W |
| 911401509041 | ST391T LED10/840 PSU-E NB TW | 11.5 W | 911401505841 | ST391T LED30/840 PSU-E WB | 37 W |
| 911401509141 | ST391T LED10/840 PSU-E MB TW | 11.5 W | 911401505941 | ST391T LED35/830 PSU-E MB | 46 W |

FlexAccent G2

| Order Code | Full Product Name | Công suất đầu vào ban đầu |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| 911401506041 | ST391T LED35/840 PSU-E NB | 46 W |
| 911401506141 | ST391T LED35/840 PSU-E MB | 46 W |
| 911401506241 | ST391T LED35/830 PSU-E WB | 46 W |
| 911401506341 | ST391T LED10/930 PSU-E NB | 11.5 W |
| 911401506441 | ST391T LED35/840 PSU-E WB | 46 W |
| 911401506541 | ST391T LED10/930 PSU-E MB | 11.5 W |
| 911401506641 | ST391T LED10/930 PSU-E WB | 11.5 W |
| 911401506741 | ST391T LED10/940 PSU-E NB | 11.5 W |
| 911401506841 | ST391T LED10/940 PSU-E MB | 11.5 W |
| 911401506941 | ST391T LED20/930 PSU-E MB | 25.5 W |
| 911401507041 | ST391T LED20/930 PSU-E NB | 25.5 W |
| 911401507141 | ST391T LED10/940 PSU-E WB | 11.5 W |
| 911401507241 | ST391T LED20/940 PSU-E MB | 25.5 W |
| 911401507341 | ST391T LED20/940 PSU-E NB | 25.5 W |
| 911401507441 | ST391T LED20/930 PSU-E WB | 25.5 W |
| 911401507541 | ST391T LED30/930 PSU-E MB | 37 W |
| 911401507641 | ST391T LED30/930 PSU-E NB | 37 W |
| 911401507741 | ST391T LED20/940 PSU-E WB | 25.5 W |
| 911401507841 | ST391T LED35/930 PSU-E MB | 46 W |
| 911401507941 | ST391T LED35/930 PSU-E WB | 46 W |
| 911401508041 | ST391T LED35/940 PSU-E NB | 46 W |
| 911401508141 | ST391T LED35/930 PSU-E NB | 46 W |
| 911401508241 | ST391T LED30/940 PSU-E WB | 37 W |
| 911401508341 | ST391T LED30/930 PSU-E WB | 37 W |
| 911401508441 | ST391T LED30/940 PSU-E MB | 37 W |
| 911401508541 | ST391T LED30/940 PSU-E NB | 37 W |
| 911401508741 | ST391T LED35/940 PSU-E MB | 46 W |
| 911401508841 | ST391T LED35/940 PSU-E WB | 46 W |
| 911401836097 | ST391T LED10/840 PSU-E WB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836197 | ST391T LED10/840 PSU-E NB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836297 | ST391T LED10/840 PSU-E MB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836397 | ST391T LED10/830 PSU-E MB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836497 | ST391T LED10/830 PSU-E WB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836597 | ST391T LED10/930 PSU-E NB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836697 | ST391T LED10/930 PSU-E WB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836797 | ST391T LED10/940 PSU-E MB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836897 | ST391T LED10/940 PSU-E NB 3C WH | 11.5 W |
| 911401836997 | ST391T LED10/930 PSU-E MB 3C WH | 11.5 W |
| 911401837097 | ST391T LED10/940 PSU-E WB 3C WH | 11.5 W |
| 911401837197 | ST391T LED10/840 PSU-E MB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837297 | ST391T LED10/830 PSU-E WB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837397 | ST391T LED10/830 PSU-E MB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837497 | ST391T LED10/840 PSU-E NB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837597 | ST391T LED10/840 PSU-E WB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837697 | ST391T LED10/940 PSU-E MB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837797 | ST391T LED10/930 PSU-E WB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837897 | ST391T LED10/940 PSU-E NB 1C WH | 11.5 W |
| 911401837997 | ST391T LED10/940 PSU-E WB 1C WH | 11.5 W |
| 911401838097 | ST391T LED10/930 PSU-E NB 1C WH | 11.5 W |
| 911401838197 | ST391T LED10/930 PSU-E MB 1C WH | 11.5 W |
| 911401838297 | ST391T LED10/830 PSU-E NB 1C WH | 11.5 W |
| 911401838397 | ST391T LED20/830 PSU-E WB 1C WH | 25.5 W |

| Order Code | Full Product Name | Công suất đầu vào ban đầu |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| 911401838497 | ST391T LED20/830 PSU-E MB 1C WH | 25.5 W |
| 911401838597 | ST391T LED20/830 PSU-E NB 1C WH | 25.5 W |
| 911401838697 | ST391T LED20/940 PSU-E MB 1C WH | 25.5 W |
| 911401838797 | ST391T LED20/840 PSU-E WB 1C WH | 25.5 W |
| 911401838897 | ST391T LED20/940 PSU-E NB 1C WH | 25.5 W |
| 911401838997 | ST391T LED20/940 PSU-E WB 1C WH | 25.5 W |
| 911401839097 | ST391T LED20/840 PSU-E NB 1C WH | 25.5 W |
| 911401839197 | ST391T LED20/840 PSU-E MB 1C WH | 25.5 W |
| 911401839297 | ST391T LED20/840 PSU-E WB 3C WH | 25.5 W |
| 911401839397 | ST391T LED20/930 PSU-E NB 1C WH | 25.5 W |
| 911401839497 | ST391T LED20/830 PSU-E NB 3C WH | 25.5 W |
| 911401839597 | ST391T LED20/930 PSU-E MB 1C WH | 25.5 W |
| 911401839697 | ST391T LED20/830 PSU-E MB 3C WH | 25.5 W |
| 911401839797 | ST391T LED20/830 PSU-E WB 3C WH | 25.5 W |
| 911401839897 | ST391T LED20/930 PSU-E MB 3C WH | 25.5 W |
| 911401839997 | ST391T LED20/930 PSU-E WB 1C WH | 25.5 W |
| 911401840097 | ST391T LED20/940 PSU-E NB 3C WH | 25.5 W |
| 911401840197 | ST391T LED20/930 PSU-E NB 3C WH | 25.5 W |
| 911401840297 | ST391T LED20/940 PSU-E WB 3C WH | 25.5 W |
| 911401840397 | ST391T LED20/930 PSU-E WB 3C WH | 25.5 W |
| 911401840497 | ST391T LED20/940 PSU-E MB 3C WH | 25.5 W |
| 911401840597 | ST391T LED20/840 PSU-E MB 3C WH | 25.5 W |
| 911401840697 | ST391T LED10/830 PSU-E NB 3C WH | 11.5 W |
| 911401840797 | ST391T LED20/840 PSU-E NB 3C WH | 25.5 W |
| 911401840897 | ST391T LED30/830 PSU-E NB 1C WH | 37 W |
| 911401840997 | ST391T LED30/830 PSU-E WB 1C WH | 37 W |
| 911401841097 | ST391T LED30/840 PSU-E MB 1C WH | 37 W |
| 911401841197 | ST391T LED30/930 PSU-E WB 1C WH | 37 W |
| 911401841297 | ST391T LED30/830 PSU-E MB 1C WH | 37 W |
| 911401841397 | ST391T LED30/840 PSU-E NB 1C WH | 37 W |
| 911401841497 | ST391T LED30/940 PSU-E NB 1C WH | 37 W |
| 911401841597 | ST391T LED30/940 PSU-E MB 1C WH | 37 W |
| 911401841697 | ST391T LED30/840 PSU-E WB 1C WH | 37 W |
| 911401841797 | ST391T LED30/940 PSU-E WB 1C WH | 37 W |
| 911401841897 | ST391T LED30/930 PSU-E MB 1C WH | 37 W |
| 911401841997 | ST391T LED30/830 PSU-E MB 3C WH | 37 W |
| 911401842097 | ST391T LED30/930 PSU-E NB 1C WH | 37 W |
| 911401842197 | ST391T LED30/930 PSU-E NB 3C WH | 37 W |
| 911401842297 | ST391T LED30/930 PSU-E MB 3C WH | 37 W |
| 911401842397 | ST391T LED30/830 PSU-E NB 3C WH | 37 W |
| 911401842497 | ST391T LED30/930 PSU-E WB 3C WH | 37 W |
| 911401842597 | ST391T LED30/840 PSU-E WB 3C WH | 37 W |
| 911401842697 | ST391T LED30/830 PSU-E WB 3C WH | 37 W |
| 911401842797 | ST391T LED30/840 PSU-E NB 3C WH | 37 W |
| 911401842897 | ST391T LED30/940 PSU-E NB 3C WH | 37 W |
| 911401842997 | ST391T LED30/940 PSU-E MB 3C WH | 37 W |
| 911401843097 | ST391T LED30/840 PSU-E MB 3C WH | 37 W |
| 911401843197 | ST391T LED30/940 PSU-E WB 3C WH | 37 W |
| 911401843297 | ST391T LED35/840 PSU-E NB 1C WH | 46 W |
| 911401843397 | ST391T LED35/830 PSU-E WB 1C WH | 46 W |
| 911401843497 | ST391T LED35/830 PSU-E MB 1C WH | 46 W |
| 911401843597 | ST391T LED35/840 PSU-E MB 1C WH | 46 W |

FlexAccent G2

| Order Code | Full Product Name | Công suất đầu vào ban đầu |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| 911401843697 | ST391T LED35/840 PSU-E WB 1C WH | 46 W |
| 911401843797 | ST391T LED35/830 PSU-E NB 1C WH | 46 W |
| 911401843897 | ST391T LED35/940 PSU-E WB 1C WH | 46 W |
| 911401843997 | ST391T LED35/830 PSU-E MB 3C WH | 46 W |
| 911401844097 | ST391T LED35/940 PSU-E NB 1C WH | 46 W |
| 911401844197 | ST391T LED35/830 PSU-E NB 3C WH | 46 W |
| 911401844297 | ST391T LED35/830 PSU-E WB 3C WH | 46 W |
| 911401844397 | ST391T LED35/930 PSU-E WB 3C WH | 46 W |
| 911401844497 | ST391T LED35/930 PSU-E WB 1C WH | 46 W |
| 911401844597 | ST391T LED35/940 PSU-E MB 3C WH | 46 W |
| 911401844697 | ST391T LED35/940 PSU-E MB 1C WH | 46 W |
| 911401844797 | ST391T LED35/930 PSU-E MB 1C WH | 46 W |
| 911401844897 | ST391T LED35/930 PSU-E MB 3C WH | 46 W |
| 911401844997 | ST391T LED35/840 PSU-E MB 3C WH | 46 W |
| 911401845097 | ST391T LED35/940 PSU-E WB 3C WH | 46 W |
| 911401845197 | ST391T LED35/840 PSU-E NB 3C WH | 46 W |
| 911401845297 | ST391T LED35/940 PSU-E NB 3C WH | 46 W |
| 911401845397 | ST391T LED35/930 PSU-E NB 3C WH | 46 W |
| 911401845497 | ST391T LED35/840 PSU-E WB 3C WH | 46 W |
| 911401845597 | ST391T LED35/930 PSU-E NB 1C WH | 46 W |
| 911401876699 | RS391B LED20/830 PSU-E MB GM | 26 W |
| 911401876799 | RS391B LED20/830 PSU-E NB GM | 26 W |
| 911401876899 | RS391B LED10/830 PSU-E MB GM | 12 W |
| 911401876999 | RS391B LED10/830 PSU-E WB GM | 12 W |
| 911401877099 | RS391B LED10/840 PSU-E NB GM | 12 W |
| 911401877299 | RS391B LED10/840 PSU-E WB GM | 12 W |

| Order Code | Full Product Name | Công suất đầu vào ban đầu |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| 911401877399 | RS391B LED10/930 PSU-E NB GM | 12 W |
| 911401877499 | RS391B LED10/930 PSU-E WB GM | 12 W |
| 911401877799 | RS391B LED10/940 PSU-E MB GM | 12 W |
| 911401877999 | RS391B LED20/830 PSU-E WB GM | 26 W |
| 911401878099 | RS391B LED20/840 PSU-E NB GM | 26 W |
| 911401878199 | RS391B LED20/840 PSU-E MB GM | 26 W |
| 911401878299 | RS391B LED20/840 PSU-E WB GM | 26 W |
| 911401878399 | RS391B LED20/930 PSU-E NB GM | 26 W |
| 911401878499 | RS391B LED20/930 PSU-E MB GM | 26 W |
| 911401878599 | RS391B LED20/930 PSU-E WB GM | 26 W |
| 911401878699 | RS391B LED20/940 PSU-E NB GM | 26 W |
| 911401878799 | RS391B LED20/940 PSU-E MB GM | 26 W |
| 911401878899 | RS391B LED20/940 PSU-E WB GM | 26 W |
| 911401878999 | RS391B LED10/930 PSU-E MB GM | 12 W |
| 911401892899 | RS391B LED30/930 PSU-E NB GM | 39 W |
| 911401893099 | RS391B LED30/940 PSU-E MB GM | 39 W |
| 911401893499 | RS391B LED35/840 PSU-E WB GM | 48 W |
| 911401893599 | RS391B LED35/930 PSU-E MB GM | 48 W |
| 911401893699 | RS391B LED35/830 PSU-E MB GM | 48 W |
| 911401894099 | RS391B LED35/930 PSU-E WB GM | 48 W |
| 911401894199 | RS391B LED30/940 PSU-E NB GM | 39 W |
| 911401895299 | RS391B LED35/830 PSU-E NB GM | 48 W |
| 911401897399 | RS391B LED30/930 PSU-E MB GM | 39 W |
| 911401894799 | GD391B 1XLED30/940 PSU-E WB GM | 39 W |
| 911401896999 | GD391B 1XLED35/840 PSU-E MB GM | 48 W |

