



# GreenUp LED 射灯，超凡光效

## GreenUp 射灯

GreenUp LED 射灯，是一款性价比超高的功能性射灯，运用了全新的光学及结构设计，将产品的光效及体积做到了极致，符合最新的商业设计理念及运用。压铸制作工艺，一体化设计，简洁大方优化结构设计，突破散热难点，完成小体积的要求。全新透镜设计配合飞利浦 PW CoB 芯片，显色性大于 90，一比一替换传统 CDM 金卤灯，整灯 R9 最高可达 69。单头流明输出，涵盖 1000lm 到 3500lm，可用于各种商照环境，例如购物中心，零售店等。

### 优点

- 高光效，提升了客户的购物体验
- 一体化，紧凑小巧的外形设计，和室内设计融为一体
- 多种流明输出，不同色温选择，符合多种客户需求

### 特点

- 三种外形设计，包含轨道射灯，嵌入式圆形和嵌入式方形格栅射灯
- 高显指，CRI90，结合飞利浦 Premium White COB 芯片 (@3000K) 更好还原色彩
- 30000 小时寿命，安全可靠

### 应用

- 购物中心
- 零售店

Versions



ST391T



RS391B



GD391B\_2XLED



GD391B\_3XLED



GD391B\_1XLED

## 适用条件

环境温度范围	-15 ~ +35°C
最高暗淡级别	-
适用于随机开关	No

## 应用

机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20

## 控制调光

可调光	否
-----	---

## 运营和电气

输入电压	220-240 V
------	-----------

## 基本信息

光源的光束角度	- °
CE 标志	CE 标识
保护等级 IEC	安全等级 II
包含的驱动器	否
ENEC 标志	无
可燃性标志	NO
灼热丝测试	温度 600°C ,持续时间 30 秒
设备组件数	1 unit
光学类型	No

## 初始性能

初始色度	SDCM<4
光通量误差	+/-10%

## 机械和壳体

颜色	白色
----	----

## 基本信息

Order Code	Full Product Name	光罩/透镜类型
911401504041	ST391T LED10/840 PSU-E NB	透镜
911401504141	ST391T LED20/830 PSU-E NB	透镜
911401504241	ST391T LED10/830 PSU-E NB	透镜
911401504341	ST391T LED10/830 PSU-E WB	透镜
911401504441	ST391T LED10/840 PSU-E WB	透镜
911401504541	ST391T LED10/840 PSU-E MB	透镜
911401504641	ST391T LED10/830 PSU-E MB	透镜
911401504741	ST391T LED20/830 PSU-E WB	透镜
911401504841	ST391T LED20/840 PSU-E WB	透镜
911401504941	ST391T LED20/840 PSU-E NB	透镜
911401505041	ST391T LED20/840 PSU-E MB	透镜
911401505141	ST391T LED20/830 PSU-E MB	透镜
911401505241	ST391T LED30/840 PSU-E NB	透镜
911401505341	ST391T LED30/840 PSU-E MB	透镜
911401505441	ST391T LED30/830 PSU-E NB	透镜
911401505541	ST391T LED30/830 PSU-E WB	透镜
911401505641	ST391T LED30/830 PSU-E MB	透镜
911401505741	ST391T LED35/830 PSU-E NB	透镜
911401505841	ST391T LED30/840 PSU-E WB	透镜
911401505941	ST391T LED35/830 PSU-E MB	透镜
911401506041	ST391T LED35/840 PSU-E NB	透镜
911401506141	ST391T LED35/840 PSU-E MB	透镜
911401506241	ST391T LED35/830 PSU-E WB	透镜
911401506341	ST391T LED10/930 PSU-E NB	透镜
911401506441	ST391T LED35/840 PSU-E WB	透镜
911401506541	ST391T LED10/930 PSU-E MB	透镜
911401506641	ST391T LED10/930 PSU-E WB	透镜
911401506741	ST391T LED10/940 PSU-E NB	透镜
911401506841	ST391T LED10/940 PSU-E MB	透镜
911401506941	ST391T LED20/930 PSU-E MB	透镜
911401507041	ST391T LED20/930 PSU-E NB	透镜
911401507141	ST391T LED10/940 PSU-E WB	透镜
911401507241	ST391T LED20/940 PSU-E MB	透镜
911401507341	ST391T LED20/940 PSU-E NB	透镜
911401507441	ST391T LED20/930 PSU-E WB	透镜
911401507541	ST391T LED30/930 PSU-E MB	透镜
911401507641	ST391T LED30/930 PSU-E NB	透镜
911401507741	ST391T LED20/940 PSU-E WB	透镜
911401507841	ST391T LED35/930 PSU-E MB	透镜
911401507941	ST391T LED35/930 PSU-E WB	透镜
911401508041	ST391T LED35/940 PSU-E NB	透镜
911401508141	ST391T LED35/930 PSU-E NB	透镜
911401508241	ST391T LED30/940 PSU-E WB	透镜
911401508341	ST391T LED30/930 PSU-E WB	透镜
911401508441	ST391T LED30/940 PSU-E MB	透镜
911401508541	ST391T LED30/940 PSU-E NB	透镜
911401508741	ST391T LED35/940 PSU-E MB	透镜
911401508841	ST391T LED35/940 PSU-E WB	透镜
911401556731	RS391B LED10/830 PSU-E WB	透镜
911401556931	RS391B LED10/840 PSU-E MB	透镜
911401557031	RS391B LED10/840 PSU-E NB	透镜

Order Code	Full Product Name	光罩/透镜类型
911401557331	RS391B LED10/830 PSU-E NB	透镜
911401557531	RS391B LED20/830 PSU-E MB	透镜
911401557631	RS391B LED20/830 PSU-E WB	透镜
911401557831	RS391B LED20/840 PSU-E MB	透镜
911401557931	RS391B LED20/830 PSU-E NB	透镜
911401558131	RS391B LED10/840 PSU-E WB	透镜
911401561731	RS391B LED10/930 PSU-E WB	透镜
911401562031	RS391B LED10/930 PSU-E MB	透镜
911401562231	RS391B LED10/930 PSU-E NB	透镜
911401562331	RS391B LED20/930 PSU-E NB	透镜
911401562431	RS391B LED10/940 PSU-E NB	透镜
911401562531	RS391B LED10/940 PSU-E WB	透镜
911401562731	RS391B LED20/940 PSU-E MB	透镜
911401562831	RS391B LED20/930 PSU-E WB	透镜
911401563031	RS391B LED20/940 PSU-E NB	透镜
911401563131	RS391B LED20/930 PSU-E MB	透镜
911401564631	RS391B LED20/940 PSU-E WB	透镜
911401583231	RS391B LED35/940 PSU-E MB	透镜
911401583531	RS391B LED35/840 PSU-E WB	透镜
911401583631	RS391B LED35/830 PSU-E WB	透镜
911401583931	RS391B LED30/930 PSU-E WB	-
911401584031	RS391B LED30/840 PSU-E WB	透镜
911401584131	RS391B LED30/930 PSU-E MB	透镜
911401584331	RS391B LED30/940 PSU-E NB	透镜
911401584631	RS391B LED35/830 PSU-E NB	透镜
911401584931	RS391B LED30/830 PSU-E NB	透镜
911401585031	RS391B LED30/830 PSU-E WB	透镜
911401585131	RS391B LED30/830 PSU-E MB	透镜
911401585231	RS391B LED35/830 PSU-E MB	透镜
911401585331	RS391B LED35/840 PSU-E MB	透镜
911401557431	GD391B 2XLED10/830 PSU-E MB	透镜
911401558231	GD391B 2XLED10/830 PSU-E WB	透镜
911401558731	GD391B 2XLED10/840 PSU-E WB	透镜
911401559831	GD391B 2XLED20/830 PSU-E NB	透镜
911401560531	GD391B 2XLED20/830 PSU-E MB	透镜
911401561131	GD391B 2XLED20/840 PSU-E MB	透镜
911401561331	GD391B 2XLED20/830 PSU-E WB	透镜
911401561531	GD391B 2XLED20/840 PSU-E WB	透镜
911401563331	GD391B 2XLED20/930 PSU-E MB	透镜
911401564031	GD391B 2XLED20/940 PSU-E NB	透镜
911401564831	GD391B 2XLED10/930 PSU-E WB	透镜
911401565031	GD391B 2XLED10/930 PSU-E MB	透镜
911401558531	GD391B 3XLED10/830 PSU-E MB	透镜
911401559231	GD391B 3XLED10/840 PSU-E MB	透镜
911401559331	GD391B 3XLED10/830 PSU-E WB	透镜
911401561231	GD391B 3XLED20/830 PSU-E WB	透镜
911401561431	GD391B 3XLED20/830 PSU-E NB	透镜
911401561631	GD391B 3XLED20/830 PSU-E MB	透镜
911401561831	GD391B 3XLED20/840 PSU-E MB	透镜
911401562131	GD391B 3XLED20/840 PSU-E WB	透镜
911401563631	GD391B 3XLED20/940 PSU-E NB	-
911401559131	GD391B 1XLED10/840 PSU-E WB	透镜

Order Code	Full Product Name	光罩/透镜类型
911401559531	GD391B 1XLED10/840 PSU-E MB	透镜
911401559931	GD391B 1XLED20/840 PSU-E MB	透镜
911401560031	GD391B 1XLED20/840 PSU-E WB	透镜
911401560631	GD391B 1XLED10/830 PSU-E MB	透镜
911401560731	GD391B 1XLED20/830 PSU-E WB	透镜
911401564431	GD391B 1XLED20/940 PSU-E MB	透镜
911401581731	GD391B 1XLED30/940 PSU-E MB	透镜
911401581931	GD391B 1XLED30/940 PSU-E NB	透镜
911401582031	GD391B 1XLED30/940 PSU-E WB	透镜
911401582131	GD391B 1XLED30/930 PSU-E WB	透镜
911401582231	GD391B 1XLED30/930 PSU-E NB	透镜
911401582331	GD391B 1XLED30/930 PSU-E MB	透镜
911401582531	GD391B 1XLED30/840 PSU-E WB	透镜
911401582631	GD391B 1XLED30/830 PSU-E MB	透镜
911401582731	GD391B 1XLED30/830 PSU-E NB	透镜
911401582831	GD391B 1XLED30/840 PSU-E MB	透镜
911401582931	GD391B 1XLED30/830 PSU-E WB	透镜
911401583031	GD391B 1XLED30/840 PSU-E NB	透镜

初始性能 (1/2)

Order Code	Full Product Name	初始显			
		初始校正 色温	色指数 (CRI)	初始 LED 灯 具效能	初始光通 量
911401504041	ST391T LED10/840 PSU-E NB	4000 K	>80	86.96 lm/W	1000 lm
911401504141	ST391T LED20/830 PSU-E NB	3000 K	>80	78.43 lm/W	2000 lm
911401504241	ST391T LED10/830 PSU-E NB	3000 K	>80	86.96 lm/W	1000 lm
911401504341	ST391T LED10/830 PSU-E WB	3000 K	>80	86.96 lm/W	1000 lm
911401504441	ST391T LED10/840 PSU-E WB	4000 K	>80	86.96 lm/W	1000 lm
911401504541	ST391T LED10/840 PSU-E MB	4000 K	>80	86.96 lm/W	1000 lm
911401504641	ST391T LED10/830 PSU-E MB	3000 K	>80	86.96 lm/W	1000 lm
911401504741	ST391T LED20/830 PSU-E WB	3000 K	>80	78.43 lm/W	2000 lm
911401504841	ST391T LED20/840 PSU-E WB	4000 K	>80	78.43 lm/W	2000 lm
911401504941	ST391T LED20/840 PSU-E NB	4000 K	>80	78.43 lm/W	2000 lm
911401505041	ST391T LED20/840 PSU-E MB	4000 K	>80	78.43 lm/W	2000 lm
911401505141	ST391T LED20/830 PSU-E MB	3000 K	>80	78.43 lm/W	2000 lm
911401505241	ST391T LED30/840 PSU-E NB	4000 K	>80	83.78 lm/W	3100 lm
911401505341	ST391T LED30/840 PSU-E MB	4000 K	>80	83.78 lm/W	3100 lm

Order Code	Full Product Name	初始显			
		初始校正 色温	色指数 (CRI)	初始 LED 灯 具效能	初始光通 量
911401505441	ST391T LED30/830 PSU-E NB	3000 K	>80	83.78 lm/W	3100 lm
911401505541	ST391T LED30/830 PSU-E WB	3000 K	>80	83.78 lm/W	3100 lm
911401505641	ST391T LED30/830 PSU-E MB	3000 K	>80	83.78 lm/W	3100 lm
911401505741	ST391T LED35/830 PSU-E NB	3000 K	>80	76.09 lm/W	3500 lm
911401505841	ST391T LED30/840 PSU-E WB	4000 K	>80	83.78 lm/W	3100 lm
911401505941	ST391T LED35/830 PSU-E MB	3000 K	>80	76.09 lm/W	3500 lm
911401506041	ST391T LED35/840 PSU-E NB	4000 K	>80	76.09 lm/W	3500 lm
911401506141	ST391T LED35/840 PSU-E MB	4000 K	>80	76.09 lm/W	3500 lm
911401506241	ST391T LED35/830 PSU-E WB	3000 K	>80	76.09 lm/W	3500 lm
911401506341	ST391T LED10/930 PSU-E NB	3000 K	>90	86.96 lm/W	1000 lm
911401506441	ST391T LED35/840 PSU-E WB	4000 K	>80	76.09 lm/W	3500 lm
911401506541	ST391T LED10/930 PSU-E MB	3000 K	>90	86.96 lm/W	1000 lm
911401506641	ST391T LED10/930 PSU-E WB	3000 K	>90	86.96 lm/W	1000 lm
911401506741	ST391T LED10/940 PSU-E NB	4000 K	>90	86.96 lm/W	1000 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始显		初始光通 量
			色指数 (CRI)	初始 LED 灯 具效能	
911401506841	ST391T LED10/940 PSU- E MB	4000 K	>90	86.96 lm/W	1000 lm
911401506941	ST391T LED20/930 PSU- E MB	3000 K	>90	78.43 lm/W	2000 lm
911401507041	ST391T LED20/930 PSU- E NB	3000 K	>90	78.43 lm/W	2000 lm
911401507141	ST391T LED10/940 PSU- E WB	4000 K	>90	86.96 lm/W	1000 lm
911401507241	ST391T LED20/940 PSU- E MB	4000 K	>90	78.43 lm/W	2000 lm
911401507341	ST391T LED20/940 PSU- E NB	4000 K	>90	78.43 lm/W	2000 lm
911401507441	ST391T LED20/930 PSU- E WB	3000 K	>90	78.43 lm/W	2000 lm
911401507541	ST391T LED30/930 PSU- E MB	3000 K	>90	83.78 lm/W	3100 lm
911401507641	ST391T LED30/930 PSU- E NB	3000 K	>90	83.78 lm/W	3100 lm
911401507741	ST391T LED20/940 PSU- E WB	4000 K	>90	78.43 lm/W	2000 lm
911401507841	ST391T LED35/930 PSU- E MB	3000 K	>90	76.09 lm/W	3500 lm
911401507941	ST391T LED35/930 PSU- E WB	3000 K	>90	76.09 lm/W	3500 lm
911401508041	ST391T LED35/940 PSU- E NB	4000 K	>90	76.09 lm/W	3500 lm
911401508141	ST391T LED35/930 PSU- E NB	3000 K	>90	76.09 lm/W	3500 lm
911401508241	ST391T LED30/940 PSU- E WB	4000 K	>90	83.78 lm/W	3100 lm
911401508341	ST391T LED30/930 PSU- E WB	3000 K	>90	83.78 lm/W	3100 lm
911401508441	ST391T LED30/940 PSU- E MB	4000 K	>90	83.78 lm/W	3100 lm
911401508541	ST391T LED30/940 PSU- E NB	4000 K	>90	83.78 lm/W	3100 lm
911401508741	ST391T LED35/940 PSU- E MB	4000 K	>90	76.09 lm/W	3500 lm
911401508841	ST391T LED35/940 PSU- E WB	4000 K	>90	76.09 lm/W	3500 lm
911401556731	RS391B LED10/830 PSU- E WB	3000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401556931	RS391B LED10/840 PSU- E MB	4000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401557031	RS391B LED10/840 PSU- E NB	4000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401557331	RS391B LED10/830 PSU- E NB	3000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401557531	RS391B LED20/830 PSU- E MB	3000 K	>80	76.92 lm/W	2000 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始显		初始光通 量
			色指数 (CRI)	初始 LED 灯 具效能	
911401557631	RS391B LED20/830 PSU- E WB	3000 K	>80	76.92 lm/W	2000 lm
911401557831	RS391B LED20/840 PSU- E MB	4000 K	>80	76.92 lm/W	2000 lm
911401557931	RS391B LED20/830 PSU- E NB	3000 K	>80	76.92 lm/W	2000 lm
911401558131	RS391B LED10/840 PSU- E WB	4000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401561731	RS391B LED10/930 PSU- E WB	3000 K	>90	83.33 lm/W	1000 lm
911401562031	RS391B LED10/930 PSU- E MB	3000 K	>90	83.33 lm/W	1000 lm
911401562231	RS391B LED10/930 PSU- E NB	3000 K	>90	83.33 lm/W	1000 lm
911401562331	RS391B LED20/930 PSU- E NB	3000 K	>90	76.92 lm/W	2000 lm
911401562431	RS391B LED10/940 PSU- E NB	4000 K	>90	83.33 lm/W	1000 lm
911401562531	RS391B LED10/940 PSU- E WB	4000 K	>90	83.33 lm/W	1000 lm
911401562731	RS391B LED20/940 PSU- E MB	4000 K	>90	76.92 lm/W	2000 lm
911401562831	RS391B LED20/930 PSU- E WB	3000 K	>90	76.92 lm/W	2000 lm
911401563031	RS391B LED20/940 PSU- E NB	4000 K	>90	76.92 lm/W	2000 lm
911401563131	RS391B LED20/930 PSU- E MB	3000 K	>90	76.92 lm/W	2000 lm
911401564631	RS391B LED20/940 PSU- E WB	4000 K	>90	76.92 lm/W	2000 lm
911401583231	RS391B LED35/940 PSU- E MB	4000 K	>90	72.92 lm/W	3500 lm
911401583531	RS391B LED35/840 PSU- E WB	4000 K	>80	72.92 lm/W	3500 lm
911401583631	RS391B LED35/830 PSU- E WB	3000 K	>80	72.92 lm/W	3500 lm
911401583931	RS391B LED30/930 PSU- E WB	3000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401584031	RS391B LED30/840 PSU- E WB	4000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401584131	RS391B LED30/930 PSU- E MB	3000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401584331	RS391B LED30/940 PSU- E NB	4000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401584631	RS391B LED35/830 PSU- E NB	3000 K	>80	72.92 lm/W	3500 lm
911401584931	RS391B LED30/830 PSU- E NB	3000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401585031	RS391B LED30/830 PSU- E WB	3000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始显		初始光通量
			色指数 (CRI)	初始 LED 灯 具效能	
911401585131	RS391B LED30/830 PSU-E MB	3000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401585231	RS391B LED35/830 PSU-E MB	3000 K	>80	72.92 lm/W	3500 lm
911401585331	RS391B LED35/840 PSU-E MB	4000 K	>80	72.92 lm/W	3500 lm
911401557431	GD391B 2XLED10/830 PSU-E MB	3000 K	>80	83.33 lm/W	2000 lm
911401558231	GD391B 2XLED10/830 PSU-E WB	3000 K	>80	83.33 lm/W	2000 lm
911401558731	GD391B 2XLED10/840 PSU-E WB	4000 K	>80	83.33 lm/W	2000 lm
911401559831	GD391B 2XLED20/830 PSU-E NB	3000 K	>80	76.92 lm/W	4000 lm
911401560531	GD391B 2XLED20/830 PSU-E MB	3000 K	>80	76.92 lm/W	4000 lm
911401561131	GD391B 2XLED20/840 PSU-E MB	4000 K	>80	76.92 lm/W	4000 lm
911401561331	GD391B 2XLED20/830 PSU-E WB	3000 K	>80	76.92 lm/W	4000 lm
911401561531	GD391B 2XLED20/840 PSU-E WB	4000 K	>80	76.92 lm/W	4000 lm
911401563331	GD391B 2XLED20/930 PSU-E MB	3000 K	>90	76.92 lm/W	4000 lm
911401564031	GD391B 2XLED20/940 PSU-E NB	4000 K	>90	76.92 lm/W	4000 lm
911401564831	GD391B 2XLED10/930 PSU-E WB	3000 K	>90	83.33 lm/W	2000 lm
911401565031	GD391B 2XLED10/930 PSU-E MB	3000 K	>90	83.33 lm/W	2000 lm
911401558531	GD391B 3XLED10/830 PSU-E MB	3000 K	>80	83.33 lm/W	3000 lm
911401559231	GD391B 3XLED10/840 PSU-E MB	4000 K	>80	83.33 lm/W	3000 lm
911401559331	GD391B 3XLED10/830 PSU-E WB	3000 K	>80	83.33 lm/W	3000 lm
911401561231	GD391B 3XLED20/830 PSU-E WB	3000 K	>80	76.92 lm/W	6000 lm
911401561431	GD391B 3XLED20/830 PSU-E NB	3000 K	>80	76.92 lm/W	6000 lm
911401561631	GD391B 3XLED20/830 PSU-E MB	3000 K	>80	76.92 lm/W	6000 lm
911401561831	GD391B 3XLED20/840 PSU-E MB	4000 K	>80	76.92 lm/W	6000 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正 色温	初始显		初始光通量
			色指数 (CRI)	初始 LED 灯 具效能	
911401562131	GD391B 3XLED20/840 PSU-E WB	4000 K	>80	76.92 lm/W	6000 lm
911401563631	GD391B 3XLED20/940 PSU-E NB	4000 K	>90	76.92 lm/W	6000 lm
911401559131	GD391B 1XLED10/840 PSU-E WB	4000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401559531	GD391B 1XLED10/840 PSU-E MB	4000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401559931	GD391B 1XLED20/840 PSU-E MB	4000 K	>80	76.92 lm/W	2000 lm
911401560031	GD391B 1XLED20/840 PSU-E WB	4000 K	>80	76.92 lm/W	2000 lm
911401560631	GD391B 1XLED10/830 PSU-E MB	3000 K	>80	83.33 lm/W	1000 lm
911401560731	GD391B 1XLED20/830 PSU-E WB	3000 K	>80	76.92 lm/W	2000 lm
911401564431	GD391B 1XLED20/940 PSU-E MB	4000 K	>90	76.92 lm/W	2000 lm
911401581731	GD391B 1XLED30/940 PSU-E MB	4000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401581931	GD391B 1XLED30/940 PSU-E NB	4000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401582031	GD391B 1XLED30/940 PSU-E WB	4000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401582131	GD391B 1XLED30/930 PSU-E WB	3000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401582231	GD391B 1XLED30/930 PSU-E NB	3000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401582331	GD391B 1XLED30/930 PSU-E MB	3000 K	>90	76.92 lm/W	3000 lm
911401582531	GD391B 1XLED30/840 PSU-E WB	4000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401582631	GD391B 1XLED30/830 PSU-E MB	3000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401582731	GD391B 1XLED30/830 PSU-E NB	3000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401582831	GD391B 1XLED30/840 PSU-E MB	4000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401582931	GD391B 1XLED30/830 PSU-E WB	3000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm
911401583031	GD391B 1XLED30/840 PSU-E NB	4000 K	>80	76.92 lm/W	3000 lm

初始性能 (2/2)

Order Code	Full Product Name	初始输入功率
911401504041	ST391T LED10/840 PSU-E NB	11.5 W
911401504141	ST391T LED20/830 PSU-E NB	25.5 W

Order Code	Full Product Name	初始输入功率
911401504241	ST391T LED10/830 PSU-E NB	11.5 W
911401504341	ST391T LED10/830 PSU-E WB	11.5 W

Order Code	Full Product Name	初始输入功率
911401504441	ST391T LED10/840 PSU-E WB	11.5 W
911401504541	ST391T LED10/840 PSU-E MB	11.5 W
911401504641	ST391T LED10/830 PSU-E MB	11.5 W
911401504741	ST391T LED20/830 PSU-E WB	25.5 W
911401504841	ST391T LED20/840 PSU-E WB	25.5 W
911401504941	ST391T LED20/840 PSU-E NB	25.5 W
911401505041	ST391T LED20/840 PSU-E MB	25.5 W
911401505141	ST391T LED20/830 PSU-E MB	25.5 W
911401505241	ST391T LED30/840 PSU-E NB	37 W
911401505341	ST391T LED30/840 PSU-E MB	37 W
911401505441	ST391T LED30/830 PSU-E NB	37 W
911401505541	ST391T LED30/830 PSU-E WB	37 W
911401505641	ST391T LED30/830 PSU-E MB	37 W
911401505741	ST391T LED35/830 PSU-E NB	46 W
911401505841	ST391T LED30/840 PSU-E WB	37 W
911401505941	ST391T LED35/830 PSU-E MB	46 W
911401506041	ST391T LED35/840 PSU-E NB	46 W
911401506141	ST391T LED35/840 PSU-E MB	46 W
911401506241	ST391T LED35/830 PSU-E WB	46 W
911401506341	ST391T LED10/930 PSU-E NB	11.5 W
911401506441	ST391T LED35/840 PSU-E WB	46 W
911401506541	ST391T LED10/930 PSU-E MB	11.5 W
911401506641	ST391T LED10/930 PSU-E WB	11.5 W
911401506741	ST391T LED10/940 PSU-E NB	11.5 W
911401506841	ST391T LED10/940 PSU-E MB	11.5 W
911401506941	ST391T LED20/930 PSU-E MB	25.5 W
911401507041	ST391T LED20/930 PSU-E NB	25.5 W
911401507141	ST391T LED10/940 PSU-E WB	11.5 W
911401507241	ST391T LED20/940 PSU-E MB	25.5 W
911401507341	ST391T LED20/940 PSU-E NB	25.5 W
911401507441	ST391T LED20/930 PSU-E WB	25.5 W
911401507541	ST391T LED30/930 PSU-E MB	37 W
911401507641	ST391T LED30/930 PSU-E NB	37 W
911401507741	ST391T LED20/940 PSU-E WB	25.5 W
911401507841	ST391T LED35/930 PSU-E MB	46 W
911401507941	ST391T LED35/930 PSU-E WB	46 W
911401508041	ST391T LED35/940 PSU-E NB	46 W
911401508141	ST391T LED35/930 PSU-E NB	46 W
911401508241	ST391T LED30/940 PSU-E WB	37 W
911401508341	ST391T LED30/930 PSU-E WB	37 W
911401508441	ST391T LED30/940 PSU-E MB	37 W
911401508541	ST391T LED30/940 PSU-E NB	37 W
911401508741	ST391T LED35/940 PSU-E MB	46 W
911401508841	ST391T LED35/940 PSU-E WB	46 W
911401556731	RS391B LED10/830 PSU-E WB	12 W
911401556931	RS391B LED10/840 PSU-E MB	12 W
911401557031	RS391B LED10/840 PSU-E NB	12 W
911401557331	RS391B LED10/830 PSU-E NB	12 W
911401557531	RS391B LED20/830 PSU-E MB	26 W
911401557631	RS391B LED20/830 PSU-E WB	26 W
911401557831	RS391B LED20/840 PSU-E MB	26 W
911401557931	RS391B LED20/830 PSU-E NB	26 W

Order Code	Full Product Name	初始输入功率
911401558131	RS391B LED10/840 PSU-E WB	12 W
911401561731	RS391B LED10/930 PSU-E WB	12 W
911401562031	RS391B LED10/930 PSU-E MB	12 W
911401562231	RS391B LED10/930 PSU-E NB	12 W
911401562331	RS391B LED20/930 PSU-E NB	26 W
911401562431	RS391B LED10/940 PSU-E NB	12 W
911401562531	RS391B LED10/940 PSU-E WB	12 W
911401562731	RS391B LED20/940 PSU-E MB	26 W
911401562831	RS391B LED20/930 PSU-E WB	26 W
911401563031	RS391B LED20/940 PSU-E NB	26 W
911401563131	RS391B LED20/930 PSU-E MB	26 W
911401564631	RS391B LED20/940 PSU-E WB	26 W
911401583231	RS391B LED35/940 PSU-E MB	48 W
911401583531	RS391B LED35/840 PSU-E WB	48 W
911401583631	RS391B LED35/830 PSU-E WB	48 W
911401583931	RS391B LED30/930 PSU-E WB	39 W
911401584031	RS391B LED30/840 PSU-E WB	39 W
911401584131	RS391B LED30/930 PSU-E MB	39 W
911401584331	RS391B LED30/940 PSU-E NB	39 W
911401584631	RS391B LED35/830 PSU-E NB	48 W
911401584931	RS391B LED30/830 PSU-E NB	39 W
911401585031	RS391B LED30/830 PSU-E WB	39 W
911401585131	RS391B LED30/830 PSU-E MB	39 W
911401585231	RS391B LED35/830 PSU-E MB	48 W
911401585331	RS391B LED35/840 PSU-E MB	48 W
911401557431	GD391B 2XLED10/830 PSU-E MB	24 W
911401558231	GD391B 2XLED10/830 PSU-E WB	24 W
911401558731	GD391B 2XLED10/840 PSU-E WB	24 W
911401559831	GD391B 2XLED20/830 PSU-E NB	52 W
911401560531	GD391B 2XLED20/830 PSU-E MB	52 W
911401561131	GD391B 2XLED20/840 PSU-E MB	52 W
911401561331	GD391B 2XLED20/830 PSU-E WB	52 W
911401561531	GD391B 2XLED20/840 PSU-E WB	52 W
911401563331	GD391B 2XLED20/930 PSU-E MB	52 W
911401564031	GD391B 2XLED20/940 PSU-E NB	52 W
911401564831	GD391B 2XLED10/930 PSU-E WB	24 W
911401565031	GD391B 2XLED10/930 PSU-E MB	24 W
911401558531	GD391B 3XLED10/830 PSU-E MB	36 W
911401559231	GD391B 3XLED10/840 PSU-E MB	36 W
911401559331	GD391B 3XLED10/830 PSU-E WB	36 W
911401561231	GD391B 3XLED20/830 PSU-E WB	78 W
911401561431	GD391B 3XLED20/830 PSU-E NB	78 W
911401561631	GD391B 3XLED20/830 PSU-E MB	78 W
911401561831	GD391B 3XLED20/840 PSU-E MB	78 W
911401562131	GD391B 3XLED20/840 PSU-E WB	78 W
911401563631	GD391B 3XLED20/940 PSU-E NB	78 W
911401559131	GD391B 1XLED10/840 PSU-E WB	12 W
911401559531	GD391B 1XLED10/840 PSU-E MB	12 W
911401559931	GD391B 1XLED20/840 PSU-E MB	26 W
911401560031	GD391B 1XLED20/840 PSU-E WB	26 W
911401560631	GD391B 1XLED10/830 PSU-E MB	12 W
911401560731	GD391B 1XLED20/830 PSU-E WB	26 W

Order Code	Full Product Name	初始输入功率
911401564431	GD391B 1XLED20/940 PSU-E MB	26 W
911401581731	GD391B 1XLED30/940 PSU-E MB	39 W
911401581931	GD391B 1XLED30/940 PSU-E NB	39 W
911401582031	GD391B 1XLED30/940 PSU-E WB	39 W
911401582131	GD391B 1XLED30/930 PSU-E WB	39 W
911401582231	GD391B 1XLED30/930 PSU-E NB	39 W
911401582331	GD391B 1XLED30/930 PSU-E MB	39 W

Order Code	Full Product Name	初始输入功率
911401582531	GD391B 1XLED30/840 PSU-E WB	39 W
911401582631	GD391B 1XLED30/830 PSU-E MB	39 W
911401582731	GD391B 1XLED30/830 PSU-E NB	39 W
911401582831	GD391B 1XLED30/840 PSU-E MB	39 W
911401582931	GD391B 1XLED30/830 PSU-E WB	39 W
911401583031	GD391B 1XLED30/840 PSU-E NB	39 W

