



Самое экономичное точечное наружное освещение с улучшенной эффективностью и производительностью

UniPoint

Наши светильники UniPoint разработаны для общего и акцентирующего освещения. Корпус устройства маскируется, демонстрируя лишь свет: таким образом можно менять атмосферу, добавляя едва заметный или ошеломляющий контраст. Светильник также имеет эксклюзивные особенности, в том числе экономичность, качество цвета и миниатюрный размер. Мы гарантируем чрезвычайную надежность и отличную стойкость к погодным условиям и вандализму.

Преимущества

- Стильный и компактный дизайн
- Стандартная цена или стандарты PHILIPS
- Удобная и гибкая установка
- Индивидуальная настройка согласно вашим предпочтениям

Характеристики

- Высококачественные светодиоды
- Широкий выбор источников света и углов луча
- Литой алюминиевый корпус и темно-серое мелкодисперсное покрытие для защиты от коррозии
- Технология водонепроницаемости конструкций
- IP66
- IK06
- Качество и надежность согласно всем нормативам

Применение

- Здания
- Статуи
- Колонны
- Столбы
- Карнизы

Versions



Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK06
--	------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	GB
Драйвер в комплекте	No
Сменный источник света	No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи	>75
--------------------------------	-----

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-

Механические компоненты и корпус

Цвет	Dark gray
------	-----------

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Распределение		
		света светильника	Цвет источника света	Тип оптики
911401711442	BGP312 1LED 2700K NB GG	10°	Теплый белый 827	Narrow beam angle 10°
911401711452	BGP312 1LED 2700K MB GG	25°	Теплый белый 827	Medium beam angle 25°
911401711462	BGP312 1LED 2700K WB GG	40°	Теплый белый 827	Wide beam angle 42°
911401711472	BGP312 1LED 3000K NB GG	10°	Теплый белый 830	Narrow beam angle 10°
911401711482	BGP312 1LED 3000K MB GG	25°	Теплый белый 830	Medium beam angle 25°
911401711492	BGP312 1LED 3000K WB GG	40°	Теплый белый 830	Wide beam angle 42°
911401711502	BGP312 1LED 4000K NB GG	10°	Нейтральный белый 840	Narrow beam angle 10°
911401711512	BGP312 1LED 4000K MB GG	25°	Нейтральный белый 840	Medium beam angle 25°
911401711522	BGP312 1LED 4000K WB GG	40°	Нейтральный белый 840	Wide beam angle 42°
911401711532	BGP312 3LED 2700K NB GG	10°	Теплый белый 827	Narrow beam angle 10°
911401711542	BGP312 3LED 2700K MB GG	25°	Теплый белый 827	Medium beam angle 25°
911401711552	BGP312 3LED 2700K WB GG	40°	Теплый белый 827	Wide beam angle 42°
911401711562	BGP312 3LED 3000K NB GG	10°	Теплый белый 830	Narrow beam angle 10°
911401711572	BGP312 3LED 3000K MB GG	25°	Теплый белый 830	Medium beam angle 25°
911401711582	BGP312 3LED 3000K WB GG	40°	Теплый белый 830	Wide beam angle 42°
911401711592	BGP312 3LED 4000K NB GG	10°	Нейтральный белый 840	Narrow beam angle 10°
911401711602	BGP312 3LED 4000K MB GG	25°	Нейтральный белый 840	Medium beam angle 25°
911401711612	BGP312 3LED 4000K WB GG	40°	Нейтральный белый 840	Wide beam angle 42°
911401711622	BGP312 5LED 2700K NB GG	10°	Теплый белый 827	Narrow beam angle 10°
911401711632	BGP312 5LED 2700K MB GG	25°	Теплый белый 827	Medium beam angle 25°
911401711642	BGP312 5LED 2700K WB GG	40°	Теплый белый 827	Wide beam angle 42°
911401711652	BGP312 5LED 3000K NB GG	10°	Теплый белый 830	Narrow beam angle 10°
911401711662	BGP312 5LED 3000K MB GG	25°	Теплый белый 830	Medium beam angle 25°
911401711672	BGP312 5LED 3000K WB GG	40°	Теплый белый 830	Wide beam angle 42°
911401711682	BGP312 5LED 4000K NB GG	10°	Нейтральный белый 840	Narrow beam angle 10°

Order Code	Full Product Name	Распределение		
		света светильника	Цвет источника света	Тип оптики
911401711692	BGP312 5LED 4000K MB GG	25°	Нейтральный белый 840	Medium beam angle 25°
911401711702	BGP312 5LED 4000K WB GG	40°	Нейтральный белый 840	Wide beam angle 42°

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401711442	BGP312 1LED 2700K NB GG	2700 K	120 lm
911401711452	BGP312 1LED 2700K MB GG	2700 K	120 lm
911401711462	BGP312 1LED 2700K WB GG	2700 K	120 lm
911401711472	BGP312 1LED 3000K NB GG	3000 K	120 lm
911401711482	BGP312 1LED 3000K MB GG	3000 K	120 lm
911401711492	BGP312 1LED 3000K WB GG	3000 K	120 lm
911401711502	BGP312 1LED 4000K NB GG	4000 K	120 lm
911401711512	BGP312 1LED 4000K MB GG	4000 K	120 lm
911401711522	BGP312 1LED 4000K WB GG	4000 K	120 lm
911401711532	BGP312 3LED 2700K NB GG	2700 K	330 lm
911401711542	BGP312 3LED 2700K MB GG	2700 K	330 lm
911401711552	BGP312 3LED 2700K WB GG	2700 K	330 lm
911401711562	BGP312 3LED 3000K NB GG	3000 K	330 lm
911401711572	BGP312 3LED 3000K MB GG	3000 K	330 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401711582	BGP312 3LED 3000K WB GG	3000 K	330 lm
911401711592	BGP312 3LED 4000K NB GG	4000 K	330 lm
911401711602	BGP312 3LED 4000K MB GG	4000 K	330 lm
911401711612	BGP312 3LED 4000K WB GG	4000 K	330 lm
911401711622	BGP312 5LED 2700K NB GG	2700 K	595 lm
911401711632	BGP312 5LED 2700K MB GG	2700 K	595 lm
911401711642	BGP312 5LED 2700K WB GG	2700 K	595 lm
911401711652	BGP312 5LED 3000K NB GG	3000 K	595 lm
911401711662	BGP312 5LED 3000K MB GG	3000 K	595 lm
911401711672	BGP312 5LED 3000K WB GG	3000 K	595 lm
911401711682	BGP312 5LED 4000K NB GG	4000 K	595 lm
911401711692	BGP312 5LED 4000K MB GG	4000 K	595 lm
911401711702	BGP312 5LED 4000K WB GG	4000 K	595 lm

