



Μία λύση για διαφορετικούς εσωτερικούς χώρους.

FastSet, επιφανειακής τοποθέτησης

Η αναβάθμιση σε LED είναι μια ισχυρή τάση στις εφαρμογές γραφείου. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ένα εύχρηστο φωτιστικό που μπορεί να λειτουργήσει ως η τέλεια λύση αντικατάστασης 1:1 του συμβατικού φωτισμού γραφείου, αναπτύξαμε το FastSet. Αυτό το φωτιστικό αποτελεί μια ιδανική επιλογή για να απολαύσετε γρήγορα τα οφέλη του φωτισμού LED καθώς, αποτελώντας την τέλεια αντικατάσταση 1:1, δεν απαιτείται επιπλέον υπολογισμός φωτισμού πριν από την εγκατάσταση των LED. Το φωτιστικό απλώς τοποθετείται σε όλες τις διαφορετικές εσωτερικές εφαρμογές. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο τόσο σε αυτόνομες εκδόσεις όσο και σε εκδόσεις με πέρασμα καλωδίωσης, γεγονός που το καθιστά έτοιμο για σύνδεση για μελλοντικές εφαρμογές.

Οφέλη

- Ένα φωτιστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους εγκατάστασης Αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών 1:1 Γρήγορη εγκατάσταση και υψηλή αξιοπιστία

Χαρακτηριστικά

- Ένα φωτιστικό κατάλληλο για ανεξάρτητη εγκατάσταση και για συνδεδεμένα φωτιστικά μέσω επιλογής πέρασματος καλωδίωσης Το φωτιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανεξάρτητες εφαρμογές αλλά και σε μια σειρά από φωτιστικά προσθέτοντας απλώς τα φωτιστικά Δεν χρειάζεται υπολογισμός φωτισμού κατά την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με το FastSet Κατηγορίας IP44 Φωτιστικό Philips

Εφαρμογή

- Κτίρια γραφείων Εκπαιδευτικοί χώροι Κλειστοί χώροι στάθμευσης, εσωτερικοί χώροι στάθμευσης

Χαρακτηριστικά

FastSet, επιφανειακής τοποθέτησης

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0 to +35 °C
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	116 °
Βασικό χρώμα του φωτιστικού	White
Σύνδεση	Connection unit 5-pole (CU5)
Αρχική συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	3000, 4000 K

Αρχική ισχύς εισόδου	20, 45, 55 W
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	107, 109, 120 lm/W
Αρχική φωτεινή ροή	2400, 4800, 6000 lm
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220-240 V
Ρεύμα εκκίνησης (A)	8 A
Χρώμα πηγής φωτός	830 warm white, 840 neutral white
Υλικό	Περιβλήμα: metal

Versions



Λεπτομέρειες για το προϊόν

FastSet-SM150C-4DPP.TIF



FastSet-SM150C-5DPP.TIF



FastSet-SM150C-6DPP.TIF



FastSet-SM150C-1DPP.TIF



FastSet, επιφανειακή τοποθέτηση

Λεπτομέρειες για το προϊόν

FastSet-SM150C-2DPP.TIF



FastSet-SM150C-7DPP.TIF



FastSet-SM150C-8DPP.TIF



FastSet-SM150C-9DPP.TIF



FastSet-SM150C-3DPP.TIF



Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 0 to +35 °C

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK03

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP44

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Όχι

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου 220-240 V

Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής 116 °

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class I (I)

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC -

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα 850/30

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Τύπος οπτικού συστήματος WB

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα

Χρώμα White

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
38123399	SM150C LED24S/840 PSU TW3 P15 L602	(0.3828, 0.3803) 5SDCM	4000 K	120 lm/W	2400 lm
38124099	SM150C LED24S/830 PSU TW3 P15 L602	(0.4344, 0.4032) 5SDCM	3000 K	120 lm/W	2400 lm
38125799	SM150C LED48S/840 PSU TW3 P15 L1160	(0.3828, 0.3803) 5SDCM	4000 K	107 lm/W	4800 lm
38126499	SM150C LED48S/830 PSU TW3 P15 L1160	(0.4344, 0.4032) 5SDCM	3000 K	107 lm/W	4800 lm
38127199	SM150C LED60S/840 PSU TW3 P15 L1440	(0.3828, 0.3803) 5SDCM	4000 K	109 lm/W	6000 lm
38128899	SM150C LED60S/830 PSU TW3 P15 L1440	(0.4344, 0.4032) 5SDCM	3000 K	109 lm/W	6000 lm

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου	Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
38123399	SM150C LED24S/840 PSU TW3 P15 L602	20 W	38126499	SM150C LED48S/830 PSU TW3 P15 L1160	45 W
38124099	SM150C LED24S/830 PSU TW3 P15 L602	20 W	38127199	SM150C LED60S/840 PSU TW3 P15 L1440	55 W
38125799	SM150C LED48S/840 PSU TW3 P15 L1160	45 W	38128899	SM150C LED60S/830 PSU TW3 P15 L1440	55 W

