



Akıllı aydınlatmayla benzin istasyonunuzu zenginleştirme

Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, mükemmel ürün tasarımı ve son derece verimli ışık çıkışları için en son LED teknolojisi birleşimi, benzin istasyonunuzu markalı bir simge haline getirir ve misafirlerinizin görsel konforla güvenli bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olur. Mini 300 LED gen3, tercihe bağlı hareket algılayan kontrol sistemi ile son teknoloji LED aydınlatma armatürleri karartmayla enerji tasarrufunu yeni düzeylere çıkarırken yönlendirme ve güvenlik için de yeterli aydınlatma sağlar. Işık senaryoları, ilk kurulumda veya ürünlerin kullanım ömrü boyunca tercihinize göre özelleştirilebilir. Yerleşik varlık ve ışık sensörüne sahip, isteğe bağlı Master-Slave kombinasyonu harici bir sensöre ihtiyaç duyulmaz ve bir adet Master Mini 300 LED gen3, 6 adete kadar basit aydınlatma armatürünü kontrol edebilir. Bunun hem yatırımınız üzerinde olumlu bir etkisi olur hem de ilave enerji tasarrufu sağlar. Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürü, tek bir kişi tarafından kolayca kurulacak kadar hafiftir. Aydınlatma armatürü ayarları, uzaktan kumanda olarak bir akıllı telefonla veya tabletle zemin düzeyinden bile değiştirilebilir; böylece yukarıda çalışma gerektirmez. Ücretsiz Mini 300 LED Uygulamasıyla, aydınlatma armatürünün durumunu zeminde dururken bile okuyabilirsiniz. Gömme monteli, yüzey monteli ve alt saçak aydınlatması için uygun olan projektör modelleriyle Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, kurulum maliyetlerini azaltan devrim niteliğinde, yükseltilebilir bir çözümdür.

Mini 300 LED gen3

Faydaları

- Özel optik ışın tercihiyle mükemmel ışık kalitesi, farklı benzin istasyonu yapılandırmalarının her türlü ihtiyacıyla uyumludur
- Özelleştirilebilir yerleşik kontroller ve zamanlayıcı ile en aza indirgenmiş enerji tüketimi
- Akıllı telefon ve tabletlerle kolay hizmete alma ve kablosuz kontrollü kurulum olanakları
- Kolay ve hızlı montaj için son derece basit ve hafif, mevcut kurulumlara tamamen yükseltilebilir


Özellikler

- Maksimum enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyetleri için yüksek verimliliğe sahip, uzun ömürlü Philips LED platformu
- Dahili hareket sensörü modülü ve ışığın farklı düzeylerde programlanabilir otomatik karartması için zamanlayıcı ile SMART kontrol sistemi
- Işığın sınırlı düzeyde otomatik karartması için yalnızca fabrika önayarlı hareket sensörü modüllü BASIC + kontrol sistemi
- Akıllı telefonlar ve tabletler için kolay kullanıcı arabirimli özel uygulama

Uygulama

- Benzin istasyonları

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Ürün ailesi kodu	BCP333

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	113°
Optik kapak/lens türü	Polikarbon çanak/ kapak, düz
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Optik sistem türü dış mekan	Benzin, simetrik dönüşlü, orta
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
----------------	-------

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alabilirlik işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	Philips standart aşırı gerilim koruma seviyesi

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	10%
-----------------------	-----

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81

Işık Teknik Ayrıntıları

		İlişkili Renk		
Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	757 soğuk beyaz	5700 K	14.400 lm

		İlişkili Renk		
Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	740 nötr beyaz	4000 K	7.462 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	92 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	48,5 W

Mini 300 LED gen3

