



LED 洗牆照明燈具 - 第 3 代

UNIstrip G3

第 3 代 UNI 燈條是一款專為建築照明所設計的 LED 洗牆照明燈具，可發揮可靠的品質與卓越效能。

优点

- 低投資成本
- 堅固耐用的設計，確保長效戶外照明效益
- 結合強大輸出與出色燈光品質，確保最終照明效果

特点

- CCT 2700K/3000K/4000K 單色白光
- 可靠防水效能與保護氣孔，IP66 等級
- 不同的光束角度選項：15°x55° 和 45°
- 每瓦最高達 100 lm (4000K) 的高效能光學裝置與電子裝置設計

应用

- 大樓外觀立面
- 橋接器
- 都會基礎建設

UNlstrip G3

Versions



應用	
機械衝擊保護規範	IK06
基本資訊	
CE 標誌	CE
光學體蓋/鏡頭類型	ACC
內附驅動器	否
易燃性標誌	F
光源可更換	否
裝置部件數量	1
初始性能	
初始顯色指數	80
照明科技	
側入標準傾斜角	-
柱頂標準傾斜角	-
機械和殼體	
色彩	Aluminum and black

適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401622104	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX	0% (digital)
911401622204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX	0% (digital)
911401622304	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX	0% (digital)
911401622404	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX	0% (digital)
911401622504	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W	Not applicable
911401622604	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX	0% (digital)
911401622704	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W	Not applicable
911401622804	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX	0% (digital)
911401622904	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A	Not applicable
911401623104	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W	Not applicable
911401623204	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX	0% (digital)
911401623304	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A DMX	0% (digital)
911401623504	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A	Not applicable
911401623604	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W	Not applicable
911401623704	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W	Not applicable
911401623804	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V W DMX	0% (digital)
911401623904	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX	0% (digital)
911401624004	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A	Not applicable
911401624104	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A	Not applicable
911401624204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V A DMX	0% (digital)
911401624304	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX	0% (digital)

控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401622104	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX	是
911401622204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX	是
911401622304	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX	是
911401622404	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX	是
911401622504	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W	否
911401622604	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX	是
911401622704	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W	否
911401622804	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX	是
911401622904	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A	否
911401623104	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W	否
911401623204	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401623304	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A DMX	是
911401623504	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A	否
911401623604	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W	否
911401623704	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W	否
911401623804	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V W DMX	是
911401623904	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX	是
911401624004	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A	否
911401624104	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A	否
911401624204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V A DMX	是
911401624304	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX	是

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩	光學裝置類型
911401622104	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°
911401622204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX	NW	Wide beam angle 45°
911401622304	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX	WW	-
911401622404	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°
911401622504	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX	NW	Wide beam angle 45°
911401622604	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°
911401622704	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°
911401622804	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX	WW	-
911401622904	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX	WW	-
911401623104	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°

Order Code	Full Product Name	光源色彩	光學裝置類型
911401623204	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX	WW	-
911401623304	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A DMX	NW	-
911401623504	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX	WW	-
911401623604	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°
911401623704	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°
911401623804	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V W DMX	NW	Wide beam angle 45°
911401623904	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX	WW	-
911401624004	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX	WW	-
911401624104	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX	WW	-
911401624204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V A DMX	NW	-
911401624304	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX	WW	Wide beam angle 45°

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401622104	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX	2700 K	780 lm
911401622204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX	4000 K	1000 lm
911401622304	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX	2700 K	780 lm
911401622404	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX	3000 K	3560 lm
911401622504	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX	4000 K	1000 lm
911401622604	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX	2700 K	3120 lm
911401622704	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX	2700 K	780 lm
911401622804	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX	3000 K	3560 lm
911401622904	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX	2700 K	3120 lm
911401623104	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX	2700 K	3120 lm

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401623204	BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX	2700 K	3120 lm
911401623304	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A DMX	4000 K	4000 lm
911401623504	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX	3000 K	890 lm
911401623604	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W DMX	3000 K	3560 lm
911401623704	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX	3000 K	890 lm
911401623804	BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V W DMX	4000 K	4000 lm
911401623904	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX	3000 K	890 lm
911401624004	BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX	2700 K	780 lm
911401624104	BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX	3000 K	3560 lm
911401624204	BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V A DMX	4000 K	1000 lm
911401624304	BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX	3000 K	890 lm

