



輕鬆實現智慧照明

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 可輕鬆升級智慧連網照明系統，其採用 2.4GHz 網狀網路技術，可無線整合感測器和開關等各種控制裝置。其特色包括提升節能效率，在空間內使用更有彈性。再結合 MasterConnect 技術的調光、人數感測和/或日光採集，節能效率進一步提升 50% 以上。

优点

- 相較傳統燈具節能效率高出 50%，採用進階控制器再加 20-40%
- 開/關、調光和場景設定，有助提高生產力和使用者舒適性
- 可符合空間動態需求的彈性化照明解決方案

特点

- 可改裝以 EM(線圈式) 安定器安裝的既有日光燈具
- 優異的照明效能，使用壽命超過 50,000 小時
- 容易調試與(重新)配置
- 使用 2.4GHz 網狀網路，無線通訊可靠安全

应用


- 辦公室照明、教育照明和零售照明
- 停車場照明、工業照明和倉庫照明

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Versions



二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTERConnect LEDtube IA	25.7	28 mm	1199.4	1205.3	1212.4
1200mm UO 16.5W865 T8	mm		mm	mm	mm
MASTERConnect LEDtube IA	25.7	28 mm	1199.4	1205.3	1212.4
1200mm UO 16.5W840 T8	mm		mm	mm	mm

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

應用

能源消耗 kWh/1000 h	17 kWh
能源效益標章 (EEL)	A++

運作和電氣

輸入頻率	50 至 60 Hz
電壓 (標稱)	220-240 V
功率 (額定)(標稱)	16.5 W
起始時間 (標稱)	0.5 s

基本資訊

接口	G13
正常使用壽命 (標稱)	50000 h
切換週期	200000X

照明科技

光束角 (Nom)	160 °
顯色指數 (Nom)	83
正常使用壽命結束時的燈具流明維持係數 (標稱)	70 %
光通量 (標稱)	2500 lm

溫度

T 環境 (最大)	45 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 盒上限 (標稱)	45 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C

照明科技

Order Code	Full Product Name	色碼	相關色溫 (標稱)
929001813810	MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	840	4000 K
929001813910	MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	865	6500 K

