



Η προσιτή λύση LEDTube T8

Ecofit Ledtubes T8

Κάντε αναβάθμιση σε αποδοτικούς λαμπτήρες LEDtube μεγάλης διάρκειας ζωής με τους λαμπτήρες Ecofit LED tubes. Οι λαμπτήρες Ecofit LED tubes είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού με σύγχρονη, αποδοτική τεχνολογία LED. Καλή ποιότητα φωτός με ένα εφέ φυσικού φωτισμού για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού με χαμηλή αρχική επένδυση – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα φθορισμού
- Εύκολη εγκατάσταση: αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων T8 που βελτιώνει την ποιότητα του φωτός
- Χαμηλή αρχική επένδυση

Χαρακτηριστικά

- Λύση αντικατάστασης με μεγάλη διάρκεια ζωής 15.000 ωρών
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%
- Άμεση ενεργοποίηση, χωρίς αναλαμπή ή βόμβο

Εφαρμογή

- Οικιακές εφαρμογές
- Μικρά γραφεία και καταστήματα


Ecofit Ledtubes T8

Versions



Standard Product Photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Ecofit Ledtubes T8

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική διάρκεια ζωής
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	30.000 h
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	30.000 h
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	30.000 h
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	30.000 h
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	30.000 h
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	30.000 h
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	15.000 h
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	15.000 h
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	4000 K	80	840	900 lm
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	6500 K	80	865	900 lm
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	80	840	1.800 lm
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	80	865	1.800 lm
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	4000 K	80	840	2.300 lm

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	6500 K	80	865	2.300 lm
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	4000 K	70	740	1.800 lm
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	6500 K	70	765	1.800 lm
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	6500 K	70	765	2.300 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	50 to 60 Hz	9 W	-
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	50 to 60 Hz	9 W	-
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	-

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	-
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	50 to 60 Hz	23 W	-
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	50 to 60 Hz	23 W	-

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	50 to 60 Hz	18 W	-
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	50 to 60 Hz	18 W	-

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-	22 W	36 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	-20 °C έως +45 °C	55 °C
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	-20 °C έως +45 °C	55 °C
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-20 °C έως +45 °C	55 °C
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-20 °C έως +45 °C	55 °C
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	-20 °C έως +45 °C	60 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	-20 °C έως +45 °C	60 °C
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	-20 °C έως +45 °C	60 °C
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	-20 °C έως +45 °C	60 °C
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-20 έως +45 °C	55 °C


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	Mat
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	Mat
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Mat
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Mat
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	Mat

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	Mat
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	-
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	-
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	Mat

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
26604900	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	9 kWh
26606300	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	9 kWh
26608700	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
26610000	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
26612400	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	23 kWh
26614800	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	23 kWh
76011300	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13	18 kWh
76013700	Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13	18 kWh
33932300	Ledtube DE HO 1200mm 22W 765 T8G13	-



Ecofit Ledtubes T8

