

# La solución de Tubos LED T8 asequible

## Tubos LED Ecofit T8

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de Tubos T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

### Características

- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido


### Aplicaciones

- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

# Tubos LED Ecofit T8

## Plano de dimensiones

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.198,2 mm | 1.205 mm | 1.212 mm |
| Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.198,2 mm | 1.205 mm | 1.212 mm |
| Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.198,2 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |
| Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.198,2 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |
| LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G | 25,7 mm | 28 mm | 1.498,5 mm | 1.505,9 mm | 1.513 mm |
| LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G | 25,7 mm | 28 mm | 1.498,5 mm | 1.505,9 mm | 1.513 mm |




| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G | 25,68 mm | 28 mm | 1.198,0 mm | 1.205,0 mm | 1.212,0 mm |
| Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G | 25,68 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |
| Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G | 25,68 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |

| Información general | |
|---|---|
| **Tapa-base** | G13 |
| **Ciclo del interruptor** | 50.000 |
| **Vida útil nominal** | 15.000 hora(s) |
| **Información técnica sobre la luz** | |
| **Ángulo de haz (nominal)** | 240 ° |
| **LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)** | 70 % |
| **Operación y aspectos eléctricos** | |
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |
| **Frecuencia de línea** | 50 to 60 Hz |
| **Tiempo de inicio (nominal)** | 0,5 s |
| **Controles y atenuación** | |
| **Regulable** | No |
| **Mecánica y carcasa** | |
| **Forma del foco** | T8 |

## Información técnica sobre la luz

| Order Code | Full Product Name | Temperatura de color correlacionada | Índice de producción de color (IRC) | Código de color | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 929001127411 | Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G | 4000 K | 73 | 740 | 1.600 lm |
| 929001127611 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G | 4000 K | 73 | 740 | 800 lm |
| 929001127711 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G | 6500 K | 73 | 765 | 800 lm |
| 929001940568 | LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G | 4000 K | 70 | 740 | 2.000 lm |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G | 6500 K | 70 | 765 | 2.000 lm |
| 929003087311 | Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8 | 4000 K | 70 | 740 | 800 lm |
| 929003087411 | Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8 | 6500 K | 70 | 765 | 800 lm |
| 929003087511 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8 | 4000 K | 70 | 740 | 1.600 lm |
| 929003087611 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8 | 6500 K | 70 | 765 | 1.600 lm |

## Operación y aspectos eléctricos

# Tubos LED Ecofit T8

| Order Code | Full Product Name | Voltaje (nominal) | Consumo de energía | Equivalente en potencia en vatios |
|---|---|---|---|---|
| 929001127411 | Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G | - | 16 W | - |
| 929001127611 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G | - | 8 W | - |
| 929001127711 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G | - | 8 W | - |
| 929001940568 | LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G | - | 20 W | - |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G | - | 20 W | - |

| Order Code | Full Product Name | Voltaje (nominal) | Consumo de energía | Equivalente en potencia en vatios |
|---|---|---|---|---|
| 929003087311 | Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8 | 220 V | 8 W | 18 W |
| 929003087411 | Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8 | 220 V | 8 W | 18 W |
| 929003087511 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8 | 220 V | 16 W | 36 W |
| 929003087611 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8 | 220 V | 16 W | 36 W |

## Temperatura

| Order Code | Full Product Name | Rango de temperatura ambiente | T° estuche máxima (nominal) |
|---|---|---|---|
| 929001127411 | Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G | -20 °C a 45 °C | 60 °C |
| 929001127611 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G | -20 °C a 45 °C | 60 °C |
| 929001127711 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G | -20 °C a 45 °C | 60 °C |
| 929001940568 | LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G | -20 °C a 45 °C | 45 °C |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G | -20 °C a 45 °C | 45 °C |

| Order Code | Full Product Name | Rango de temperatura ambiente | T° estuche máxima (nominal) |
|---|---|---|---|
| 929003087311 | Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8 | -20 a +45 °C | 50 °C |
| 929003087411 | Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8 | -20 a +45 °C | 50 °C |
| 929003087511 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8 | -20 a +45 °C | 55 °C |
| 929003087611 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8 | -20 a +45 °C | 55 °C |


## Mecánica y carcasa

| Order Code | Full Product Name | Acabado de la luz |
|---|---|---|
| 929001127411 | Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G | - |
| 929001127611 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G | - |
| 929001127711 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G | - |
| 929001940568 | LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G | - |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G | - |


| Order Code | Full Product Name | Acabado de la luz |
|---|---|---|
| 929003087311 | Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8 | Blanco |
| 929003087411 | Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8 | Blanco |
| 929003087511 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8 | Blanco |
| 929003087611 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8 | Blanco |


## Aprobación y aplicación


| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía kWh/ 1000 h |
|---|---|---|
| 929001127411 | Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G | 16 kWh |
| 929001127611 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G | 8 kWh |
| 929001127711 | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G | 8 kWh |
| 929001940568 | LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G | 20 kWh |
| 929001940668 | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G | 20 kWh |
| 929003087311 | Ecofit E Mains 600mm 8W 740 T8 | - |
| 929003087411 | Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8 | - |
| 929003087511 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8 | - |
| 929003087611 | Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8 | - |





# Tubos LED Ecofit T8





© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.